



Philips sodio estandar

Sodio estandar

Lámparas de vapor de sodio a alta presión con tubo de descarga cerámico.

Beneficios

- Solución rentable y fiable en sodio a alta presión

Características

- Bulbo exterior ovoide opalizado
- Alta eficacia luminosa
- Construcción robusta, resistente a choques y vibraciones
- Lámpara regulable

Aplicaciones

- Alumbrado de carreteras y zonas residenciales
- Alumbrado decorativo por proyección
- Alumbrado de zonas industriales y comerciales

Advertencias y seguridad

- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC60662, IEC 62035)
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Sodio estandar

Versions




LPPR SON E27 E26



LPPR SON-I CO

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
SON 70W E E27 CO 1CT/24	71 mm	156 mm
SON 70W/220 I E27 1CT/24	71 mm	155 mm

Información general	
Base del casquillo	E27
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL
Datos técnicos de la luz	
Temperatura de color correlacionada (nom.)	1900 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	-
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Vidrio revestido
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	16,3 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	16,3 mg

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Coordenada X de cromacidad	Coordenada Y de cromacidad	Eficacia luminica	Flujo luminoso
		(Nom)	(Nom)	(nominal) (nom.)	
21024130	SON 70W E E27 CO 1CT/24	0,540	0,420	80 lm/W	-
18186230	SON 70W/220 I E27 1CT/24	0,54	0,42	78 lm/W	5.600 lm

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Voltaje (nom.)	Consumo de energía
21024130	SON 70W E E27 CO 1CT/24	95 V	72,5 W

Order Code	Full Product Name	Voltaje (nom.)	Consumo de energía
18186230	SON 70W/220 I E27 1CT/24	90 V	71,5 W

Sodio estandar

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla
21024130	SON 70W E E27 CO 1CT/24	BF70

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla
18186230	SON 70W/220 I E27 1CT/24	B70

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h
21024130	SON 70W E E27 CO 1CT/24	73 kWh
18186230	SON 70W/220 I E27 1CT/24	72 kWh

