



Tuotekuvaus

SON

Suurpainenatriumlamppu opaloidulla ulkokuvulla

Hyödyt

- SON-lamppu on kustannustehokas ja luotettava ratkaisu

Ominaisuudet

- Ellipsoidin muotoinen, sisäpuolelta päällystetty ulkokupu
- Suuri valotehokkuus
- Vankka rakenne tärinöitä ja iskuja vastaan merkitsee luotettavaa ikää
- Himmennysmahdollisuus soveltuvin laittein

Käyttökohteet

- Tie- ja asuinalueiden valaistus
- Korostusvalaistus
- Teollisuusvalaistus

Rajoitukset ja turvallisuus


- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojauus (IEC60662, IEC 62035)
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Versions



LPPR SON E27 E26

Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)
SON 50W/220 E27 1CT/24	71 mm	156 mm
SON 50W/220 I E27 1CT/24	71 mm	156 mm
SON 70W E E27 CO 1CT/24	71 mm	156 mm
SON 70W/220 I E27 1CT/24	71 mm	155 mm

Yleistä tietoa	
Kanta	E27
Käyttöasento	UNIVERSAL
Valaistuksen tekniset tiedot	
Väriämpötila (nim.)	1900 K
Värintoistoindeksi (CRI)	-
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Pinnoitettu lasi

Valaistuksen tekniset tiedot

Full					Full				
Order Code	Product Name	X (nim.)	Y (nim.)	Valoteho (nimellinen)	Order Code	Product Name	X (nim.)	Y (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)
928152908835	SON 50W/20 E27 1CT/24	0,540	0,420	68 lm/W	9284857000091	SON 70W E27 CO 1CT/24	0,540	0,420	80 lm/W

Order Code	Full				Order Code	Full			
	Product Name	Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	Valoteho (nimellinen)		Product Name	Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)
928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	0,54	0,42	78 lm/W	5 600 lm	20 I E27 1CT/24			
928150808828	SON 50W/2	0,54	0,42	70 lm/W	3 700 lm				

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Virrankulutus	Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Virrankulutus
928152908835	SON 50W/220 E27 1CT/24	85 V	53,0 W	928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	90 V	71,5 W
928486700091	SON 70W E E27 CO 1CT/24	95 V	72,5 W	928150808828	SON 50W/220 I E27 1CT/24	85 V	52,5 W

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Hehkulampun muoto	Order Code	Full Product Name	Hehkulampun muoto
928152908835	SON 50W/220 E27 1CT/24	BF70	928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	B70
928486700091	SON 70W E E27 CO 1CT/24	BF70	928150808828	SON 50W/220 I E27 1CT/24	B70

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full				Order Code	Full			
	Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h	Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)		Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h	Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
928152908835	SON 50W/220 E27 1CT/24	53 kWh	9,8 mg	9,8 mg		I E27 1CT/24			
928486700091	SON 70W E E27 CO 1CT/24	73 kWh	16,3 mg	16,3 mg	928150808828	SON 50W/220 I E27 1CT/24	53 kWh	12 mg	12 mg
928150108828	SON 70W/220	72 kWh	16,3 mg	16,3 mg					

