



Mô tả sản phẩm

SON

Đèn natri áp suất cao với vỏ bọc hình trứng trắng đục

Lợi ích

- Đèn SON là giải pháp tiết kiệm và tin cậy cho đèn natri áp suất cao

Tính năng

- Vỏ bóng đèn hình bầu dục, phủ trắng bên trong
- Hiệu suất chiếu sáng cao
- Kết cấu chắc chắn chống rung và va đập, mang đến tuổi thọ dài lâu
- Có thể điều chỉnh độ sáng bằng bộ điều khiển chuyên dụng

Ứng dụng

- Chiếu sáng đường giao thông và dân sinh
- Đèn pha trang trí
- Chiếu sáng thương mại và công nghiệp

Cảnh báo và An toàn

- Bộ điều khiển phải có tính năng bảo vệ vào cuối thời hạn sử dụng (IEC60662, IEC 62035)
- Khả năng bóng đèn vỡ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng là gần như không thể. Nếu bóng đèn bị vỡ, hãy thông gió cho phòng trong 30 phút và tháo các bộ phận ra, tốt hơn là nên đeo găng tay. Đặt các bộ phận vào một túi nhựa kín và mang đến các cơ sở xử lý chất thải địa phương để tái chế. Không sử dụng máy hút bụi.

Phiên bản




LPPR SON E40 E39



LPPR SON-I CO

Bản vẽ kích thước



Product	D (max)	C (max)
SON 150W E E40 CO 1SL/12	91 mm	226 mm
SON 250W E E40 CO 1SL/12	91 mm	226 mm
SON 70W/220 I E27 1CT/24	71 mm	155 mm

Thông tin chung	
Vị trí vận hành	UNIVERSAL
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Chỉ số hoàn màu (CRI)	-
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Cơ khí và vỏ đèn	
Lớp hoàn thiện bóng đèn	Thủy tinh mạ

Thông tin chung

Order Code	Full Product Name	Đế dui đèn
928486800091	SON 150W E E40 CO 1SL/12	E40
928486900091	SON 250W E E40 CO 1SL/12	E40

Order Code	Full Product Name	Đế dui đèn
928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	E27

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Tọa độ màu X (Danh định)	Tọa độ màu Y (Danh định)	Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	Quang hiệu (định mức) (Danh định)	Quang thông
928486800091	SON 150W E E40 CO 1SL/12	-	-	2000 K	93 lm/W	-

Order Code	Full Product Name	Tọa độ màu X (Danh định)	Tọa độ màu Y (Danh định)	Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	Quang hiệu (định mức) (Danh định)	Quang thông
928486900091	SON 250W E E40 CO 1SL/12	-	-	2000 K	106 lm/W	-
928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	0,54	0,42	1900 K	78 lm/W	5.600 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Điện áp (Danh định)	Mức tiêu thụ điện
928486800091	SON 150W E E40 CO 1SL/12	100 V	147,0 W
928486900091	SON 250W E E40 CO 1SL/12	100 V	250 W

Order Code	Full Product Name	Điện áp (Danh định)	Mức tiêu thụ điện
928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	90 V	71,5 W

Cơ khí và vỏ đèn

Order Code	Full Product Name	Hình dạng bóng đèn
928486800091	SON 150W E E40 CO 1SL/12	ED90
928486900091	SON 250W E E40 CO 1SL/12	ED90

Order Code	Full Product Name	Hình dạng bóng đèn
928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	B70

Phê duyệt và ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	Hàm lượng thủy ngân (Hg) (Tối đa)	Hàm lượng thủy ngân (Hg) (Danh định)
928486800091	SON 150W E E40 CO 1SL/12	162 kWh	-	20,4 mg
928486900091	SON 250W E E40 CO 1SL/12	275 kWh	-	20,4 mg
928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	72 kWh	16,3 mg	16,3 mg

