



# Simplemente irresistible. Calidad de luz superior de principio a fin

## MasterColor CDM-T T6 Elite

La familia Elite es la representante más exclusiva de la gama MasterColor CDM y ofrece una combinación única de calidad de luz insuperable y rendimiento constante durante toda la vida útil, con gastos operacionales bajos. Las lámparas de halogenuros metálicos MasterColor producen una luz blanca consistente y una mejor reproducción cromática que cualquier fuente de halogenuros metálicos corriente para la iluminación arquitectónica.

### Beneficios

- Alternativa de bajo consumo para las lámparas incandescentes/halógenas.
- Mantenimiento lumínico mejorado en comparación con las lámparas estándares metálicas.
- Consistencia de color entre lámparas durante la vida útil.

### Características

- Consistencia de color entre lámparas durante la vida útil.
- Lámpara con una eficacia excelente.
- Consistencia de color entre lámparas durante la vida útil.
- Las lámparas cuentan con FadeBlock, un medio integrado que bloquea la luz ultravioleta para reducir la decoloración de las telas y las pinturas.
- Disponible en versiones de 39, 70, 100 y 150 W con la forma T6.

### Aplicaciones

- Ideal para la iluminación de escaparates, iluminación general e indirecta, iluminación de pared completa y sistemas de fibra óptica

# MasterColor CDM-T T6 Elite

## Advertencias y seguridad


- R "ADVERTENCIA: Estas lámparas pueden provocar quemaduras graves en la piel e inflamación en los ojos por radiación ultravioleta C si la funda externa de la lámpara está rota o perforada. No deben usarse donde las personas permanecerán más de unos pocos minutos, a menos que se utilicen medidas de protección adecuadas u otras de precauciones de seguridad. Existen para la venta ciertas lámparas que se anularán de forma automática si se rompe o perfora la funda externa". Esta lámpara cumple con el estándar de emisión de radiación de la FDA, 21 CFR subcapítulo J. (E.U.:21 CFR 1040.30 Canadá: SOR/DORS/80-381)

## Versions



LPPR\_CDM-T-E\_0005-Product photo

## Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColor CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT	20 mm	7.15 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

# MasterColor CDM-T T6 Elite

