



新一代的白光

MasterColor CDM-T Elite Med Wattage

飛利浦 MasterColor Elite MW 系統所提供的光線品質和效能皆無與倫比。此燈管的耀眼白光可營造出自然氛圍，並且真正讓各種色彩都能發揮得淋漓盡致。此外，燈管和安定器皆具備高效率，所以比起 400W 的複金屬 HID 系統，除了更加省電，持有成本也更低。

优点

- 極佳演色性，CRI 可達 90 以上
- 飛利浦「綠色旗艦產品」；低汞無鉛
- 全新插座設計可提高光學效率

特点

- 相較於傳統 HID 系統，升級潛力巨大。
- 可行的螢光燈替代方案。
- 色彩品質極佳，光輸出量穩定，自始至終不變。
- 由於體積比傳統複金屬燈小 50%，MasterColor CDM Elite MW 在光學和照明設計上更具自由度。
- 白光所具備的耀眼特質可營造出更加自然的誘人氛圍。
- 210 & 和 315 瓦特 (色彩分別為 3000 & 4200 兩種版本)；皆使用 Advance e-Vision 電子安定器供電。

应用

- 適用於大樓建築照明，以及行人徒步區、室內暢貨中心、倉庫和製造設施的照明

安全提示

- R「警告：倘若外罩破損或斷裂，這些燈管所散發出的短波紫外線輻射可能會導致皮膚嚴重灼傷和眼睛發炎。請勿於人們久留之處使用，除非您已放上適當的遮蔽物或採取其他安全預防措施。某些燈管會在外罩破損或斷裂時自動熄滅，請自行選購。」此燈具符合 FDA 輻射性能標準 21 CFR 子章節 J 的規定 (美國：21 CFR 1040.30，加拿大：SOR/DORS/80-381)


MasterColor CDM-T Elite Med Wattage

Versions



LPPR D-CDM-T PGZ18 TMW28 CL

二维绘图



Product	D (max)	D	D	C (max)	C
CDM-T Elite 315W/930 PGZ18.1CT/12	29 mm	1.1 in	28 mm	188 mm	186 mm

