



# Potente golpe en un paquete pequeño

## MasterColor CDM-Tm Elite Mini GU6.5

El Mini MasterColor CDM-Tm es ideal para luminarias más pequeñas, perfecto para un diseño minimalista. El sistema de lámpara y balastro Mini MasterColor dura más que las lámparas de halógeno estándar PAR38 y consume menos energía. El "sistema" incluye la lámpara MiniMasterColor 3000K, el balastro electrónico eVision y una base de lámpara de giro y bloqueo. El diseño de este sistema es ideal para iluminación de acento y exhibición en aplicaciones de exterior arquitectónicas y minoristas especializadas.

### Beneficios

- La eficacia energética del funcionamiento del sistema reduce los costos operativos.
- El tamaño en miniatura significa menos desorden en el techo y más atención a la mercancía.
- Gire y bloquee la base de la lámpara para instalar y cambiar la lámpara fácilmente.

### Características

- La lámpara es hasta un 40 % más pequeña que las lámparas halógenas PAR38 de 90 W estándar de la industria.
- Posicionamiento preciso dentro del reflector para un rendimiento óptimo del reflector.
- Calidad de color excelente de hasta 90CRI, 3,000 K.
- Disponibles en versiones de 22 W y 39 W.

### Aplicaciones

- Ideal para iluminación de acento y exhibición, en aplicaciones de comercios y arquitectónicas.

# MasterColor CDM-Tm Elite Mini GU6.5

## Advertencias y seguridad


- R "ADVERTENCIA: Estas lámparas pueden provocar quemaduras graves en la piel e inflamación en los ojos por radiación ultravioleta C si la funda externa de la lámpara está rota o perforada. No deben usarse donde las personas permanecerán más de unos pocos minutos, a menos que se utilicen medidas de protección adecuadas u otras de precauciones de seguridad. Existen para la venta ciertas lámparas que se anularán de forma automática si se rompe o perfora la funda externa". Esta lámpara cumple con el estándar de emisión de radiación de la FDA, 21 CFR subcapítulo J. (E.U.:21 CFR 1040.30 Canadá: SOR/DORS/80-381)

## Versions



LPPR CDM-Tm 0001

## Plano de dimensiones



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	13,3 mm	0,5 in	3,4 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm

