Haute puissance dans un format réduit

MasterColor CDM-Tm Elite Mini GU6.5

Mini MasterColor CDM-Tm est idéal pour les petits luminaires, parfait pour une conception minimaliste. La lampe Mini MasterColor et le système de ballast offrent une meilleure durabilité que les lampes halogènes PAR38 standard et consomment moins d'énergie. Le « système » inclut la lampe MiniMasterColor 3000K, le ballast électronique eVision et la base de lampe à verrouillage par rotation. Cette conception est idéale pour l'éclairage d'appoint et l'éclairage scénique dans les applications extérieures commerciales et architecturales.

Avantages

- Le fonctionnement économe en énergie du système réduit les coûts d'exploitation.
- La taille miniature réduit l'encombrement au plafond et met l'accent sur la marchandise.
- Base de lampe à verrouillage par rotation pour installation et remplacement de lampe faciles.

Fonctions

- La lampe est 40 % plus petite que les lampes halogènes 90 W PAR38 standard.
- Précision de positionnement dans le réflecteur pour des performances de réflecteur optimales.
- Excellente qualité couleur jusqu'à 90 CRI, 3000 K.
- Disponible en versions 22 W et 39 W.

Application

- Idéal pour l'éclairage scénique et l'éclairage d'appoint dans les applications commerciales et architecturales.

Les données sont sujettes à changement

MasterColor CDM-Tm Elite Mini GU6.5

Mises en garde et sécurité

- R « AVERTISSEMENT : ces lampes peuvent provoquer des brûlures sérieuses de la peau ou des inflammations oculaires dues au rayonnement ultraviolet de courte longueur d'onde si l'enveloppe extérieure de la lampe est cassée ou perforée. Ne pas utiliser dans un endroit où des personnes sont susceptibles de rester plus que quelques minutes à moins d'être équipé(e) d'une protection appropriée ou d'employer d'autres mesures de sécurité. Certaines lampes qui s'éteignent automatiquement dès que l'enveloppe extérieure est cassée ou perforée sont disponibles dans le commerce. » Cette lampe est conforme aux normes de performances prévues par la FDA en matière d'irradiations 21 CFR section de chapitre J. (USA :21 CFR 1040.30 Canada : SOR/DORS/80-381)

Versions

LPPR CDM-Tm 0001

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5	13,3 mm	0,5 in	4,7 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm

© 2024 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.

MasterColor CDM-Tm Elite Mini GU6.5





© 2024 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.