



Rendimiento extraordinario, formato familiar

MasterColor CDM ED17 Elite

Las lámparas MasterColor de haluro metálico cerámico ED-17 Elite ofrecen un excelente mantenimiento lumínico y un rendimiento excepcional durante la vida útil en el formato de lámpara familiar ED-17.

Beneficios

- Posición de funcionamiento universal
- Excelente mantenimiento lumínico
- Disponible en varias potencias (50 W, 70 W y 100 W)

Características

- Estabilidad de color durante la vida útil dentro de +/- 200 K
- Consistencia de color entre lámparas durante la vida útil
- Hasta 90 IRC (índice de reproducción de color)
- Lámpara de excelente eficacia (hasta 110 LPW)

Aplicaciones

- Ideal para iluminación general, descendente y proyección.

Advertencias y seguridad

- R "ADVERTENCIA: Estas lámparas pueden provocar quemaduras graves en la piel e inflamación en los ojos por radiación ultravioleta C si la funda externa de la lámpara está rota o perforada. No deben usarse donde las personas permanecerán más de unos pocos minutos, a menos que se utilicen medidas de protección adecuadas u otras de precauciones de seguridad. Existen para la venta ciertas lámparas que se anularán de forma automática si se rompe o perfora la funda externa". Esta lámpara cumple con el estándar de emisión de radiación de la FDA, 21 CFR subcapítulo J. (E.U.:21 CFR 1040.30 Canadá: SOR/DORS/80-381)


MasterColor CDM ED17 Elite

Versions



LPPR D-MHC-LW 0010

Plano de dimensiones



Product	D	C (max)
MHC100/U/M/3K ELITE	2.125 in	5.438 in

