PHILIPS

Lighting

Reduce los costos de mantenimiento

Ceramalux ALTO Non-Cycling

Las lámparas Philips Ceramalux High Pressure Sodium Non-Cycling tienen una mejor relación precio-calidad que las lámparas de sodio de alta presión corrientes, con una mayor vida útil y menores costos de mantenimiento.

Beneficios

- Más resistente a los cortes provocados por vibraciones y fluctuaciones de voltaje en la línea.
- Conserva un 90 % del flujo luminoso.
- Solución de iluminación sustentable: hasta un 90 % menos mercurio que las lámparas Philips Ceramalux HPS corrientes y libres de plomo.

Características

- Vida útil promedio nominal de 30 000 horas*
- Reemplazo directo para las lámparas de HPS corrientes
- Opciones de 200, 250 y 400 W disponibles con la base mogul ED18; 50, 70, 100 y 150 W con la base mogul ED 23-1/2; 1000 W con la base mogul ED 25.
- La vida útil promedio nominal es la vida útil que se obtiene, en promedio, de grandes grupos representativos de lámparas en ensayos de laboratorio bajo condiciones controladas a las 10 horas de funcionamiento, como mínimo, por cada encendido. Producción de flujo luminoso aproximadamente a un 40 % de la vida útil nominal. Sobre la base de la supervivencia de un 65 % de las lámparas y permite que ciertas lámparas o grupos de lámparas se desvíen considerablemente del promedio.

Aplicaciones

- Ideal para iluminación de calles y carreteras, estacionamientos y cocheras, depósitos y fábricas, donde se buscan costos de mantenimiento bajos.

Ceramalux ALTO Non-Cycling

Versions

LPPR D-HPS-NC E39 ED18 CL

Plano de dimensiones



Product	D	L	C (max)
C250S50/ALTO NC HPS 1/12PK	2.25 in	5.750 in	9.75 in



Product	D	L	C (max)
C150S55/ALTO NC HPS 1/12PK	2.94 in	5.000 in	7.75 in
C70S62/ALTO NC HPS 1/12PK	2.94 in	5.000 in	7.75 in

Información general	
Tapa-base	E39
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL
Información técnica sobre la luz	
Índice de producción de color (IRC)	21
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transparente
Material del foco	Cristal duro

Información técnica sobre la luz

Ceramalux ALTO Non-Cycling

Order Code	Full Product Name	Coordenada de cromaticidad X (nominal)	Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Eficacia lumínica (promedio) (mín.)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
928601155990	C70S62/ALTO NC HPS 1/12PK	0.523	0.425	-	79 lm/W	90 lm/W
928601156090	C150S55/ALTO NC HPS 1/12PK	0.525	0.417	2100 K	96 lm/W	106 lm/W
928601156190	C250S50/ALTO NC HPS 1/12PK	0.523	0.415	2100 K	102 lm/W	114 lm/W

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Corriente de la lámpara (nominal)	Voltaje (nominal)	Consumo de energía
928601155990	C70S62/ALTO NC HPS 1/12PK	1.45 A	52 V	70.2 W
928601156090	C150S55/ALTO NC HPS 1/12PK	3.2 A	55 V	150.6 W

Order Code	Full Product Name	Corriente de la lámpara (nominal)	Voltaje (nominal)	Consumo de energía
928601156190	C250S50/ALTO NC HPS 1/12PK	1.8 A	100 V	251 W

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Forma del foco
928601155990	C70S62/ALTO NC HPS 1/12PK	ED-23 1/2
928601156090	C150S55/ALTO NC HPS 1/12PK	ED-23 1/2

Order Code	Full Product Name	Forma del foco
928601156190	C250S50/ALTO NC HPS 1/12PK	ED18

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)
928601155990	C70S62/ALTO NC HPS 1/12PK	1.4 mg
928601156090	C150S55/ALTO NC HPS 1/12PK	2 mg

Order Code	Full Product Name	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)
928601156190	C250S50/ALTO NC HPS 1/12PK	3.36 mg

© 2025 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.