PHILIPS

Lighting

Mejora la conservación del flujo luminoso en una lámpara con clasificación “O”

Pulse Start Metal Halide Protected

Las lámparas de halogenuros metálicos Philips Protected Pulse Start con clasificación “O” son una alternativa mejor a las lámparas de halogenuros metálicos Switch Start estándar.

Beneficios

- Mejor retención del flujo luminoso que las lámparas de halogenuros metálicos Switch Start estándar.
- Funciona tanto con conectores estándar como de exclusión, debido al ojal de mayor tamaño de la base mogul.

Pulse Start Metal Halide Protected

Características

- Clasificación “O” para un funcionamiento seguro en luminarias abiertas*
- Mejor opción que las lámparas de halogenuros metálicos Switch Start estándar.
- Tiempo de encendido/reencendido más rápido† que las lámparas de halogenuros metálicos Switch Start estándar.
- Mejor retención del flujo luminoso que las lámparas de halogenuros metálicos Switch Start estándar.
- La base mogul con ranura ampliada funcionará con los conectores estándar y de exclusión.
- La base ED-28 está disponible en 175 y 250W / La base ED-37 está disponible en 320, 350 y 400 W, además de revestida.
- * Reemplace las luminarias al final de su vida útil promedio nominal o antes.
  † Tiempo de encendido de 2 minutos/reencendido de 4 minutos, comparado con un tiempo encendido de 4 minutos/reencendido de 15 minutos para las lámparas de halogenuros metálicos Switch Start estándar.

Aplicaciones

- Ideal para las fábricas, el comercio minorista y los almacenes.

Advertencias y seguridad

- R "ADVERTENCIA: Estas lámparas pueden provocar quemaduras graves en la piel e inflamación en los ojos por radiación ultravioleta C si la funda externa de la lámpara está rota o perforada. No deben usarse donde las personas permanecerán más de unos pocos minutos, a menos que se utilicen medidas de protección adecuadas u otras de precauciones de seguridad. Existen para la venta ciertas lámparas que se anularán de forma automática si se rompe o perfora la funda externa". Esta lámpara cumple con el estándar de emisión de radiación de la FDA, 21 CFR subcapítulo J. (E.U.:21 CFR 1040.30 Canadá: SOR/DORS/80-381)

Versions

LPPR D-MP-PS EX39 ED37 CL

Pulse Start Metal Halide Protected

Plano de dimensiones



Product	D	C (max)
MP400/BU/PS 6PK	4.625 in	11.5 in

© 2025 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.