



开关启动金属卤化物灯标准

开关启动金属卤化物灯标准

性能出色、经久耐用且具有卓越的光线质量。紧凑的节能型金属卤化物灯，提供纯净明亮的灯光，寿命长、能效高。

特点

- 360 和 400 瓦的灯具寿命长达 20,000 小时。
- 达到 100 流明/瓦。

应用

- 适用于工业和零售业的高/低车位和停车场。

安全提示

- “警告：如果灯具的外封装破损或刺破，则灯具发出的短波紫外线辐射可能会造成严重的皮肤烧伤或眼睛发炎。在未使用充足屏蔽或其他安全措施的情况下，请勿在人员需要停留超过几分钟的情况下使用。可购买在外封装破损或刺破时会自动熄灭的灯具。”该灯具符合 FDA 辐射性能标准 21 CFR J 分章规定（美国：21 CFR 1040.30，加拿大：SOR/DORS/80-381）


Versions



LPPR D-MH-R BD17 CL

开关启动金属卤化物灯标准

二维绘图



Product	D	C (max)
MH1000/U 1/6PK	7 in	15.375 in

