

产品描述

用于 TL-D 灯的 EB-Certalume

TLD 荧光灯专用的高频电子镇流器，质轻，适用于电源电压为 220-240V 的应用环境

优点

- 节能解决方案 (CELMA A2)
- 在 50°C 的环境温度下，使用寿命长，达 45,000 小时
- 遵循国际安全和 EMC 标准

特点


- 节能型 CELMA A2，高功率系数 0.97，带有 THD < 18%
- 根据 IEC 61347-2-3 是安全的，并且 EMC 符合 EN 55015 2006 + A1 2007 规范
- 坚固耐用的灯具设计，在 50°C 的环境温度下，使用寿命为 45,000 小时，平均开/关次数可达 6,000 次
- 灯启动快速温暖，无闪烁 (< 1.0 s)，无需点火器
- 点火和操作的电压范围广泛 (165-253 V)

应用

- 适合于开关频率低的场合
- 百货商场、超市等公共场合
- 工厂和办公室
- 走廊和灯箱(室内)

用于 TL-D 灯的 EB-Certalume


Versions



EB-C 236, 318 TL-D 220-240V 50/60Hz

EB-Ci 1-2-4 Lamp 18-36W TLD 220-240V

二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	B1
EB-C 118 TL-D 220-240V 50/60Hz	4.2 mm	28.0 mm	150.0 mm	140.0 mm	40.0 mm
EB-C 136 TL-D 220-240V 50/60Hz	4.2 mm	28.0 mm	150.0 mm	140.0 mm	40.0 mm
EB-C 236 TL-D 220-240V 50/60Hz	4.2 mm	30.0 mm	210.0 mm	200.0 mm	40.0 mm

Product	A1	A2	B1	C1	D1
EB-Ci 1-2 36W / 1-4 18W 220-240V 50/60Hz	210 mm	200 mm	30 mm	26 mm	4.3 mm

审批和申请

能效指数

A2

操作和电气

Order Code	Full Product Name	输入频率	输入电压	线频率	MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)(最大)	MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)(标称)
913713199015	EB-C 118 TL-D 220-240V 50/60Hz	50 至 60 Hz	220 至 240 V	50 to 60 Hz	-	25
913713199215	EB-C 136 TL-D 220-240V 50/60Hz	50 至 60 Hz	220 至 240 V	50 to 60 Hz	-	18
913713199315	EB-C 236 TL-D 220-240V 50/60Hz	50 至 60 Hz	220 至 240 V	50 to 60 Hz	-	28
913713043180	EB-Ci 1-2 36W / 1-4 18W 220-240V 50/60Hz	50 或 60 Hz	220-240 V	-	28	-

机械和外壳

用于 TL-D 灯的 EB-Certalume

Order Code	Full Product Name	外壳
913713199015	EB-C 118 TL-D 220-240V 50/60Hz	L 150x40x28
913713199215	EB-C 136 TL-D 220-240V 50/60Hz	L 150x40x28

Order Code	Full Product Name	外壳
913713199315	EB-C 236 TL-D 220-240V 50/60Hz	L 210x40x30
913713043180	EB-Ci 1-2 36W / 1-4 18W 220-240V 50/60Hz	L210x30x26mm

