



Hệ thống điều khiển cơ bản Philips EcoSet – tiết kiệm năng lượng một cách đơn giản, đáng tin cậy và có giá cả phải chăng

Điều khiển cơ bản EcoSet

Đưa mức tiết kiệm năng lượng của các giải pháp chiếu sáng lên một tầm cao mới nhờ hệ thống điều khiển cơ bản Philips EcoSet. Giải pháp cảm biến này được thiết kế nhằm mang đến một phương án tiết kiệm năng lượng đơn giản, đáng tin cậy với giá cả phải chăng, đồng thời nâng cao tính bền vững của quá trình tiêu thụ năng lượng. Từ văn phòng, bãi đỗ xe cho đến các khu công nghiệp, hệ thống điều khiển cơ bản EcoSet của Philips đều có nhiều phiên bản khác nhau để đáp ứng chính xác nhu cầu của bạn — từ Plug and Play (cắm là sử dụng được ngay) cho đến kết nối có dây và không dây. Hệ thống hoạt động qua việc nâng cấp các thiết bị chiếu sáng thông thường hoặc LED của bạn với tất cả các tính năng của một hệ thống kiểm soát cơ bản. Vì thế, bạn có thể đạt được những lợi ích của việc tiết kiệm năng lượng qua thông các yếu tố như phát hiện chuyển động, tận dụng ánh sáng tự nhiên hay quản lý nhóm đèn chiếu sáng. Việc cài đặt, vận hành và bảo trì cảm biến điều khiển cơ bản EcoSet của Philips cũng rất dễ dàng. Cho bạn toàn quyền kiểm soát một giải pháp tiết kiệm năng lượng đáng tin cậy với giá phải chăng từ hệ thống chiếu sáng hiện có.

Điều khiển cơ bản EcoSet

Lợi ích

- Cấu trúc hệ thống đơn giản đem lại nhiều lựa chọn – có dây hoặc không dây; với các cảm biến được tích hợp hoặc để bên ngoài
- Được thiết kế để tiết kiệm năng lượng
- Tạo mạng mà không tốn công sức nhờ các tùy chọn cài là sử dụng được ngay
- Vận hành dễ dàng

Tính năng

- Phát hiện chuyển động và ánh sáng ban ngày
- Chức năng điều chỉnh độ sáng và điều khiển nhóm đèn chiếu sáng
- Các giải pháp bao gồm: phiên bản vận hành một lần chạm, tùy chọn vận hành không dây dễ dàng và vận hành đơn giản thông qua bộ điều khiển từ xa.
- Tối đa 50 bóng đèn trong một mạng cho một nhà kho hoặc văn phòng không dây.

Ứng dụng


- Tất cả các ứng dụng trong nhà

Phiên bản

	EcoSet SEG161 MW AC std photo		EcoSet parking office wireless sensor std photo
	EcoSet BLE IR Remote Controller std photo		EcoSet BLE Switch Dim installation std photo

Điều khiển cơ bản EcoSet

Bản vẽ kích thước



Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Tần số dòng	Tần số dòng
911401534342	SEG161 S MW IP65 Wireless WH AC	50 or 60 Hz	50 or 60 Hz
911401542902	SEG101 PIR Wireless WH	-	-
911401543002	SEG101 PIR IP65 Wireless WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Tần số dòng	Tần số dòng
911401590622	EcoSet BLE IR Remote Controller	- Hz	- Hz
911401590722	EcoSet BLE Switch Dim	-	-

Phê duyệt và ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ môi trường cho phép	Dấu CE	Dấu CE
911401534342	SEG161 S MW IP65 Wireless WH AC	-35 °C đến 50 °C	Có	Có
911401542902	SEG101 PIR Wireless WH	-20 đến +50°C	Có	Có
911401543002	SEG101 PIR IP65 Wireless WH	-20 đến +50°C	Có	Có

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ môi trường cho phép	Dấu CE	Dấu CE
911401590622	EcoSet BLE IR Remote Controller	-5 đến +40°C	Không	Không
911401590722	EcoSet BLE Switch Dim	0 đến +45°C	Không	Không

