



Modernizace tradičních instalací svítidel na energeticky úspornou alternativu s technologií LED, připravenou na budoucnost.

Modernizační sada Heritage LED

Naše modernizační sada IP66 LED speciálně navržena pro klasická svítidla a LED varianty první generace nabízí několik výkonných vylepšení: stávající instalace jsou energeticky úspornější a bezpečnější se spolehlivějším výkonem krytu (IP66). Historická nebo tradiční estetika svítidel je navíc zcela zachována. Díky vyhrazené řadě paspart umožňuje modernizační sada Heritage LED rychlou a snadnou modernizaci v našich tradičních (nebo LED) svítidlech Villa, Jargeau, Micas 1 a 2, zatímco univerzální a nastavitelná pasparta doplňuje řadu a umožňuje modernizaci ve většině ostatních typů přibližně čtvercových svítidel, včetně svítidel jiných výrobců než Philips. Modernizační sada LED se dodává s řadou optických možností připravených pro aplikace, což umožňuje postupnou výměnu tradičních světelných zdrojů. Výkonný modul LED nabízí významné úspory ve srovnání s klasickým osvětlením komunikací při krátké době splacení. Modernizační sada CitySoul LED je určena pro zákazníky, kteří hledají cesty ke snížení nákladů na energii i údržbu pomocí snadno namontovatelných zařízení. Svítidla jsou také připravena na další modernizace v budoucnosti.

Modernizační sada Heritage LED

Výhody

- Vyhrazené nebo upravitelné řešení připravené na budoucnost: konstrukce pro dlouhou výdrž je připravena i na technologické změny
- Energeticky účinné svítidlo: šetří náklady na energii o 40–60 % ve srovnání se starými klasickými systémy
- Spolehlivost a dlouhá životnost: snížené náklady na údržbu a delší životnost – až 100 tisíc hodin

Vlastnosti

- Modernizační sada IP66 LED, předřadník i optická jednotka pro maximální bezpečnost a spolehlivost po dlouhou dobu životnosti
- Snadné přizpůsobení jakémukoli svítidlu přibližně čtvercového designu: vyhrazená (produktové řady Villa, Jargeau, Micenas 1 & 2) nebo nastavitelná pasparta (pro velikosti svítidel mezi 305×305 mm až do 405×405 mm – vnitřní rozměry svítidla)
- Velký výběr teplot barev: 2200K, 2700K, 3000K a 4000K
- Jednoduchá a rychlá instalace na místě
- Další optimalizace výkonosti světelného toku díky systému Philips L-Tune

Aplikace

- Silnice a ulice
- Rezidenční oblasti
- Parky a náměstí


Varování a bezpečnost

- S výjimkou integrace tohoto produktu do svítidla Philips Jargeau, Villa nebo Micenas 1 v tradiční nebo LED variantě nenese společnost Signify N.V. žádnou odpovědnost, pokud jde o mechanické upevnění tohoto produktu do jiného svítidla nebo jiné montážní konstrukce a všech aspektů souvisejících s upevněním. Zákazník nese výhradní odpovědnost za zajištění, že je tento produkt namontován a upevněn bezpečným a spolehlivým způsobem.

Versions



Villa LED retrofit kit with white mask



Micenas 2 LED retrofit kit with black mask

Modernizační sada Heritage LED

Versions



Villa LED retrofit kit with black mask



Micenas 1 LED retrofit kit with black mask



Jargeau LED retrofit kit with white mask





Round LED retrofit kit with black mask








Jargeau LED retrofit kit with black mask

Rozměrové výkresy



Modernizační sada Heritage LED

Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku



Universal LED retrofit kit



Universal LED retrofit kit

Modernizační sada Heritage LED

Detaily o výrobku




Micenas 1 LED retrofit kit
passepartout



Universal LED retrofit kit




Universal LED retrofit kit




Jargeau LED retrofit kit
passepartout



Universal LED retrofit kit



Universal LED retrofit kit




Villa LED retrofit kit passepartout




Universal LED retrofit kit

Modernizační sada Heritage LED

Detaily o výrobku



Micenas 2 LED retrofit kit
passepartout



Round LED retrofit kit
passepartout

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Kód řady svítidel	LED50
Vyměnitelný světelný zdroj	Ano
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Servisní štítek	Ano
Světelné technické	
Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu	0,01
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Maximální úroveň ztlumení	Nevztahuje se
Mechanické a materiály	
Typ optického krytu	Ploché sklo
Barva těla	Černá
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK09
Kód ochrany proti vniknutí	IP66
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	-
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	-
Certifikace a použití	
Značka CE	Ano
Značka hořlavosti	-

Světelné technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)
22135200	EDP768 LED50/830 II MK-WH DM50 FG SRG10	30° - 5° x 153°	830 teplá bílá	3000 K	80
22132100	EDP771 LED50/730 II MK-BK DS50 FG H07RN-	152° x 155°	730 teplá bílá	3000 K	70
22129100	EDP768 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10	30° - 5° x 153°	830 teplá bílá	3000 K	80
22131400	EDP770 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10	30° - 5° x 153°	830 teplá bílá	3000 K	80
22136900	EDP769 LED50/722 II MK-WH DM50 FG SRG10	30° - 5° x 153°	722 teplá bílá	2200 K	70
22133800	EDP772 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN-	30° - 5° x 153°	830 teplá bílá	3000 K	80
22137600	EDP772 LED50/727 II MK-BK DM50 FG SRG10	30° - 5° x 153°	727 teplá bílá	2700 K	70
22134500	EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN-	30° - 5° x 153°	830 teplá bílá	3000 K	80
22138300	EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10	30° - 5° x 153°	830 teplá bílá	3000 K	80
22130700	EDP769 LED50/722 II MK-BK DX10 FG SRG10	20° - 4° x 150°	722 teplá bílá	2200 K	70

Světelné technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Typ optiky, exteriéry	Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Typ optiky, exteriéry
22135200	EDP768 LED50/830 II MK-WH DM50 FG SRG10	3 700 lm	Střední rozptyl 50	22131400	EDP770 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10	3 500 lm	Střední rozptyl 50
22132100	EDP771 LED50/730 II MK-BK DS50 FG H07RN-	3 400 lm	Symetrické vyzařování 50	22136900	EDP769 LED50/722 II MK-WH DM50 FG SRG10	3 450 lm	Střední rozptyl 50
22129100	EDP768 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10	3 500 lm	Střední rozptyl 50	22133800	EDP772 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN-	3 850 lm	Střední rozptyl 50

Modernizační sada Heritage LED

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Typ optiky, exteriéry
22137600	EDP772 LED50/727 II MK-BK DM50 FG SRG10	3 850 lm	Střední rozptyl 50
22134500	EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN-	3 350 lm	Střední rozptyl 50

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Typ optiky, exteriéry
22138300	EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10	3 350 lm	Střední rozptyl 50
22130700	EDP769 LED50/722 II MK-BK DX10 FG SRG10	3 200 lm	Velmi široké vyzařování 10

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Přepětová ochrana (společná/ rozdílová)
22135200	EDP768 LED50/830 II MK-WH DM50 FG SRG10	38 W	Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu
22132100	EDP771 LED50/730 II MK-BK DS50 FG H07RN-	31,5 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
22129100	EDP768 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10	38 W	Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu
22131400	EDP770 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10	38 W	Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu
22136900	EDP769 LED50/722 II MK-WH DM50 FG SRG10	41 W	Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Přepětová ochrana (společná/ rozdílová)
22138800	EDP772 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN-	38,5 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
22137600	EDP772 LED50/727 II MK-BK DM50 FG SRG10	35 W	Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu
22134500	EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN-	38 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
22138300	EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10	38 W	Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu
22130700	EDP769 LED50/722 II MK-BK DX10 FG SRG10	41 W	Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu

Označení a balení

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
22135200	EDP768 LED50/830 II MK-WH DM50 FG SRG10	EDP768
22132100	EDP771 LED50/730 II MK-BK DS50 FG H07RN-	EDP771
22129100	EDP768 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10	EDP768
22131400	EDP770 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10	EDP770
22136900	EDP769 LED50/722 II MK-WH DM50 FG SRG10	EDP769

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
22138800	EDP772 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN-	EDP772
22137600	EDP772 LED50/727 II MK-BK DM50 FG SRG10	EDP772
22134500	EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN-	EDP773
22138300	EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10	EDP773
22130700	EDP769 LED50/722 II MK-BK DX10 FG SRG10	EDP769

