



Опис виробу

HORTI

Натрієва лампа високого тиску з прозорою зовнішньою колбою, оптимізованою світловіддачею для росту та мінімальним обслуговуванням

Переваги

- Оптимізована продуктивність для застосування в рослинництві
- Висока інтенсивність світла для росту забезпечує незмінно високу якість продукту та великий урожай протягом усього життєвого циклу

Характеристики

- Прозора трубчаста зовнішня колба
- Керамічна газорозрядна лампа з антеною Philips Integrated Antenna (PIA) для тривалої та надійної експлуатації
- Удосконалений газопоглинач забезпечує кращу стабільність світла для росту за меншої кількості передчасних відмов
- Концепція GreenPower з оптимальним показником мікромоль (світло для росту)
- Високоефективна концепція «Plus» забезпечує високу світловіддачу
- Концепція Agro з оптимізованим світловим спектром

Застосування

- Застосовуються в рослинництві, для освітлення рослин і асиміляційного освітлення

Попередження та безпека



- Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітріть приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

Версії



LPPR_SONTHORT_0002-Product photo

Розміри



Product	D (max)	O	L	C (max)	A
MASTER GreenPower CG T 400W E40	47 mm	118,6 mm	175 mm	283 mm	205 mm
MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12	47 mm	151 mm	166 mm	279 mm	205 mm
MASTER GreenPower Plus 600W EL E40 UNP	47 mm	120 mm	168 mm	283 mm	205 mm

Product	D (max)	O	C (max)	A
MASTER GreenPower Xtra 1000W EL/5X6CT	33,5 mm	147 mm	394 mm	325 mm

Світлотехнічні	
Корельована колірна температура (ном.)	2000 K
Механічні деталі й корпус	
Обробка лампи	Прозорий

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Розташування	
		виводів	Робоче положення
928151219214	MASTER GreenPower Plus 600W EL E40 UNP	E40	УНІВЕРСАЛЬНЕ
928158709214	MASTER GreenPower CG T 400W E40	E40	УНІВЕРСАЛЬНЕ

Order Code	Full Product Name	Розташування	
		виводів	Робоче положення
928158809227	MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12	E40	УНІВЕРСАЛЬНЕ
928152419216	MASTER GreenPower Xtra 1000W EL/5X6CT	K12x30s	P

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Координата		Індекс якості кольоропередачі (CRI)	Світловіддача (ном.)
		хроматичності X (номінальна)	хроматичності Y (номінальна)		
928151219214	MASTER GreenPower Plus 600W EL E40 UNP	0,533	0,416	36	139 lm/W
928158709214	MASTER GreenPower CG T 400W E40	-	-	29	136 lm/W
928158809227	MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12	0,533	0,432	26	142,4 lm/W

Order Code	Full Product Name	Координата		Індекс якості кольоропередачі (CRI)	Світловіддача (ном.)
		хроматичності X (номінальна)	хроматичності Y (номінальна)		
928152419216	MASTER GreenPower Xtra 1000W EL/5X6CT	0,537	0,427	33	155 lm/W

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Напруга (ном.)	Споживана	
			потужність	
928151219214	MASTER GreenPower Plus 600W EL E40 UNP	228 V	615,0 W	
928158709214	MASTER GreenPower CG T 400W E40	126 V	430,0 W	

Order Code	Full Product Name	Напруга (ном.)	Споживана	
			потужність	
928158809227	MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12	130 V	618,0 W	
928152419216	MASTER GreenPower Xtra 1000W EL/5X6CT	220 V	1 020,0 W	

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою	
		яскравістю	
928151219214	MASTER GreenPower Plus 600W EL E40 UNP	Hi	
928158709214	MASTER GreenPower CG T 400W E40	Так	

Order Code	Full Product Name	З регульованою	
		яскравістю	
928158809227	MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12	Так	
928152419216	MASTER GreenPower Xtra 1000W EL/5X6CT	Так	

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Форма лампи
928151219214	MASTER GreenPower Plus 600W EL E40 UNP	T40
928158709214	MASTER GreenPower CG T 400W E40	T46

Order Code	Full Product Name	Форма лампи
928158809227	MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12	T46
928152419216	MASTER GreenPower Xtra 1000W EL/5X6CT	T40

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/1000 год	Вміст ртуті (ном.)
928151219214	MASTER GreenPower Plus 600W EL E40 UNP	677 kWh	41,8 mg
928158709214	MASTER GreenPower CG T 400W E40	473 kWh	20,0 mg
928158809227	MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12	680 kWh	30,0 mg
928152419216	MASTER GreenPower Xtra 1000W EL/5X6CT	1 020 kWh	35 mg

