



Kompakt, robust konstruktion

HF-Matchbox Blue

HF-Matchbox Blue er en kompakt, let og driftssikker højfrekvensforkobling til en overkommelig pris til brug i systemer med et wattforbrug på under 25 W kombineret med lyskilder af typen TL mini, TL-D, TL5, TL5c, PL-T/C og PL-L/S. HF-M Blue-serien er kendetegnet ved en robust konstruktion, der lever op til alle relevante internationale sikkerheds- og ydelsesstandards, og energieffektivitetsindekset (CELMA EEI) er A2. Forkoblingen er primært designet til indendørs anvendelse. Til udendørs brug skal armaturet som minimum være klasse I og tilstrækkeligt beskyttet mod vand og støv. Installationen skal også sikres mod lynnedslag eller have anden nødvendig elektrisk beskyttelse i overensstemmelse med typen af installation og anvendelse.

Fordele

- Automatisk genstart (efter spændingsfald eller udskiftning af lyskilde) sikrer nem drift og problemfri udskiftning af lyskilde.
- Egnet til brug i klasse I- eller klasse II-armaturer

Funktioner


- Egnet til DC-nøddrift ved spændinger på mellem 190 og 254 V
- Programmeret, forvarmet start uden flimren (<0,8 s); over 8.000 tænd/sluk-cykler for én lyskilde (afhængigt af lampe-/forkoblingskombinationen)
- Automatisk genstart (efter spændingsfald eller udskiftning af lyskilde) sikrer nem drift og problemfri udskiftning af lyskilde.

HF-Matchbox Blue

Anvendelsesområder

- Anvendes sammen med bevægelsesdetektionssystemer såsom Philips OccuPlus på steder, hvor lyskilder brænder i længere perioder og lyset kun tændes/slukkes få gange (f.eks. maksimalt tre gange dagligt)
- Primært til indendørs anvendelse, f.eks. projektørbelysning, downlights, lysbokse samt nød- og sikkerhedsbelysningsarmaturer, typisk i detailbutikker, kontorbygninger, hoteller, private hjem og boligblokke
- Til anvendelse i og omkring private hjem, f.eks. til belysning i haver, garageområder og trappeopgange

Versions



GPPR MTL-LH 0001



GPPR_MTL-LH_0002-Product photo




GPPR MTL-LH 0003



GPPR_MTL-SH_0002-Product photo

Målskitse




Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	187 mm	180 mm	22 mm	22 mm	4,4 mm
HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	187 mm	180 mm	22 mm	22 mm	4,4 mm

Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	144 mm	133 mm	22 mm	22 mm	4,2 mm
HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	144 mm	133 mm	22 mm	22 mm	4,2 mm

HF-Matchbox Blue

Målskitse



Product
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V
HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V
HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V
HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V

Product
HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	94 mm	84 mm	40 mm	22 mm	4,4 mm

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Indgangsspænding	230 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)
913700421366	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	159
913700421766	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	101
913700418066	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	60

Order Code	Full Product Name	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)
913700418366	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	59
913700417966	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	60

Mekanik og armaturhus

HF-Matchbox Blue

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
913700421366	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	LH
913700421766	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	LH
913700418066	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	LH

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
913700418366	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	LH
913700417966	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	SH

