



Vankka rakenne, pieni koko

HF-Matchbox Blue

HF-Matchbox Blue on edullinen, luotettava, pienikokoinen ja kevyt korkeataajuuksinen liitäntälaite käytettäväksi järjestelmissä, joiden teho on alle 25 W, yhdessä TL mini-, TL-D-, TL5- ja TL5c-, PL-T/C- sekä PL-L/S-lamppujen kanssa. HF-M Blue -sarja on malliltaan vankka sekä kaikkien kansainvälisten turvallisuus- ja suorituskystandardien mukainen, ja sen energiatehokkuusluokka (CELMA EEL) on A2. Liitäntälaite on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokan I vaatimukset ja oltava riittävän hyvin vesi- ja pölysuojattu. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyyppillisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

Hyödyt

- Automaattinen uudelleensytytys (jännitekatkon tai lampunvaihdon jälkeen) varmistaa helpon toiminnan ja mutkattoman lampunvaihdon
- Sopii käytettäväksi luokan I tai luokan II valaisimissa

Ominaisuudet

- Sopii hätäkäyttöön 190–254 V:n tasavirralla
- Ohjelmoitu, välkkymätön, esilämmitetty sytytys (< 0,8 s); yli 8 000 sytytys-/sammutuskertaa yhtä lampua kohden (määräytyy lamppu-liitäntälaite-yhdistelmän mukaan)
- Automaattinen uudelleensytytys (jännitekatkon tai lampunvaihdon jälkeen) varmistaa helpon toiminnan ja mutkattoman lampunvaihdon

HF-Matchbox Blue

Käyttökohteet

- Käytetään Philips OccuPlus -järjestelmässä tai muissa liiketunnistusohjausjärjestelmissä käyttökohteissa, joissa lamput palavat pitkään ja kytkentäjaksoja on harvassa (esimerkiksi enintään kolme kertaa päivässä).
- Pääasiassa sisäkäyttöön esimerkiksi kohdevalaisimissa, downlight-valaisimissa sekä hätä- ja turvalaisimissa, joita käytetään yleisesti myymälöissä, toimistorakennuksissa, hotelleissa, kodeissa ja asunrakennuksissa.
- Asuinrakennuskohteet, kuten puutarhan ulkovalaistus, autotallialueet, portait

Versions



GPPR MTL-LH 0001



GPPR_MTL-LH_0002-Product photo




GPPR MTL-LH 0003



GPPR_MTL-SH_0002-Product photo

Mittapiirros




Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	187 mm	180 mm	22 mm	22 mm	4,4 mm
HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	187 mm	180 mm	22 mm	22 mm	4,4 mm

Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	144 mm	133 mm	22 mm	22 mm	4,2 mm
HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	144 mm	133 mm	22 mm	22 mm	4,2 mm

HF-Matchbox Blue

Mittapiirros



Käyttö- ja sähkötiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Tulojännite	230–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz

Käyttö- ja sähkötiedot

Order Code	Full Product Name	Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)
913700421366	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	159
913700421766	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	101
913700418066	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	60

Mekaaniset tiedot ja runko

Product
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V
HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V
HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V
HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V

Product
HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	94 mm	84 mm	40 mm	22 mm	4,4 mm

Order Code	Full Product Name	Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)
913700418366	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	59
913700417966	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	60

HF-Matchbox Blue

Order Code	Full Product Name	Runko
913700421366	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	LH
913700421766	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	LH
913700418066	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	LH

Order Code	Full Product Name	Runko
913700418366	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	LH
913700417966	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	SH

