



Robuust ontwerp, compacte vorm

HF-Matchbox Blue

HF-Matchbox Blue is een betaalbaar, betrouwbaar, compact, lichtgewicht en hoogfrequent VSA voor gebruik met systeemvermogens lager dan 25 W in combinatie met TL mini-, TL-D-, TL5- en TL5c-, PL-T/C- en PL-L/S-lampen. De HF M Blue-reeks heeft een robuust ontwerp, voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen en heeft een energierendementsindex (CELMA EEI) van A2.

Voordelen

- Automatische herstart (na spanningsdip of lampvervangings) verzekert eenvoudige bediening en probleemloze lampvervangings.
- Geschikt voor gebruik in Klasse I- of Klasse II-armaturen

Kenmerken

- Geschikt voor noodwerking op een gelijkspanning tussen 190 en 254 V
- Geprogrammeerde, knippervrije, voorverwarmde start (<0,8 s); meer dan 8000 maal in/uit-schakelen van één lamp (afhankelijk van lamp/VSA-combinatie)
- Automatische herstart (na spanningsdip of lampvervangings) verzekert eenvoudige bediening en probleemloze lampvervangings.

Toepassing

- Te gebruiken met regelsystemen met bewegingsdetectie zoals Philips OccuPlus, in toepassingen waar lampen gedurende een lange tijdsperiode branden en de schakelfrequentie laag is (bijv. maximaal driemaal per dag)
- Hoofdzakelijk voor binnentoepassingen zoals spots, downlights, lichtreclame en nood- en veiligheidsverlichtingsarmaturen die op grote schaal gebruikt worden in winkels, kantoorgebouwen, hotels, particuliere woningen en appartementsgebouwen
- Huishoudelijke toepassingen zoals tuinverlichting, garages, trappen

HF-Matchbox Blue

Versions




GPPR_MTL-LH_0002-Product photo

GPPR_MTL-LH_0003

GPPR_MTL-SH_0002-Product photo

Maatschets




Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	187 mm	180 mm	22 mm	22 mm	4,4 mm
HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	187 mm	180 mm	22 mm	22 mm	4,4 mm

Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	144 mm	133 mm	22 mm	22 mm	4,2 mm
HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	144 mm	133 mm	22 mm	22 mm	4,2 mm


Product
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V
HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V
HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V
HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V

HF-Matchbox Blue

Maatschets



Product
HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V



Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	94 mm	84 mm	40 mm	22 mm	4,4 mm



HF-Matchbox Blue

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Ingangsspanning	230 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
8711500536808	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	159
8711500536822	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	101
8711500536402	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	60

Order Code	Full Product Name	Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
8711500536464	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	59
8711500536389	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	60

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Behuizing
8711500536808	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	LH
8711500536822	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	LH
8711500536402	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	LH

Order Code	Full Product Name	Behuizing
8711500536464	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	LH
8711500536389	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	SH

