



Robustný dizajn a kompaktný tvar

HF-Matchbox Blue

HF-Matchbox Blue je cenovo dostupný, spoľahlivý, kompaktný, ľahký a vysokofrekvenčný predradník určený na použitie so systémovým príkonom pod 25 W v kombinácii so zdrojmi TL mini, TL-D, TL5, TL5c, PL-T/C a PL-L/S. Rad HF-M Blue má robustný dizajn, splňa všetky platné medzinárodné normy týkajúce sa bezpečnosti a výkonu a dosahuje index energetickej účinnosti (CELMA EEI) A2.

Výhody

- Automatický opätovný štart (po poklese napätia alebo výmene svetelného zdroja) zaručuje jednoduché ovládanie a bezproblémovú výmenu zdrojov.
- Vhodné na použitie v svietidlách triedy I alebo II

Vlastnosti


- Hodí sa na núdzovú prevádzku s použitím jednosmerného prúdu s napätím 190 až 254 V
- Naprogramovaný štart predhriateho zdroja bez blikania (< 0,8 s), viac než 8 000 cyklov zapnutia a vypnutia jedného svetelného zdroja (v závislosti od kombinácie zdroja a predradníka)
- Automatický opätovný štart (po poklese napätia alebo výmene svetelného zdroja) zaručuje jednoduché ovládanie a bezproblémovú výmenu zdrojov.

Aplikácie

- Používa sa s riadiacimi systémami so snímačmi pohybu, napríklad Philips OccuPlus, v prostrediach, v ktorých zdroje svietia dlhý čas a zriedkavo sa vypínajú (napríklad maximálne trikrát za deň)
- Najmä na interiérové použitie, napríklad pre reflektory, stropné svietidlá, svetelné boxy alebo núdzové a bezpečnostné svietidlá, ktoré sa používajú predovšetkým v maloobchodných predajniach, kancelárskych budovách, hoteloch, súkromných domoch a obytných budovách
- Domáce použitie, napríklad na exteriérové osvetlenie záhrad, garáží a schodísk

HF-Matchbox Blue

Versions



GPPR MTL-LH 0001



GPPR_MTL-LH_0002-Product photo




GPPR MTL-LH 0003



GPPR_MTL-SH_0002-Product photo

Rozmerový obrázok




Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	187 mm	180 mm	22 mm	22 mm	4,4 mm
HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	187 mm	180 mm	22 mm	22 mm	4,4 mm

Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	144 mm	133 mm	22 mm	22 mm	4,2 mm
HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	144 mm	133 mm	22 mm	22 mm	4,2 mm


Product
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V
HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V
HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V
HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V

HF-Matchbox Blue

Rozmerový obrázok



Product
HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V



Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	94 mm	84 mm	40 mm	22 mm	4,4 mm



HF-Matchbox Blue

Prevádzkové a elektrické	
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Vstupné napätie	230 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
53680830	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	159
53682230	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	101
53640230	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	60

Order Code	Full Product Name	Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
53646430	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	59
53638930	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	60

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Teleso
53680830	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	LH
53682230	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	LH
53640230	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	LH

Order Code	Full Product Name	Teleso
53646430	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	LH
53638930	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	SH

