



Essential LEDtube – giải pháp LED giá cả phải chăng

Essential LEDtube

Essential LEDtube là bóng đèn tuýp LED phù hợp để thay thế cho bóng đèn huỳnh quang T8. Sản phẩm này mang lại hiệu ứng ánh sáng tự nhiên cho mục đích chiếu sáng chung, đồng thời tiết kiệm năng lượng nhanh chóng – là giải pháp thân thiện với môi trường.

Lợi ích

- Giúp người dùng giảm chi phí điện năng nhờ tiết kiệm năng lượng đáng kể
- Tuổi thọ cao hơn, giảm nhu cầu thay thế bóng, tiết kiệm phí bảo trì
- Thân thiện hơn với môi trường vì không có thủy ngân

Tính năng


- Đèn LED giá cả hợp lý thay thế cho bóng đèn huỳnh quang T8
- Tiêu thụ năng lượng ít hơn một nửa so với bóng đèn huỳnh quang thông thường
- Tuổi thọ 25.000 giờ, gấp đôi đèn huỳnh quang thông thường
- Ống tuýp không chứa thủy ngân, không làm tử thủy tinh – không có rủi ro nứt vỡ

Ứng dụng

- Bán lẻ, văn phòng
- Công nghiệp, kho hàng, địa điểm công cộng, trường học, bệnh viện, bãi đỗ xe

Essential LEDtube

Bản vẽ kích thước



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I APR	15,8 mm	19 mm	1.149 mm	1.156,1 mm	1.163,2 mm
CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APR	15,8 mm	19 mm	1.149 mm	1.156,1 mm	1.163,2 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I APR	15,8 mm	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	G5
Chu kỳ bật/tắt	50.000
Tuổi thọ danh định	30.000 h
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Góc chùm sáng (Danh định)	200 °
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %
Vận hành và điện	
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Nhiệt độ	
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	70 °C
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Cơ khí và vỏ đèn	
Hình dạng bóng đèn	T5
Phê duyệt và ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 °C đến 45 °C

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	Mã màu	Quang thông
929001380808	CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I APR	6500 K	865	1.050 lm
929001381008	CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I APR	4000 K	840	2.100 lm
929001381108	CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APR	6500 K	865	2.100 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
929001380808	CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I APR	8 W
929001381008	CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I APR	16 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
929001381108	CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APR	16 W

Phê duyệt và ứng dụng

Essential LEDtube

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h
929001380808	CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I APR	8 kWh
929001381008	CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I APR	16 kWh
929001381108	CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APR	16 kWh

