



Die Philips SmartBalance Free Floor Stehleuchte kombiniert Leistung mit einem durchdachten Design

SmartBalance Free Floor Standing gen2

Stehleuchten gelten bei Kunden als ideale Lösung für eine individuell gesteuerte, flexible und komfortable Beleuchtung. Die Philips SmartBalance gen2 steigert mit ihrem noch schlankeren und smarteren Design und den vielen Varianten für mehr Flexibilität die Wertigkeit von freistehenden Stehleuchten. Diese LED-Stehleuchten verfügen über eine hochmoderne Lichttechnik und moderne Anschlussmöglichkeiten. Sie sind für eine höhere Energieeffizienz konzipiert. Um die Beleuchtungskosten noch weiter zu reduzieren, können zwei Schreibtische mit einer Leuchte auf dem für Büros erforderlichen Lichtpegel beleuchtet werden. Eine Touch- und Dimmtaste am Mast gibt dem Benutzer vollständige Kontrolle über diese eleganten Stehleuchten. Dank des klaren und kompakten Designs passt die Leuchte zu jedem Interieur. Die SmartBalance gen2 ist recycelbar. Daher ist diese LED-Stehleuchte ein echter Beitrag zum Schutz der Umwelt.

SmartBalance Free Floor Standing gen2

Vorteile

- Gleichmäßiges, reflexionsfreies Licht für eine optimale Bürobeleuchtung
- Eine einzelne SmartBalance-Stehleuchte kann zwei Schreibtische mit der für Büroarbeiten erforderlichen Beleuchtungsstärke erhellen
- Flexibilität und Komfort durch vollständig persönliche Lichtsteuerung am Arbeitsplatz
- Energiekosteneinsparungen von >50% mit bis zu 140 lm/W
- Kompakte Form mit einem schlanken Kopf (39 mm), passend zum Design moderner Innenräume

Merkmale

- Direkte und indirekte Beleuchtungsstärken durch eine komfortable Beleuchtung mit persönlicher Steuerung und separater Dimmung
- Wahlweise runde oder scharfkantige Kopfform; U-förmiger oder rechteckiger Fuß
- Homogene Beleuchtung mit hoher Lichtqualität an der Decke (bis zu 14500 lm) gemäß den Büronormen UGR<19, L65<3000cd/sm
- 3000K, 4000K, CRI>90
- Lange Nutzlebensdauer von 100.000 Stunden bei L75
- Inklusive Umwelt-Produktdeklaration (EPD)

Anwendung

- Büros

Hinweise

- Das Produkt unterliegt der Schutzklasse IPX0. Als solches ist es nicht gegen eindringendes Wasser geschützt. Wir empfehlen daher dringend, die Umgebung, in der die Leuchte installiert werden soll, angemessen zu überprüfen.
- Bei Nichtbefolgen der Hinweise oben und nachfolgendem Eindringen von Wasser in die Leuchten kann Philips/Signify einen sicheren Ausfall der Leuchten nicht gewährleisten und die Produktgarantie erlischt.

Versions



SmartBalance FFS Gen2 FS485F
SPP- WH- U foot



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
SPP- WH- REC foot with sensor

SmartBalance Free Floor Standing gen2

Versions



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
SPP- WH- U foot





SmartBalance FFS Gen2 FS485F
SPP- WH- U foot with Sensor



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
SPP- BK- U foot with sensor

Abmessungsskizzen



Produktdetails



SmartBalance FFS Gen2_FS486F-
sensor_DPP-WH



SmartBalance FFS Gen2 FS485F
Head DPP- WH with sensor

SmartBalance Free Floor Standing gen2

Produktdetails



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
SPP- SI- REC foot with sensor



SmartBalance FFS Gen2 FS485F
Head DPP- SI



SmartBalance FFS Gen2_Head
pole Detail- WH



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
Head DPP- BK with sensor



SmartBalance FFS Gen2_ BSWD
DPP01



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
Head DPP- SI



SmartBalance FFS Gen2_FS486F-
sensor_DPP-SI

SmartBalance Free Floor Standing gen2

Produktdetails



SmartBalance FFS Gen2_FS486F-
BACK-SL_DPP



SmartBalance FFS Gen2_Head
pole Detail- BK



SmartBalance FFS Gen2 FS485F
Head DPP- BK



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
SPP- BK- U foot



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
Head DPP- BK



SmartBalance FFS Gen2_ BSWD
DPP03



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
Head DPP- WH



SmartBalance FFS Gen2_REC foot
BK- DPP



SmartBalance FFS Gen2_FS486F-
BACK-BK_DPP

SmartBalance Free Floor Standing gen2


Produktdetails



SmartBalance FFS Gen2_U foot
WH- DPP



SmartBalance FFS Gen2_REC foot
SI- DPP



SmartBalance FFS Gen2_U foot
BK- DPP



SmartBalance FFS Gen2_REC foot
WH- DPP



SmartBalance FFS Gen2_FS486F-
sensor_DPP-BK



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
Head DPP- WH with sensor



SmartBalance FFS Gen2_Head
pole Detail- SI



SmartBalance FFS Gen2_FS486F-
BACK_DPP




SmartBalance FFS Gen2 FS486F
Head DPP- SI with sensor

SmartBalance Free Floor Standing gen2

Produktdetails



SmartBalance FFS Gen2_ BSWD
DPP02



SmartBalance FFS Gen2_U foot SI-
DPP



SmartBalance FFS Gen2 FS485F
Head DPP- WH



SmartBalance FFS Gen2_ BSWD
DPP04

SmartBalance Free Floor Standing gen2

Allgemeine Informationen	
Betriebsgerät inklusive	Ja
Anzahl Betriebsgeräte	2 Einheiten
Service Tag	Ja
Lichttechnische Daten	
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad
Farbwiedergabeindex (CRI)	>90
Optik	Symmetrisch
Betrieb und Elektrik	
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 or 60 Hz
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Schutzart (IP)	IP20
Genehmigung und Anwendung	
Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-10%

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Lichtquelle austauschbar
58577500	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC SI CCH	-
58578200	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC SI	-
58501000	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH	Nein
58502700	FS485F 150S/930 PSD-T BSWD U WH	Nein
58558400	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH CCH	-
58525600	FS486F 150S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	Nein
58503400		Nein
58504100	FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH	Nein
58576800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	-
58513300	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	Nein
58514000	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	Nein
58515700	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U WH	Nein
58516400	FS486F 150S/930 PSD-T ACL U WH	Nein
58570600	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH	-
58571300	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH	-
58511900	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK	Nein
58512600	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK	Nein
58566900	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH	-
01119900	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	Nein
58500300	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	Nein
58559100	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH	-
58561400	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH	-
58562100	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH CCH	-
58509600	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI	Nein
58510200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U SI	Nein
58564500	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI CCH	-
58517100	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI	Nein
58518800	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U SI	Nein
58565200	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI CCH	-
58521800	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	Nein
58522500	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	Nein
58560700	FS486F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH	-
58523200	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH	Nein
58524900	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH	Nein
58505800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	Nein
58506500	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	Nein
58507200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH	Nein
58508900	FS485F 150S/930 PSD-T ACL U WH	Nein
58563800	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH CCH	-
58568300	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH	-
58569000	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH	-
58519500	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK	Nein
58520100	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U BK	Nein
58567600	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH	-

Lichttechnische Daten

SmartBalance Free Floor Standing gen2

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
58577500	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC SI CCH	4000 K	139 lm/W	12.500 lm
58578200	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC SI	4000 K	139 lm/W	12.500 lm
58501000	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH	4000 K	136 lm/W	15.000 lm
58502700	FS485F 150S/930 PSD-T BSWD U WH	3000 K	127 lm/W	15.000 lm
58558400	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH CCH	4000 K	136 lm/W	15.000 lm
58525600	FS486F 150S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	4000 K	136 lm/W	15.000 lm
58503400		4000 K	139 lm/W	12.500 lm
58504100	FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH	4000 K	136 lm/W	15.000 lm
58576800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	4000 K	139 lm/W	12.500 lm
58513300	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	4000 K	139 lm/W	12.500 lm
58514000	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	3000 K	129 lm/W	12.500 lm
58515700	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U WH	4000 K	136 lm/W	15.000 lm
58516400	FS486F 150S/930 PSD-T ACL U WH	3000 K	127 lm/W	15.000 lm
58570600	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH	4000 K	139 lm/W	12.500 lm
58571300	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH	3000 K	129 lm/W	12.500 lm
58511900	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK	4000 K	139 lm/W	12.500 lm
58512600	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK	4000 K	136 lm/W	15.000 lm
58566900	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH	4000 K	139 lm/W	12.500 lm
01119900	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	4000 K	139 lm/W	12.500 lm
58500300	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	3000 K	129 lm/W	12.500 lm

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
58559100	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH	4000 K	136 lm/W	15.000 lm
58561400	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH	4000 K	139 lm/W	12.500 lm
58562100	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH CCH	3000 K	129 lm/W	12.500 lm
58509600	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI	4000 K	139 lm/W	12.500 lm
58510200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U SI	4000 K	136 lm/W	15.000 lm
58564500	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI CCH	4000 K	139 lm/W	12.500 lm
58517100	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI	4000 K	139 lm/W	12.500 lm
58518800	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U SI	4000 K	136 lm/W	15.000 lm
58565200	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI CCH	4000 K	139 lm/W	12.500 lm
58521800	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	4000 K	139 lm/W	12.500 lm
58522500	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	3000 K	129 lm/W	12.500 lm
58560700	FS486F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH	4000 K	136 lm/W	15.000 lm
58523200	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH	4000 K	139 lm/W	12.500 lm
58524900	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH	3000 K	129 lm/W	12.500 lm
58505800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	4000 K	139 lm/W	12.500 lm
58506500	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	3000 K	129 lm/W	12.500 lm
58507200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH	4000 K	136 lm/W	15.000 lm
58508900	FS485F 150S/930 PSD-T ACL U WH	3000 K	127 lm/W	15.000 lm
58563800	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH CCH	4000 K	136 lm/W	15.000 lm

SmartBalance Free Floor Standing gen2

Full Product		Ähnlichste	Nennlichtausbeute		
Order Code	Name	Farbtemperatur	(Nom)	Lichtstrom	
58568300	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH	4000 K	139 lm/W	12.500 lm	
58569000	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH	3000 K	129 lm/W	12.500 lm	
58519500	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK	4000 K	139 lm/W	12.500 lm	

Full Product		Ähnlichste	Nennlichtausbeute		
Order Code	Name	Farbtemperatur	(Nom)	Lichtstrom	
58520100	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U BK	4000 K	136 lm/W	15.000 lm	
58567600	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH	4000 K	139 lm/W	12.500 lm	

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
58577500	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC SI CCH	90 W
58578200	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC SI	90 W
58501000	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH	110 W
58502700	FS485F 150S/930 PSD-T BSWD U WH	118 W
58558400	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH CCH	110 W
58525600	FS486F 150S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	110 W
58503400		90 W
58504100	FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH	110 W
58576800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	90 W
58513300	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	90 W
58514000	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	97 W
58515700	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U WH	110 W
58516400	FS486F 150S/930 PSD-T ACL U WH	118 W
58570600	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH	90 W
58571300	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH	97 W
58511900	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK	90 W
58512600	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK	110 W
58566900	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH	90 W
01119900	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	90 W
58500300	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	97 W
58559100	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH	110 W
58561400	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH	90 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
58562100	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH CCH	97 W
58509600	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI	90 W
58510200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U SI	110 W
58564500	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI CCH	90 W
58517100	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI	90 W
58518800	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U SI	110 W
58565200	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI CCH	90 W
58521800	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	90 W
58522500	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	97 W
58560700	FS486F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH	110 W
58523200	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH	90 W
58524900	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH	97 W
58505800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	90 W
58506500	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	97 W
58507200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH	110 W
58508900	FS485F 150S/930 PSD-T ACL U WH	118 W
58563800	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH CCH	110 W
58568300	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH	90 W
58569000	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH	97 W
58519500	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK	90 W
58520100	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U BK	110 W
58567600	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH	90 W

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Lichtregelung
58577500	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC SI CCH	ActiLume
58578200	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC SI	ActiLume
58501000	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH	-
58502700	FS485F 150S/930 PSD-T BSWD U WH	-
58558400	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH CCH	-
58525600	FS486F 150S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	ActiLume
58503400		ActiLume
58504100	FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH	ActiLume
58576800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	ActiLume
58513300	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	ActiLume
58514000	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	ActiLume
58515700	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U WH	ActiLume
58516400	FS486F 150S/930 PSD-T ACL U WH	ActiLume
58570600	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH	ActiLume

Order Code	Full Product Name	Lichtregelung
58571300	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH	ActiLume
58511900	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK	ActiLume
58512600	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK	ActiLume
58566900	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH	ActiLume
01119900	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	-
58500300	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	-
58559100	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH	-
58561400	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH	-
58562100	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH CCH	-
58509600	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI	ActiLume
58510200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U SI	ActiLume
58564500	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI CCH	ActiLume
58517100	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI	ActiLume
58518800	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U SI	ActiLume

SmartBalance Free Floor Standing gen2

Order Code	Full Product Name	Lichtregelung
58565200	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI CCH	ActiLume
58521800	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	-
58522500	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	-
58560700	FS486F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH	-
58523200	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH	-
58524900	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH	-
58505800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	ActiLume
58506500	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	ActiLume

Order Code	Full Product Name	Lichtregelung
58507200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH	ActiLume
58508900	FS485F 150S/930 PSD-T ACL U WH	ActiLume
58563800	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH CCH	ActiLume
58568300	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH	ActiLume
58569000	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH	ActiLume
58519500	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK	ActiLume
58520100	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U BK	ActiLume
58567600	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH	ActiLume

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
58577500	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC SI CCH	Silber
58578200	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC SI	Silber
58501000	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH	Weiß
58502700	FS485F 150S/930 PSD-T BSWD U WH	Weiß
58558400	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH CCH	Weiß
58525600	FS486F 150S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	Weiß
58503400		Weiß
58504100	FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH	Weiß
58576800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	Weiß
58513300	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	Weiß
58514000	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	Weiß
58515700	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U WH	Weiß
58516400	FS486F 150S/930 PSD-T ACL U WH	Weiß
58570600	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH	Weiß
58571300	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH	Weiß
58511900	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK	Schwarz
58512600	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK	Schwarz
58566900	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH	Schwarz
01119900	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	Weiß
58500300	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	Weiß
58559100	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH	Weiß
58561400	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH	Weiß

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
58562100	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH CCH	Weiß
58509600	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI	Silber
58510200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U SI	Silber
58564500	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI CCH	Silber
58517100	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI	Silber
58518800	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U SI	Silber
58565200	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI CCH	Silber
58521800	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	Weiß
58522500	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	Weiß
58560700	FS486F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH	Weiß
58523200	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH	Weiß
58524900	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH	Weiß
58505800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	Weiß
58506500	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	Weiß
58507200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH	Weiß
58508900	FS485F 150S/930 PSD-T ACL U WH	Weiß
58563800	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH CCH	Weiß
58568300	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH	Weiß
58569000	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH	Weiß
58519500	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK	Schwarz
58520100	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U BK	Schwarz
58567600	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH	Schwarz

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
58577500	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC SI CCH	(0.380, 0.380) SDCM3
58578200	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC SI	(0.380, 0.380) SDCM3
58501000	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH	(0.380, 0.380) SDCM3
58502700	FS485F 150S/930 PSD-T BSWD U WH	(0.434, 0.404) SDCM3
58558400	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH CCH	(0.380, 0.380) SDCM3
58525600	FS486F 150S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	(0.380, 0.380) SDCM3
58503400		(0.380, 0.380) SDCM3
58504100	FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH	(0.380, 0.380) SDCM3
58576800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	(0.380, 0.380) SDCM3
58513300	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	(0.380, 0.380) SDCM3
58514000	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	(0.434, 0.404) SDCM3
58515700	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U WH	(0.380, 0.380) SDCM3
58516400	FS486F 150S/930 PSD-T ACL U WH	(0.434, 0.404) SDCM3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
58570600	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH	(0.380, 0.380) SDCM3
58571300	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH	(0.434, 0.404) SDCM3
58511900	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK	(0.380, 0.380) SDCM3
58512600	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK	(0.380, 0.380) SDCM3
58566900	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH	(0.380, 0.380) SDCM3
01119900	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	(0.380, 0.380) SDCM3
58500300	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	(0.434, 0.404) SDCM3
58559100	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH	(0.380, 0.380) SDCM3
58561400	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH	(0.380, 0.380) SDCM3
58562100	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH CCH	(0.434, 0.404) SDCM3
58509600	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI	(0.380, 0.380) SDCM3
58510200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U SI	(0.380, 0.380) SDCM3
58564500	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI CCH	(0.380, 0.380) SDCM3

SmartBalance Free Floor Standing gen2

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
58517100	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI	(0.380, 0.380) SDCM3
58518800	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U SI	(0.380, 0.380) SDCM3
58565200	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI CCH	(0.380, 0.380) SDCM3
58521800	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	(0.380, 0.380) SDCM3
58522500	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	(0.434, 0.404) SDCM3
58560700	FS486F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH	(0.380, 0.380) SDCM3
58523200	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH	(0.380, 0.380) SDCM3
58524900	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH	(0.434, 0.404) SDCM3
58505800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	(0.380, 0.380) SDCM3


Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
58506500	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	(0.434, 0.404) SDCM3
58507200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH	(0.380, 0.380) SDCM3
58508900	FS485F 150S/930 PSD-T ACL U WH	(0.434, 0.404) SDCM3
58563800	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH CCH	(0.380, 0.380) SDCM3
58568300	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH	(0.380, 0.380) SDCM3
58569000	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH	(0.434, 0.404) SDCM3
58519500	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK	(0.380, 0.380) SDCM3
58520100	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U BK	(0.380, 0.380) SDCM3
58567600	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH	(0.380, 0.380) SDCM3

Produktdaten


Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
58577500	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC SI CCH	FS485F
58578200	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC SI	FS485F
58501000	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH	FS485F
58502700	FS485F 150S/930 PSD-T BSWD U WH	FS485F
58558400	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH CCH	FS485F
58525600	FS486F 150S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	FS486F
58503400		FS485F
58504100	FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH	FS485F
58576800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	FS485F
58513300	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	FS486F
58514000	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	FS486F
58515700	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U WH	FS486F
58516400	FS486F 150S/930 PSD-T ACL U WH	FS486F
58570600	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH	FS486F
58571300	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH	FS486F
58511900	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK	FS485F
58512600	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK	FS485F
58566900	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH	FS485F
01119900	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	FS485F
58500300	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	FS485F
58559100	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH	FS485F
58561400	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH	FS485F

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
58562100	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH CCH	FS485F
58509600	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI	FS485F
58510200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U SI	FS485F
58564500	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI CCH	FS485F
58517100	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI	FS486F
58518800	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U SI	FS486F
58565200	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI CCH	FS486F
58521800	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	FS486F
58522500	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	FS486F
58560700	FS486F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH	FS486F
58523200	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH	FS486F
58524900	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH	FS486F
58505800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	FS485F
58506500	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	FS485F
58507200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH	FS485F
58508900	FS485F 150S/930 PSD-T ACL U WH	FS485F
58563800	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH CCH	FS485F
58568300	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH	FS485F
58569000	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH	FS485F
58519500	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK	FS486F
58520100	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U BK	FS486F
58567600	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH	FS486F


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102569




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102571




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102572

SmartBalance Free Floor Standing gen2


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102570




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102573




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102574




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102577




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102576




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102578



Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102575






Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102584



Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102581

SmartBalance Free Floor Standing gen2




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102583

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102580




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102587



Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102588

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102591

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102586




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102579

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102582


Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102585

SmartBalance Free Floor Standing gen2


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102590




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102589




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102592




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102593




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102594




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102595



Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102629




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102630




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102631

SmartBalance Free Floor Standing gen2


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102632




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102633




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102635




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102636




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102634




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102637



Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102639






Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102638



Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102640

SmartBalance Free Floor Standing gen2



Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102641

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102642

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102649



Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102647

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102648

