



# Luminaire sur pied mobile Philips SmartBalance : la performance associée à un design intelligent

## SmartBalance Free Floor Standing gen2

Les clients apprécient fortement les luminaires sur pied mobile, qui représentent la solution idéale pour un éclairage contrôlé individuellement, flexible et confortable. Philips SmartBalance gen2 offre des luminaires sur pied mobile de niveau supérieur, avec un design encore plus fin et plus intelligent, et plus de variantes pour une plus grande flexibilité. Grâce à la technologie d'éclairage de pointe et aux options de connectivité, ces luminaires LED sur pied mobile sont conçus pour augmenter l'efficacité énergétique. Et pour réduire encore davantage les coûts d'éclairage, il est possible d'utiliser un seul luminaire pour éclairer deux bureaux aux niveaux requis. Les utilisateurs ont un contrôle total sur ces luminaires élégants et autonomes via un bouton Touch and Dim sur le poteau. Et grâce à son design épuré et compact, il se fond dans n'importe quel intérieur. SmartBalance gen2 est également conçu pour être recyclable, ce qui fait de ce luminaire LED autoportant un véritable choix écologique.

# SmartBalance Free Floor Standing gen2

## Avantages

- Lumière uniforme et sans reflet pour le meilleur éclairage de bureau
- Un luminaire sur pied libre SmartBalance peut éclairer deux bureaux aux niveaux requis pour les bureaux
- Contrôle personnel complet de la lumière à un poste de travail pour plus de flexibilité et de confort
- Économisez >50 % sur les coûts énergétiques avec jusqu'à 140 lm/w
- Forme compacte avec une conception à tête fine unique (39 mm) qui s'intègre dans les intérieurs modernes

## Fonctions

- Lumière confortable avec contrôle personnel et gradation séparée pour les niveaux de lumière directe et indirecte
- Choix de formes de tête rondes ou à bords saillants ; pied en U ou rectangulaire
- Éclairage homogène avec une haute qualité de lumière au plafond (jusqu'à 14 500 lm) pour se conformer aux normes relatives à l'éclairage de bureau UGR<19, L65<3 000 cd/sm
- 3 000 K, 4 000 K, CRI>90
- Longue durée de vie : 100 000 heures @L75
- Livré avec déclaration environnementale de produit

## Application

- Bureaux

## Mises en garde et sécurité

- Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

## Versions



SmartBalance FFS Gen2 FS486F  
SPP- WH- REC foot with sensor



SmartBalance FFS Gen2 FS485F  
SPP- BK- U foot with Sensor

# SmartBalance Free Floor Standing gen2


## Versions



SmartBalance FFS Gen2 FS485F  
SPP- WH- REC foot





SmartBalance FFS Gen2 FS485F  
SPP- SI- U foot with Sensor



SmartBalance FFS Gen2 FS486F  
SPP-SI- U foot with sensor

## Schéma dimensionnel



## Détails sur le produit



SmartBalance FFS Gen2\_FS486F-  
sensor\_DPP-WH



SmartBalance FFS Gen2 FS485F  
Head DPP- WH with sensor

# SmartBalance Free Floor Standing gen2

## Détails sur le produit



SmartBalance FFS Gen2 FS486F  
SPP- SI- REC foot with sensor



SmartBalance FFS Gen2 FS485F  
Head DPP- SI



SmartBalance FFS Gen2\_Head  
pole Detail- WH



SmartBalance FFS Gen2 FS486F  
Head DPP- BK with sensor



SmartBalance FFS Gen2\_ BSWD  
DPP01



SmartBalance FFS Gen2 FS486F  
Head DPP- SI



SmartBalance FFS Gen2\_FS486F-  
sensor\_DPP-SI

# SmartBalance Free Floor Standing gen2

## Détails sur le produit



SmartBalance FFS Gen2\_FS486F-BACK-SL\_DPP



SmartBalance FFS Gen2\_Head pole Detail- BK



SmartBalance FFS Gen2 FS485F Head DPP- BK



SmartBalance FFS Gen2 FS486F SPP- BK- U foot



SmartBalance FFS Gen2 FS486F Head DPP- BK



SmartBalance FFS Gen2\_ BSWD DPP03



SmartBalance FFS Gen2 FS486F Head DPP- WH



SmartBalance FFS Gen2\_REC foot BK- DPP



SmartBalance FFS Gen2\_FS486F-BACK-BK\_DPP

# SmartBalance Free Floor Standing gen2


## Détails sur le produit



SmartBalance FFS Gen2\_U foot  
WH- DPP



SmartBalance FFS Gen2\_REC foot  
SI- DPP



SmartBalance FFS Gen2\_U foot  
BK- DPP



SmartBalance FFS Gen2\_REC foot  
WH- DPP



SmartBalance FFS Gen2\_FS486F-  
sensor\_DPP-BK



SmartBalance FFS Gen2 FS486F  
Head DPP- WH with sensor



SmartBalance FFS Gen2\_Head  
pole Detail- SI



SmartBalance FFS Gen2\_FS486F-  
BACK\_DPP




SmartBalance FFS Gen2 FS486F  
Head DPP- SI with sensor

# SmartBalance Free Floor Standing gen2

## Détails sur le produit



SmartBalance FFS Gen2\_ BSWD  
DPP02



SmartBalance FFS Gen2\_U foot SI-  
DPP



SmartBalance FFS Gen2 FS485F  
Head DPP- WH



SmartBalance FFS Gen2\_ BSWD  
DPP04

SmartBalance Free Floor Standing gen2

| Informations générales                               |                                                                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Driver inclus                                        | Oui                                                                                        |
| Source lumineuse remplaçable                         | Non                                                                                        |
| Nombre d'appareillages                               | 2 unités                                                                                   |
| Service Tag                                          | Oui                                                                                        |
| Données techniques de l'éclairage                    |                                                                                            |
| Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse | 120 degré(s)                                                                               |
| Indice de rendu de couleur (IRC)                     | >90                                                                                        |
| Type d'optique                                       | Symétrique                                                                                 |
| Fonctionnement et électricité                        |                                                                                            |
| Classe de protection CEI                             | Classe électrique I                                                                        |
| Tension d'entrée                                     | 220 à 240 V                                                                                |
| Fréquence linéaire                                   | 50 or 60 Hz                                                                                |
| Convient pour la commutation aléatoire               | Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| Commandes et gradation                               |                                                                                            |
| Variation de l'intensité lumineuse                   | Oui                                                                                        |
| Mécanique et boîtier                                 |                                                                                            |
| Protection contre les chocs mécaniques               | IK02                                                                                       |
| Indice de protection                                 | IP20                                                                                       |
| Approbation et application                           |                                                                                            |
| Gamme de températures ambiantes                      | +10 à +35 °C                                                                               |
| Marquage CE                                          | Oui                                                                                        |
| Marquage ENEC                                        | Marquage ENEC                                                                              |
| Inflammabilité                                       | Pour montage sur surfaces normalement inflammables                                         |
| Essai au fil incandescent                            | Température 650 °C, durée 30 s                                                             |
| Performances initiales                               |                                                                                            |
| Tolérance de flux lumineux                           | +/-10%                                                                                     |

Données techniques de l'éclairage

| Order Code    | Full Product Name                    | Température de couleur | Efficacité lumineuse | Flux lumineux |
|---------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
|               |                                      | corrélée (nom.)        | (nominale)           |               |
| 8720169585010 | FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH      | 4000 K                 | 136 lm/W             | 15.000 lm     |
| 8720169585027 | FS485F 150S/930 PSD-T BSWD U WH      | 3000 K                 | 127 lm/W             | 15.000 lm     |
| 8720169585256 | FS486F 150S/940 PSD-T ACL REC WH CCH | 4000 K                 | 136 lm/W             | 15.000 lm     |
| 8720169585034 |                                      | 4000 K                 | 139 lm/W             | 12.500 lm     |
| 8720169585041 | FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH     | 4000 K                 | 136 lm/W             | 15.000 lm     |
| 8720169585133 | FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH   | 4000 K                 | 139 lm/W             | 12.500 lm     |
| 8720169585140 | FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH   | 3000 K                 | 129 lm/W             | 12.500 lm     |
| 8720169585157 | FS486F 150S/940 PSD-T ACL U WH       | 4000 K                 | 136 lm/W             | 15.000 lm     |
| 8720169585164 | FS486F 150S/930 PSD-T ACL U WH       | 3000 K                 | 127 lm/W             | 15.000 lm     |
| 8720169585119 | FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK       | 4000 K                 | 139 lm/W             | 12.500 lm     |
| 8720169585126 | FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK       | 4000 K                 | 136 lm/W             | 15.000 lm     |
| 8720169011199 | FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH    | 4000 K                 | 139 lm/W             | 12.500 lm     |
| 8720169585003 | FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH    | 3000 K                 | 129 lm/W             | 12.500 lm     |
| 8720169585096 | FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI       | 4000 K                 | 139 lm/W             | 12.500 lm     |
| 8720169585102 | FS485F 150S/940 PSD-T ACL U SI       | 4000 K                 | 136 lm/W             | 15.000 lm     |
| 8720169585171 | FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI       | 4000 K                 | 139 lm/W             | 12.500 lm     |
| 8720169585188 | FS486F 150S/940 PSD-T ACL U SI       | 4000 K                 | 136 lm/W             | 15.000 lm     |
| 8720169585218 | FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH    | 4000 K                 | 139 lm/W             | 12.500 lm     |
| 8720169585225 | FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH    | 3000 K                 | 129 lm/W             | 12.500 lm     |
| 8720169585232 | FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH      | 4000 K                 | 139 lm/W             | 12.500 lm     |
| 8720169585249 | FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH      | 3000 K                 | 129 lm/W             | 12.500 lm     |
| 8720169585058 | FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH   | 4000 K                 | 139 lm/W             | 12.500 lm     |
| 8720169585065 | FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH   | 3000 K                 | 129 lm/W             | 12.500 lm     |
| 8720169585072 | FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH       | 4000 K                 | 136 lm/W             | 15.000 lm     |
| 8720169585089 | FS485F 150S/930 PSD-T ACL U WH       | 3000 K                 | 127 lm/W             | 15.000 lm     |
| 8720169585195 | FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK       | 4000 K                 | 139 lm/W             | 12.500 lm     |

SmartBalance Free Floor Standing gen2

| Order Code    | Full Product Name              | Température de          | Efficacité lumineuse |               |
|---------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|               |                                | couleur corrélée (nom.) | (nominale)           | Flux lumineux |
| 8720169585201 | FS486F 150S/940 PSD-T ACL U BK | 4000 K                  | 136 lm/W             | 15.000 lm     |

Fonctionnement et électricité

| Order Code    | Full Product Name                    | Consommation électrique |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 8720169585010 | FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH      | 110 W                   |
| 8720169585027 | FS485F 150S/930 PSD-T BSWD U WH      | 118 W                   |
| 8720169585256 | FS486F 150S/940 PSD-T ACL REC WH CCH | 110 W                   |
| 8720169585034 |                                      | 90 W                    |
| 8720169585041 | FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH     | 110 W                   |
| 8720169585133 | FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH   | 90 W                    |
| 8720169585140 | FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH   | 97 W                    |
| 8720169585157 | FS486F 150S/940 PSD-T ACL U WH       | 110 W                   |
| 8720169585164 | FS486F 150S/930 PSD-T ACL U WH       | 118 W                   |
| 8720169585119 | FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK       | 90 W                    |
| 8720169585126 | FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK       | 110 W                   |
| 8720169011199 | FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH    | 90 W                    |
| 8720169585003 | FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH    | 97 W                    |
| 8720169585096 | FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI       | 90 W                    |

| Order Code    | Full Product Name                  | Consommation électrique |
|---------------|------------------------------------|-------------------------|
| 8720169585102 | FS485F 150S/940 PSD-T ACL U SI     | 110 W                   |
| 8720169585171 | FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI     | 90 W                    |
| 8720169585188 | FS486F 150S/940 PSD-T ACL U SI     | 110 W                   |
| 8720169585218 | FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH  | 90 W                    |
| 8720169585225 | FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH  | 97 W                    |
| 8720169585232 | FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH    | 90 W                    |
| 8720169585249 | FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH    | 97 W                    |
| 8720169585058 | FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH | 90 W                    |
| 8720169585065 | FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH | 97 W                    |
| 8720169585072 | FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH     | 110 W                   |
| 8720169585089 | FS485F 150S/930 PSD-T ACL U WH     | 118 W                   |
| 8720169585195 | FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK     | 90 W                    |
| 8720169585201 | FS486F 150S/940 PSD-T ACL U BK     | 110 W                   |

Commandes et gradation

| Order Code    | Full Product Name                    | Commande intégrée |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|
| 8720169585010 | FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH      | -                 |
| 8720169585027 | FS485F 150S/930 PSD-T BSWD U WH      | -                 |
| 8720169585256 | FS486F 150S/940 PSD-T ACL REC WH CCH | ActiLume          |
| 8720169585034 |                                      | ActiLume          |
| 8720169585041 | FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH     | ActiLume          |
| 8720169585133 | FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH   | ActiLume          |
| 8720169585140 | FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH   | ActiLume          |
| 8720169585157 | FS486F 150S/940 PSD-T ACL U WH       | ActiLume          |
| 8720169585164 | FS486F 150S/930 PSD-T ACL U WH       | ActiLume          |
| 8720169585119 | FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK       | ActiLume          |
| 8720169585126 | FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK       | ActiLume          |
| 8720169011199 | FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH    | -                 |
| 8720169585003 | FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH    | -                 |
| 8720169585096 | FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI       | ActiLume          |

| Order Code    | Full Product Name                  | Commande intégrée |
|---------------|------------------------------------|-------------------|
| 8720169585102 | FS485F 150S/940 PSD-T ACL U SI     | ActiLume          |
| 8720169585171 | FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI     | ActiLume          |
| 8720169585188 | FS486F 150S/940 PSD-T ACL U SI     | ActiLume          |
| 8720169585218 | FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH  | -                 |
| 8720169585225 | FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH  | -                 |
| 8720169585232 | FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH    | -                 |
| 8720169585249 | FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH    | -                 |
| 8720169585058 | FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH | ActiLume          |
| 8720169585065 | FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH | ActiLume          |
| 8720169585072 | FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH     | ActiLume          |
| 8720169585089 | FS485F 150S/930 PSD-T ACL U WH     | ActiLume          |
| 8720169585195 | FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK     | ActiLume          |
| 8720169585201 | FS486F 150S/940 PSD-T ACL U BK     | ActiLume          |

Mécanique et boîtier

| Order Code    | Full Product Name                    | Couleur du corps |
|---------------|--------------------------------------|------------------|
| 8720169585010 | FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH      | Blanc            |
| 8720169585027 | FS485F 150S/930 PSD-T BSWD U WH      | Blanc            |
| 8720169585256 | FS486F 150S/940 PSD-T ACL REC WH CCH | Blanc            |
| 8720169585034 |                                      | Blanc            |
| 8720169585041 | FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH     | Blanc            |
| 8720169585133 | FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH   | Blanc            |

| Order Code    | Full Product Name                  | Couleur du corps |
|---------------|------------------------------------|------------------|
| 8720169585140 | FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH | Blanc            |
| 8720169585157 | FS486F 150S/940 PSD-T ACL U WH     | Blanc            |
| 8720169585164 | FS486F 150S/930 PSD-T ACL U WH     | Blanc            |
| 8720169585119 | FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK     | Noir             |
| 8720169585126 | FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK     | Noir             |
| 8720169011199 | FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH  | Blanc            |

SmartBalance Free Floor Standing gen2

| Order Code    | Full Product Name                 | Couleur du corps |
|---------------|-----------------------------------|------------------|
| 8720169585003 | FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH | Blanc            |
| 8720169585096 | FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI    | Argent           |
| 8720169585102 | FS485F 150S/940 PSD-T ACL U SI    | Argent           |
| 8720169585171 | FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI    | Argent           |
| 8720169585188 | FS486F 150S/940 PSD-T ACL U SI    | Argent           |
| 8720169585218 | FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH | Blanc            |
| 8720169585225 | FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH | Blanc            |
| 8720169585232 | FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH   | Blanc            |

Performances initiales

| Order Code    | Full Product Name                    | Chromaticité initiale |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 8720169585010 | FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH      | (0.380, 0.380) SDCM3  |
| 8720169585027 | FS485F 150S/930 PSD-T BSWD U WH      | (0.434, 0.404) SDCM3  |
| 8720169585256 | FS486F 150S/940 PSD-T ACL REC WH CCH | (0.380, 0.380) SDCM3  |
| 8720169585034 |                                      | (0.380, 0.380) SDCM3  |
| 8720169585041 | FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH     | (0.380, 0.380) SDCM3  |
| 8720169585133 | FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH   | (0.380, 0.380) SDCM3  |
| 8720169585140 | FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH   | (0.434, 0.404) SDCM3  |
| 8720169585157 | FS486F 150S/940 PSD-T ACL U WH       | (0.380, 0.380) SDCM3  |
| 8720169585164 | FS486F 150S/930 PSD-T ACL U WH       | (0.434, 0.404) SDCM3  |
| 8720169585119 | FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK       | (0.380, 0.380) SDCM3  |
| 8720169585126 | FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK       | (0.380, 0.380) SDCM3  |
| 8720169011199 | FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH    | (0.380, 0.380) SDCM3  |
| 8720169585003 | FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH    | (0.434, 0.404) SDCM3  |
| 8720169585096 | FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI       | (0.380, 0.380) SDCM3  |

Données du produit

| Order Code    | Full Product Name                    | Code famille de produits |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 8720169585010 | FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH      | FS485F                   |
| 8720169585027 | FS485F 150S/930 PSD-T BSWD U WH      | FS485F                   |
| 8720169585256 | FS486F 150S/940 PSD-T ACL REC WH CCH | FS486F                   |
| 8720169585034 |                                      | FS485F                   |
| 8720169585041 | FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH     | FS485F                   |
| 8720169585133 | FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH   | FS486F                   |
| 8720169585140 | FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH   | FS486F                   |
| 8720169585157 | FS486F 150S/940 PSD-T ACL U WH       | FS486F                   |
| 8720169585164 | FS486F 150S/930 PSD-T ACL U WH       | FS486F                   |
| 8720169585119 | FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK       | FS485F                   |
| 8720169585126 | FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK       | FS485F                   |
| 8720169011199 | FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH    | FS485F                   |
| 8720169585003 | FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH    | FS485F                   |
| 8720169585096 | FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI       | FS485F                   |




| Order Code    | Full Product Name                  | Couleur du corps |
|---------------|------------------------------------|------------------|
| 8720169585249 | FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH    | Blanc            |
| 8720169585058 | FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH | Blanc            |
| 8720169585065 | FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH | Blanc            |
| 8720169585072 | FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH     | Blanc            |
| 8720169585089 | FS485F 150S/930 PSD-T ACL U WH     | Blanc            |
| 8720169585195 | FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK     | Noir             |
| 8720169585201 | FS486F 150S/940 PSD-T ACL U BK     | Noir             |

| Order Code    | Full Product Name                  | Chromaticité initiale |
|---------------|------------------------------------|-----------------------|
| 8720169585102 | FS485F 150S/940 PSD-T ACL U SI     | (0.380, 0.380) SDCM3  |
| 8720169585171 | FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI     | (0.380, 0.380) SDCM3  |
| 8720169585188 | FS486F 150S/940 PSD-T ACL U SI     | (0.380, 0.380) SDCM3  |
| 8720169585218 | FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH  | (0.380, 0.380) SDCM3  |
| 8720169585225 | FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH  | (0.434, 0.404) SDCM3  |
| 8720169585232 | FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH    | (0.380, 0.380) SDCM3  |
| 8720169585249 | FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH    | (0.434, 0.404) SDCM3  |
| 8720169585058 | FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH | (0.380, 0.380) SDCM3  |
| 8720169585065 | FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH | (0.434, 0.404) SDCM3  |
| 8720169585072 | FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH     | (0.380, 0.380) SDCM3  |
| 8720169585089 | FS485F 150S/930 PSD-T ACL U WH     | (0.434, 0.404) SDCM3  |
| 8720169585195 | FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK     | (0.380, 0.380) SDCM3  |
| 8720169585201 | FS486F 150S/940 PSD-T ACL U BK     | (0.380, 0.380) SDCM3  |

| Order Code    | Full Product Name                  | Code famille de produits |
|---------------|------------------------------------|--------------------------|
| 8720169585102 | FS485F 150S/940 PSD-T ACL U SI     | FS485F                   |
| 8720169585171 | FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI     | FS486F                   |
| 8720169585188 | FS486F 150S/940 PSD-T ACL U SI     | FS486F                   |
| 8720169585218 | FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH  | FS486F                   |
| 8720169585225 | FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH  | FS486F                   |
| 8720169585232 | FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH    | FS486F                   |
| 8720169585249 | FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH    | FS486F                   |
| 8720169585058 | FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH | FS485F                   |
| 8720169585065 | FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH | FS485F                   |
| 8720169585072 | FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH     | FS485F                   |
| 8720169585089 | FS485F 150S/930 PSD-T ACL U WH     | FS485F                   |
| 8720169585195 | FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK     | FS486F                   |
| 8720169585201 | FS486F 150S/940 PSD-T ACL U BK     | FS486F                   |

# SmartBalance Free Floor Standing gen2




## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102569

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102571




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102572



Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102570

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102573

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102574






Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102577

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102576

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102578

# SmartBalance Free Floor Standing gen2




## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102575

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102584




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102581



Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102583

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102580

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102587






Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102588

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102591

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102586

# SmartBalance Free Floor Standing gen2




## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102579

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102582




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102585



Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102590

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102589

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102592



Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102593

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102594

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102595

## SmartBalance Free Floor Standing gen2

