



Luminaire sur pied mobile Philips SmartBalance : la performance associée à un design intelligent

SmartBalance Free Floor Standing gen2

Les clients apprécient fortement les luminaires sur pied mobile, qui représentent la solution idéale pour un éclairage contrôlé individuellement, flexible et confortable. Philips SmartBalance gen2 offre des luminaires sur pied mobile de niveau supérieur, avec un design encore plus fin et plus intelligent, et plus de variantes pour une plus grande flexibilité. Grâce à la technologie d'éclairage de pointe et aux options de connectivité, ces luminaires LED sur pied mobile sont conçus pour augmenter l'efficacité énergétique. Et pour réduire encore davantage les coûts d'éclairage, il est possible d'utiliser un seul luminaire pour éclairer deux bureaux aux niveaux requis. Les utilisateurs ont un contrôle total sur ces luminaires élégants et autonomes via un bouton Touch and Dim sur le poteau. Et grâce à son design épuré et compact, il se fond dans n'importe quel intérieur. SmartBalance gen2 est également conçu pour être recyclable, ce qui fait de ce luminaire LED autoportant un véritable choix écologique.

SmartBalance Free Floor Standing gen2

Avantages

- Lumière uniforme et sans reflet pour le meilleur éclairage de bureau
- Un luminaire sur pied libre SmartBalance peut éclairer deux bureaux aux niveaux requis pour les bureaux
- Contrôle personnel complet de la lumière à un poste de travail pour plus de flexibilité et de confort
- Économisez >50 % sur les coûts énergétiques avec jusqu'à 140 lm/w
- Forme compacte avec une conception à tête fine unique (39 mm) qui s'intègre dans les intérieurs modernes

Fonctions

- Lumière confortable avec contrôle personnel et gradation séparée pour les niveaux de lumière directe et indirecte
- Choix de formes de tête rondes ou à bords saillants ; pied en U ou rectangulaire
- Éclairage homogène avec une haute qualité de lumière au plafond (jusqu'à 14 500 lm) pour se conformer aux normes relatives à l'éclairage de bureau UGR<19, L65<3 000 cd/sm
- 3 000 K, 4 000 K, CRI>90
- Longue durée de vie : 100 000 heures @L75
- Livré avec déclaration environnementale de produit

Application

- Bureaux

Mises en garde et sécurité

- Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Versions



SmartBalance FFS Gen2 FS485F
SPP- SI- REC foot with sensor



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
SPP- WH- REC foot with sensor

SmartBalance Free Floor Standing gen2

Versions

	SmartBalance FFS Gen2 FS485F SPP- BK- U foot with Sensor		SmartBalance FFS Gen2 FS485F SPP- WH- REC foot
	SmartBalance FFS Gen2 FS486F SPP-SI- U foot with sensor		SmartBalance FFS Gen2 FS486F SPP- WH- U foot
	SmartBalance FFS Gen2 FS485F SPP- WH- U foot with Sensor		

Schéma dimensionnel



SmartBalance Free Floor Standing gen2

Détails sur le produit



SmartBalance FFS Gen2_FS486F-
sensor_DPP-WH



SmartBalance FFS Gen2 FS485F
Head DPP- WH with sensor



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
SPP- SI- REC foot with sensor



SmartBalance FFS Gen2 FS485F
Head DPP- SI



SmartBalance FFS Gen2_Head
pole Detail- WH



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
Head DPP- BK with sensor



SmartBalance FFS Gen2_ BSWD
DPP01

SmartBalance Free Floor Standing gen2

Détails sur le produit



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
Head DPP- SI



SmartBalance FFS Gen2_FS486F-
sensor_DPP-SI



SmartBalance FFS Gen2_FS486F-
BACK-SL_DPP



SmartBalance FFS Gen2_Head
pole Detail- BK



SmartBalance FFS Gen2 FS485F
Head DPP- BK



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
SPP- BK- U foot



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
Head DPP- BK




SmartBalance FFS Gen2_ BSWD
DPP03

SmartBalance Free Floor Standing gen2

Détails sur le produit




SmartBalance FFS Gen2 FS486F
Head DPP- WH



SmartBalance FFS Gen2_REC foot
BK- DPP




SmartBalance FFS Gen2_FS486F-
BACK-BK_DPP



SmartBalance FFS Gen2_U foot
WH- DPP



SmartBalance FFS Gen2_REC foot
SI- DPP



SmartBalance FFS Gen2_U foot
BK- DPP



SmartBalance FFS Gen2_REC foot
WH- DPP




SmartBalance FFS Gen2_FS486F-
sensor_DPP-BK



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
Head DPP- WH with sensor

SmartBalance Free Floor Standing gen2

Détails sur le produit



SmartBalance FFS Gen2_Head
pole Detail- SI




SmartBalance FFS Gen2_FS486F-
BACK_DPP



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
Head DPP- SI with sensor



SmartBalance FFS Gen2_ BSWD
DPP02



SmartBalance FFS Gen2_U foot SI-
DPP



SmartBalance FFS Gen2 FS485F
Head DPP- WH



SmartBalance FFS Gen2_ BSWD
DPP04

SmartBalance Free Floor Standing gen2

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	2 unités
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	>90
Type d'optique	Symétrique
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe électrique I
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Source lumineuse remplaçable
58577500	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC SI CCH	-
58578200	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC SI	-
58501000	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH	Non
58502700	FS485F 150S/930 PSD-T BSWD U WH	Non
58558400	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH CCH	-
58525600	FS486F 150S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	Non
58503400		Non
58504100	FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH	Non
58576800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	-
58513300	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	Non
58514000	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	Non
58515700	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U WH	Non
58516400	FS486F 150S/930 PSD-T ACL U WH	Non
58570600	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH	-
58571300	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH	-
58511900	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK	Non
58512600	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK	Non
58566900	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH	-
01119900	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	Non
58500300	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	Non
58559100	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH	-
58561400	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH	-
58562100	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH CCH	-
58509600	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI	Non
58510200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U SI	Non
58564500	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI CCH	-
58517100	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI	Non
58518800	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U SI	Non
58565200	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI CCH	-
58521800	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	Non
58522500	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	Non
58560700	FS486F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH	-
58523200	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH	Non
58524900	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH	Non
58505800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	Non
58506500	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	Non
58507200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH	Non
58508900	FS485F 150S/930 PSD-T ACL U WH	Non
58563800	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH CCH	-
58568300	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH	-
58569000	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH	-
58519500	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK	Non
58520100	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U BK	Non
58567600	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH	-

Données techniques de l'éclairage

SmartBalance Free Floor Standing gen2

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
58577500	FS485F 125S/940 PSD- T ACL REC SI CCH	4000 K	139 lm/W	12'500 lm
58578200	FS485F 125S/940 PSD- T ACL REC SI	4000 K	139 lm/W	12'500 lm
58501000	FS485F 150S/940 PSD- T BSWD U WH	4000 K	136 lm/W	15'000 lm
58502700	FS485F 150S/930 PSD- T BSWD U WH	3000 K	127 lm/W	15'000 lm
58558400	FS485F 150S/940 PSD- T BSWD U WH CCH	4000 K	136 lm/W	15'000 lm
58525600	FS486F 150S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	4000 K	136 lm/W	15'000 lm
58503400		4000 K	139 lm/W	12'500 lm
58504100	FS485F 150S/940 PSD- T ACL REC WH	4000 K	136 lm/W	15'000 lm
58576800	FS485F 125S/940 PSD- T ACL REC WH CCH	4000 K	139 lm/W	12'500 lm
58513300	FS486F 125S/940 PSD- T ACL U WH CCH	4000 K	139 lm/W	12'500 lm
58514000	FS486F 125S/930 PSD- T ACL U WH CCH	3000 K	129 lm/W	12'500 lm
58515700	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U WH	4000 K	136 lm/W	15'000 lm
58516400	FS486F 150S/930 PSD-T ACL U WH	3000 K	127 lm/W	15'000 lm
58570600	FS486F 125S/940 PSD- T ACL U WH	4000 K	139 lm/W	12'500 lm
58571300	FS486F 125S/930 PSD- T ACL U WH	3000 K	129 lm/W	12'500 lm
58511900	FS485F 125S/940 PSD- T ACL U BK	4000 K	139 lm/W	12'500 lm
58512600	FS485F 150S/940 PSD- T ACL U BK	4000 K	136 lm/W	15'000 lm
58566900	FS485F 125S/940 PSD- T ACL U BK CCH	4000 K	139 lm/W	12'500 lm
01119900	FS485F 125S/940 PSD- T BSWD REC WH	4000 K	139 lm/W	12'500 lm
58500300	FS485F 125S/930 PSD- T BSWD REC WH	3000 K	129 lm/W	12'500 lm
58559100	FS485F 150S/940 PSD- T BSWD REC WH	4000 K	136 lm/W	15'000 lm
58561400	FS485F 125S/940 PSD- T BSWD REC WH CCH	4000 K	139 lm/W	12'500 lm
58562100	FS485F 125S/930 PSD- T BSWD REC WH CCH	3000 K	129 lm/W	12'500 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
58509600	FS485F 125S/940 PSD- T ACL U SI	4000 K	139 lm/W	12'500 lm
58510200	FS485F 150S/940 PSD- T ACL U SI	4000 K	136 lm/W	15'000 lm
58564500	FS485F 125S/940 PSD- T ACL U SI CCH	4000 K	139 lm/W	12'500 lm
58517100	FS486F 125S/940 PSD- T ACL U SI	4000 K	139 lm/W	12'500 lm
58518800	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U SI	4000 K	136 lm/W	15'000 lm
58565200	FS486F 125S/940 PSD- T ACL U SI CCH	4000 K	139 lm/W	12'500 lm
58521800	FS486F 125S/940 PSD- T BSWD REC WH	4000 K	139 lm/W	12'500 lm
58522500	FS486F 125S/930 PSD- T BSWD REC WH	3000 K	129 lm/W	12'500 lm
58560700	FS486F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH	4000 K	136 lm/W	15'000 lm
58523200	FS486F 125S/940 PSD- T BSWD U WH	4000 K	139 lm/W	12'500 lm
58524900	FS486F 125S/930 PSD- T BSWD U WH	3000 K	129 lm/W	12'500 lm
58505800	FS485F 125S/940 PSD- T ACL U WH CCH	4000 K	139 lm/W	12'500 lm
58506500	FS485F 125S/930 PSD- T ACL U WH CCH	3000 K	129 lm/W	12'500 lm
58507200	FS485F 150S/940 PSD- T ACL U WH	4000 K	136 lm/W	15'000 lm
58508900	FS485F 150S/930 PSD- T ACL U WH	3000 K	127 lm/W	15'000 lm
58563800	FS485F 150S/940 PSD- T ACL U WH CCH	4000 K	136 lm/W	15'000 lm
58568300	FS485F 125S/940 PSD- T ACL U WH	4000 K	139 lm/W	12'500 lm
58569000	FS485F 125S/930 PSD- T ACL U WH	3000 K	129 lm/W	12'500 lm
58519500	FS486F 125S/940 PSD- T ACL U BK	4000 K	139 lm/W	12'500 lm
58520100	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U BK	4000 K	136 lm/W	15'000 lm
58567600	FS486F 125S/940 PSD- T ACL U BK CCH	4000 K	139 lm/W	12'500 lm

SmartBalance Free Floor Standing gen2

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
58577500	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC SI CCH	90 W
58578200	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC SI	90 W
58501000	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH	110 W
58502700	FS485F 150S/930 PSD-T BSWD U WH	118 W
58558400	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH CCH	110 W
58525600	FS486F 150S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	110 W
58503400		90 W
58504100	FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH	110 W
58576800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	90 W
58513300	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	90 W
58514000	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	97 W
58515700	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U WH	110 W
58516400	FS486F 150S/930 PSD-T ACL U WH	118 W
58570600	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH	90 W
58571300	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH	97 W
58511900	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK	90 W
58512600	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK	110 W
58566900	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH	90 W
01119900	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	90 W
58500300	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	97 W
58559100	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH	110 W
58561400	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH	90 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
58562100	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH CCH	97 W
58509600	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI	90 W
58510200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U SI	110 W
58564500	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI CCH	90 W
58517100	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI	90 W
58518800	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U SI	110 W
58565200	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI CCH	90 W
58521800	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	90 W
58522500	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	97 W
58560700	FS486F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH	110 W
58523200	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH	90 W
58524900	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH	97 W
58505800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	90 W
58506500	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	97 W
58507200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH	110 W
58508900	FS485F 150S/930 PSD-T ACL U WH	118 W
58563800	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH CCH	110 W
58568300	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH	90 W
58569000	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH	97 W
58519500	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK	90 W
58520100	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U BK	110 W
58567600	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH	90 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Commande intégrée
58577500	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC SI CCH	ActiLume
58578200	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC SI	ActiLume
58501000	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH	-
58502700	FS485F 150S/930 PSD-T BSWD U WH	-
58558400	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH CCH	-
58525600	FS486F 150S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	ActiLume
58503400		ActiLume
58504100	FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH	ActiLume
58576800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	ActiLume
58513300	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	ActiLume
58514000	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	ActiLume
58515700	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U WH	ActiLume
58516400	FS486F 150S/930 PSD-T ACL U WH	ActiLume
58570600	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH	ActiLume
58571300	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH	ActiLume
58511900	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK	ActiLume
58512600	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK	ActiLume
58566900	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH	ActiLume
01119900	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	-
58500300	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	-
58559100	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH	-
58561400	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH	-

Order Code	Full Product Name	Commande intégrée
58562100	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH CCH	-
58509600	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI	ActiLume
58510200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U SI	ActiLume
58564500	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI CCH	ActiLume
58517100	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI	ActiLume
58518800	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U SI	ActiLume
58565200	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI CCH	ActiLume
58521800	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	-
58522500	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	-
58560700	FS486F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH	-
58523200	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH	-
58524900	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH	-
58505800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	ActiLume
58506500	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	ActiLume
58507200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH	ActiLume
58508900	FS485F 150S/930 PSD-T ACL U WH	ActiLume
58563800	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH CCH	ActiLume
58568300	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH	ActiLume
58569000	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH	ActiLume
58519500	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK	ActiLume
58520100	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U BK	ActiLume
58567600	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH	ActiLume

Mécanique et boîtier

SmartBalance Free Floor Standing gen2

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
58577500	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC SI CCH	Argent
58578200	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC SI	Argent
58501000	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH	Blanc
58502700	FS485F 150S/930 PSD-T BSWD U WH	Blanc
58558400	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH CCH	Blanc
58525600	FS486F 150S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	Blanc
58503400		Blanc
58504100	FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH	Blanc
58576800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	Blanc
58513300	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	Blanc
58514000	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	Blanc
58515700	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U WH	Blanc
58516400	FS486F 150S/930 PSD-T ACL U WH	Blanc
58570600	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH	Blanc
58571300	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH	Blanc
58511900	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK	Noir
58512600	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK	Noir
58566900	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH	Noir
01119900	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	Blanc
58500300	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	Blanc
58559100	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH	Blanc
58561400	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH	Blanc

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
58562100	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH CCH	Blanc
58509600	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI	Argent
58510200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U SI	Argent
58564500	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI CCH	Argent
58517100	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI	Argent
58518800	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U SI	Argent
58565200	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI CCH	Argent
58521800	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	Blanc
58522500	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	Blanc
58560700	FS486F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH	Blanc
58523200	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH	Blanc
58524900	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH	Blanc
58505800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	Blanc
58506500	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	Blanc
58507200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH	Blanc
58508900	FS485F 150S/930 PSD-T ACL U WH	Blanc
58563800	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH CCH	Blanc
58568300	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH	Blanc
58569000	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH	Blanc
58519500	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK	Noir
58520100	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U BK	Noir
58567600	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH	Noir

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
58577500	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC SI CCH	(0.380, 0.380) SDCM3
58578200	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC SI	(0.380, 0.380) SDCM3
58501000	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH	(0.380, 0.380) SDCM3
58502700	FS485F 150S/930 PSD-T BSWD U WH	(0.434, 0.404) SDCM3
58558400	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH CCH	(0.380, 0.380) SDCM3
58525600	FS486F 150S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	(0.380, 0.380) SDCM3
58503400		(0.380, 0.380) SDCM3
58504100	FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH	(0.380, 0.380) SDCM3
58576800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	(0.380, 0.380) SDCM3
58513300	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	(0.380, 0.380) SDCM3
58514000	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	(0.434, 0.404) SDCM3
58515700	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U WH	(0.380, 0.380) SDCM3
58516400	FS486F 150S/930 PSD-T ACL U WH	(0.434, 0.404) SDCM3
58570600	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH	(0.380, 0.380) SDCM3
58571300	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH	(0.434, 0.404) SDCM3
58511900	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK	(0.380, 0.380) SDCM3
58512600	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK	(0.380, 0.380) SDCM3
58566900	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH	(0.380, 0.380) SDCM3
01119900	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	(0.380, 0.380) SDCM3
58500300	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	(0.434, 0.404) SDCM3
58559100	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH	(0.380, 0.380) SDCM3
58561400	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH	(0.380, 0.380) SDCM3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
58562100	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH CCH	(0.434, 0.404) SDCM3
58509600	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI	(0.380, 0.380) SDCM3
58510200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U SI	(0.380, 0.380) SDCM3
58564500	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI CCH	(0.380, 0.380) SDCM3
58517100	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI	(0.380, 0.380) SDCM3
58518800	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U SI	(0.380, 0.380) SDCM3
58565200	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI CCH	(0.380, 0.380) SDCM3
58521800	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	(0.380, 0.380) SDCM3
58522500	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	(0.434, 0.404) SDCM3
58560700	FS486F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH	(0.380, 0.380) SDCM3
58523200	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH	(0.380, 0.380) SDCM3
58524900	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH	(0.434, 0.404) SDCM3
58505800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	(0.380, 0.380) SDCM3
58506500	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	(0.434, 0.404) SDCM3
58507200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH	(0.380, 0.380) SDCM3
58508900	FS485F 150S/930 PSD-T ACL U WH	(0.434, 0.404) SDCM3
58563800	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH CCH	(0.380, 0.380) SDCM3
58568300	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH	(0.380, 0.380) SDCM3
58569000	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH	(0.434, 0.404) SDCM3
58519500	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK	(0.380, 0.380) SDCM3
58520100	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U BK	(0.380, 0.380) SDCM3
58567600	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH	(0.380, 0.380) SDCM3




Données du produit

SmartBalance Free Floor Standing gen2

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
58577500	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC SI CCH	FS485F
58578200	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC SI	FS485F
58501000	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH	FS485F
58502700	FS485F 150S/930 PSD-T BSWD U WH	FS485F
58558400	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH CCH	FS485F
58525600	FS486F 150S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	FS486F
58503400		FS485F
58504100	FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH	FS485F
58576800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	FS485F
58513300	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	FS486F
58514000	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	FS486F
58515700	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U WH	FS486F
58516400	FS486F 150S/930 PSD-T ACL U WH	FS486F
58570600	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH	FS486F
58571300	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH	FS486F
58511900	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK	FS485F
58512600	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK	FS485F
58566900	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH	FS485F
01119900	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	FS485F
58500300	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	FS485F
58559100	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH	FS485F
58561400	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH	FS485F

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
58562100	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH CCH	FS485F
58509600	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI	FS485F
58510200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U SI	FS485F
58564500	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI CCH	FS485F
58517100	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI	FS486F
58518800	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U SI	FS486F
58565200	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI CCH	FS486F
58521800	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	FS486F
58522500	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	FS486F
58560700	FS486F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH	FS486F
58523200	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH	FS486F
58524900	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH	FS486F
58505800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	FS485F
58506500	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	FS485F
58507200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH	FS485F
58508900	FS485F 150S/930 PSD-T ACL U WH	FS485F
58563800	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH CCH	FS485F
58568300	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH	FS485F
58569000	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH	FS485F
58519500	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK	FS486F
58520100	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U BK	FS486F
58567600	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH	FS486F




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102569

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102571

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102572






Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102570

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102573

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102574

SmartBalance Free Floor Standing gen2




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102577

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102576




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102578



Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102575

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102584

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102581




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102583

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102580


Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102587

SmartBalance Free Floor Standing gen2


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102588




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102591




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102586




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102579




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102582




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102585



Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102590






Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102589



Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102592

SmartBalance Free Floor Standing gen2




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102593

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102594




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102595



Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102629

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102630

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102631






Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102632

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102633

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102635

SmartBalance Free Floor Standing gen2




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102636

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102634




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102637



Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102639

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102638

**Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102640**




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102641

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102642


Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102649

SmartBalance Free Floor Standing gen2

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102647



Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102648

