



# Luminaire sur pied mobile Philips SmartBalance : la performance associée à un design intelligent

## SmartBalance Free Floor Standing gen2

Les clients apprécient fortement les luminaires sur pied mobile, qui représentent la solution idéale pour un éclairage contrôlé individuellement, flexible et confortable. Philips SmartBalance gen2 offre des luminaires sur pied mobile de niveau supérieur, avec un design encore plus fin et plus intelligent, et plus de variantes pour une plus grande flexibilité. Grâce à la technologie d'éclairage de pointe et aux options de connectivité, ces luminaires LED sur pied mobile sont conçus pour augmenter l'efficacité énergétique. Et pour réduire encore davantage les coûts d'éclairage, il est possible d'utiliser un seul luminaire pour éclairer deux bureaux aux niveaux requis. Les utilisateurs ont un contrôle total sur ces luminaires élégants et autonomes via un bouton Touch and Dim sur le poteau. Et grâce à son design épuré et compact, il se fond dans n'importe quel intérieur. SmartBalance gen2 est également conçu pour être recyclable, ce qui fait de ce luminaire LED autoportant un véritable choix écologique.

# SmartBalance Free Floor Standing gen2

## Avantages

- Lumière uniforme et sans reflet pour le meilleur éclairage de bureau
- Un luminaire sur pied libre SmartBalance peut éclairer deux bureaux aux niveaux requis pour les bureaux
- Contrôle personnel complet de la lumière à un poste de travail pour plus de flexibilité et de confort
- Économisez >50 % sur les coûts énergétiques avec jusqu'à 140 lm/w
- Forme compacte avec une conception à tête fine unique (39 mm) qui s'intègre dans les intérieurs modernes

## Fonctions

- Lumière confortable avec contrôle personnel et gradation séparée pour les niveaux de lumière directe et indirecte
- Choix de formes de tête rondes ou à bords saillants ; pied en U ou rectangulaire
- Éclairage homogène avec une haute qualité de lumière au plafond (jusqu'à 14 500 lm) pour se conformer aux normes relatives à l'éclairage de bureau UGR<19, L65<3 000 cd/sm
- 3 000 K, 4 000 K, CRI>90
- Longue durée de vie : 100 000 heures @L75
- Livré avec déclaration environnementale de produit

## Application

- Bureaux

## Mises en garde et sécurité

- Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.


## Versions




SmartBalance FFS Gen2 FS485F  
SPP- WH- REC foot

# SmartBalance Free Floor Standing gen2

## Schéma dimensionnel



## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - FS485FI -  
910505102647

