



Philips SmartBalance Free Floor Standing: een combinatie van prestaties en slimme vormgeving

SmartBalance Free Floor Standing Gen2

Vrijstaande armaturen zijn bij klanten geliefd als de ideale oplossing voor persoonlijk geregelde, flexibele en comfortabele verlichting. Philips SmartBalance gen2 tilt vrijstaande armaturen naar een heel nieuw niveau met een nog slanker en slimmer ontwerp en meer varianten voor grotere flexibiliteit. Deze vrijstaande LED-armaturen zijn nog energiezuiniger door de geavanceerde technologie en connectiviteitsopties. Om de verlichtingskosten nog verder te verlagen, kan één armatuur twee bureaus verlichten op het niveau dat vereist is voor kantoren. Gebruikers kunnen deze stijlvolle, vrijstaande armaturen eenvoudig bedienen via een aanraak- en dimknop op de mast. En dankzij een strak en compact ontwerp passen deze armaturen in elk interieur. SmartBalance gen2 kan ook worden gerecycled, waardoor deze staande vloerarmatuur een echte 'groene keuze' is.

Voordelen

- De beste uniforme, reflectievrije kantoorverlichting
- Eén SmartBalance vrijstaande vloerarmatuur kan twee bureaus verlichten op het niveau dat vereist is voor kantoren
- Volledige persoonlijke lichtregeling op de werkplek voor flexibiliteit en comfort
- Bespaar >50% op energiekosten tot 140 lm/W
- Compacte vorm met een enkele slanke kop (39mm) die perfect in moderne interieurs past

SmartBalance Free Floor Standing Gen2

Kenmerken

- Comfortabel licht met persoonlijke regeling en aparte dimfunctie voor directe en indirecte lichtniveaus
- Keuze uit kop met scherpe randen of ronde voorm; U-vormige of rechthoekige basis
- Homogene verlichting aan het plafond met hoge lichtkwaliteit (tot 14500 lm) om te voldoen aan de kantoonnormen UGR<19, L65<3000cd/sm
- 3000 K, 4000 K, CRI>90
- Lange levensduur 100.000 uur bij L75
- Wordt geleverd met een Milieuproductverklaring

Toepassing

- Kantoren

Waarschuwingen en veiligheid

- Dit product is geclassificeerd als IPX0 en biedt geen bescherming tegen het binnendringen van water. Daarom raden we nadrukkelijk aan om de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd, voldoende te controleren.
- Als het bovenstaande advies niet in acht wordt genomen en de armaturen worden blootgesteld aan binnendringend water, kan Philips/Signify niet garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld en vervalt de productgarantie.

Versions



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
SPP- WH- REC foot with sensor



SmartBalance FFS Gen2 FS485F
SPP- BK- U foot with Sensor



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
SPP-SI- U foot with sensor



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
SPP- WH- REC foot



SmartBalance Free Floor Standing Gen2

Versions



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
SPP- WH- U foot

Maatschets



Productgegevens



SmartBalance FFS Gen2_FS486F-
sensor_DPP-WH



SmartBalance FFS Gen2 FS485F
Head DPP- WH with sensor



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
SPP- SI- REC foot with sensor

SmartBalance Free Floor Standing Gen2

Productgegevens



SmartBalance FFS Gen2 FS485F
Head DPP- SI



SmartBalance FFS Gen2_Head
pole Detail- WH



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
Head DPP- BK with sensor



SmartBalance FFS Gen2_ BSWD
DPP01



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
Head DPP- SI



SmartBalance FFS Gen2_FS486F-
sensor_DPP-SI



SmartBalance FFS Gen2_FS486F-
BACK-SL_DPP



SmartBalance FFS Gen2_Head
pole Detail- BK

SmartBalance Free Floor Standing Gen2

Productgegevens



SmartBalance FFS Gen2 FS485F
Head DPP- BK



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
SPP- BK- U foot



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
Head DPP- BK



SmartBalance FFS Gen2_ BSWD
DPP03




SmartBalance FFS Gen2 FS486F
Head DPP- WH



SmartBalance FFS Gen2_REC foot
BK- DPP



SmartBalance FFS Gen2_FS486F-
BACK-BK_DPP




SmartBalance FFS Gen2_U foot
WH- DPP



SmartBalance FFS Gen2_REC foot
SI- DPP

SmartBalance Free Floor Standing Gen2

Productgegevens



SmartBalance FFS Gen2_U foot
BK- DPP



SmartBalance FFS Gen2_REC foot
WH- DPP



SmartBalance FFS Gen2_FS486F-
sensor_DPP-BK



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
Head DPP- WH with sensor



SmartBalance FFS Gen2_Head
pole Detail- SI



SmartBalance FFS Gen2_FS486F-
BACK_DPP




SmartBalance FFS Gen2 FS486F
Head DPP- SI with sensor

SmartBalance Free Floor Standing Gen2

Productgegevens



SmartBalance FFS Gen2_ BSWD
DPP02



SmartBalance FFS Gen2_U foot SI-
DPP



SmartBalance FFS Gen2 FS485F
Head DPP- WH



SmartBalance FFS Gen2_ BSWD
DPP04

SmartBalance Free Floor Standing Gen2

Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	2 units
Servicetag	Ja
Gegevens lichttechniek	
Bundelhoek lichtbron	120 graden
Kleurweergave-index (CRI)	>90
Optiektype	Symmetrisch
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/beweging en de hoeveelheid daglicht)
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
IK-classificatie	IK02
Beschermingsklasse	IP 20
Keurmerken en classificaties	
Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +35 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
		kleurtemperatuur (nom.)		
8720169585010	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH	4000 K	136 lm/W	15.000 lm
8720169585027	FS485F 150S/930 PSD-T BSWD U WH	3000 K	127 lm/W	15.000 lm
8720169585256	FS486F 150S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	4000 K	136 lm/W	15.000 lm
8720169585034		4000 K	139 lm/W	12.500 lm
8720169585041	FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH	4000 K	136 lm/W	15.000 lm
8720169585133	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	4000 K	139 lm/W	12.500 lm
8720169585140	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	3000 K	129 lm/W	12.500 lm
8720169585157	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U WH	4000 K	136 lm/W	15.000 lm
8720169585164	FS486F 150S/930 PSD-T ACL U WH	3000 K	127 lm/W	15.000 lm
8720169585119	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK	4000 K	139 lm/W	12.500 lm
8720169585126	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK	4000 K	136 lm/W	15.000 lm
8720169011199	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	4000 K	139 lm/W	12.500 lm
8720169585003	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	3000 K	129 lm/W	12.500 lm
8720169585096	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI	4000 K	139 lm/W	12.500 lm
8720169585102	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U SI	4000 K	136 lm/W	15.000 lm
8720169585171	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI	4000 K	139 lm/W	12.500 lm
8720169585188	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U SI	4000 K	136 lm/W	15.000 lm
8720169585218	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	4000 K	139 lm/W	12.500 lm
8720169585225	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	3000 K	129 lm/W	12.500 lm
8720169585232	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH	4000 K	139 lm/W	12.500 lm
8720169585249	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH	3000 K	129 lm/W	12.500 lm
8720169585058	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	4000 K	139 lm/W	12.500 lm
8720169585065	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	3000 K	129 lm/W	12.500 lm
8720169585072	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH	4000 K	136 lm/W	15.000 lm
8720169585089	FS485F 150S/930 PSD-T ACL U WH	3000 K	127 lm/W	15.000 lm

SmartBalance Free Floor Standing Gen2

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
		kleurtemperatuur (nom.)		
8720169585195	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK	4000 K	139 lm/W	12.500 lm
8720169585201	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U BK	4000 K	136 lm/W	15.000 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169585010	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH	110 W	8720169585102	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U SI	110 W
8720169585027	FS485F 150S/930 PSD-T BSWD U WH	118 W	8720169585171	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI	90 W
8720169585256	FS486F 150S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	110 W	8720169585188	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U SI	110 W
8720169585034		90 W	8720169585218	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	90 W
8720169585041	FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH	110 W	8720169585225	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	97 W
8720169585133	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	90 W	8720169585232	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH	90 W
8720169585140	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	97 W	8720169585249	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH	97 W
8720169585157	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U WH	110 W	8720169585058	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	90 W
8720169585164	FS486F 150S/930 PSD-T ACL U WH	118 W	8720169585065	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	97 W
8720169585119	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK	90 W	8720169585072	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH	110 W
8720169585126	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK	110 W	8720169585089	FS485F 150S/930 PSD-T ACL U WH	118 W
8720169011199	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	90 W	8720169585195	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK	90 W
8720169585003	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	97 W	8720169585201	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U BK	110 W
8720169585096	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI	90 W			

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Ingebouwde regeling	Order Code	Full Product Name	Ingebouwde regeling
8720169585010	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH	-	8720169585102	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U SI	ActiLume
8720169585027	FS485F 150S/930 PSD-T BSWD U WH	-	8720169585171	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI	ActiLume
8720169585256	FS486F 150S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	ActiLume	8720169585188	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U SI	ActiLume
8720169585034		ActiLume	8720169585218	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	-
8720169585041	FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH	ActiLume	8720169585225	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	-
8720169585133	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	ActiLume	8720169585232	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH	-
8720169585140	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	ActiLume	8720169585249	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH	-
8720169585157	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U WH	ActiLume	8720169585058	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	ActiLume
8720169585164	FS486F 150S/930 PSD-T ACL U WH	ActiLume	8720169585065	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	ActiLume
8720169585119	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK	ActiLume	8720169585072	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH	ActiLume
8720169585126	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK	ActiLume	8720169585089	FS485F 150S/930 PSD-T ACL U WH	ActiLume
8720169011199	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	-	8720169585195	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK	ActiLume
8720169585003	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	-	8720169585201	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U BK	ActiLume
8720169585096	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI	ActiLume			

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing	Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8720169585010	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH	Wit	8720169585133	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	Wit
8720169585027	FS485F 150S/930 PSD-T BSWD U WH	Wit	8720169585140	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	Wit
8720169585256	FS486F 150S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	Wit	8720169585157	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U WH	Wit
8720169585034		Wit	8720169585164	FS486F 150S/930 PSD-T ACL U WH	Wit
8720169585041	FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH	Wit	8720169585119	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK	Zwart

SmartBalance Free Floor Standing Gen2

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8720169585126	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK	Zwart
8720169011199	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	Wit
8720169585003	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	Wit
8720169585096	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI	Zilver
8720169585102	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U SI	Zilver
8720169585171	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI	Zilver
8720169585188	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U SI	Zilver
8720169585218	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	Wit
8720169585225	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	Wit

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8720169585010	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH	(0.380, 0.380) SDCM3
8720169585027	FS485F 150S/930 PSD-T BSWD U WH	(0.434, 0.404) SDCM3
8720169585256	FS486F 150S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	(0.380, 0.380) SDCM3
8720169585034		(0.380, 0.380) SDCM3
8720169585041	FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH	(0.380, 0.380) SDCM3
8720169585133	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	(0.380, 0.380) SDCM3
8720169585140	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	(0.434, 0.404) SDCM3
8720169585157	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U WH	(0.380, 0.380) SDCM3
8720169585164	FS486F 150S/930 PSD-T ACL U WH	(0.434, 0.404) SDCM3
8720169585119	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK	(0.380, 0.380) SDCM3
8720169585126	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK	(0.380, 0.380) SDCM3
8720169011199	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	(0.380, 0.380) SDCM3
8720169585003	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	(0.434, 0.404) SDCM3

Productgegevens

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8720169585010	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH	FS485F
8720169585027	FS485F 150S/930 PSD-T BSWD U WH	FS485F
8720169585256	FS486F 150S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	FS486F
8720169585034		FS485F
8720169585041	FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH	FS485F
8720169585133	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	FS486F
8720169585140	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	FS486F
8720169585157	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U WH	FS486F
8720169585164	FS486F 150S/930 PSD-T ACL U WH	FS486F
8720169585119	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK	FS485F
8720169585126	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK	FS485F
8720169011199	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	FS485F
8720169585003	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	FS485F
8720169585096	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI	FS485F




Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8720169585232	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH	Wit
8720169585249	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH	Wit
8720169585058	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	Wit
8720169585065	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	Wit
8720169585072	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH	Wit
8720169585089	FS485F 150S/930 PSD-T ACL U WH	Wit
8720169585195	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK	Zwart
8720169585201	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U BK	Zwart

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8720169585096	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI	(0.380, 0.380) SDCM3
8720169585102	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U SI	(0.380, 0.380) SDCM3
8720169585171	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI	(0.380, 0.380) SDCM3
8720169585188	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U SI	(0.380, 0.380) SDCM3
8720169585218	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	(0.380, 0.380) SDCM3
8720169585225	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	(0.434, 0.404) SDCM3
8720169585232	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH	(0.380, 0.380) SDCM3
8720169585249	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH	(0.434, 0.404) SDCM3
8720169585058	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	(0.380, 0.380) SDCM3
8720169585065	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	(0.434, 0.404) SDCM3
8720169585072	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH	(0.380, 0.380) SDCM3
8720169585089	FS485F 150S/930 PSD-T ACL U WH	(0.434, 0.404) SDCM3
8720169585195	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK	(0.380, 0.380) SDCM3
8720169585201	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U BK	(0.380, 0.380) SDCM3

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8720169585102	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U SI	FS485F
8720169585171	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI	FS486F
8720169585188	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U SI	FS486F
8720169585218	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	FS486F
8720169585225	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	FS486F
8720169585232	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH	FS486F
8720169585249	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH	FS486F
8720169585058	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	FS485F
8720169585065	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	FS485F
8720169585072	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH	FS485F
8720169585089	FS485F 150S/930 PSD-T ACL U WH	FS485F
8720169585195	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK	FS486F
8720169585201	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U BK	FS486F

SmartBalance Free Floor Standing Gen2




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102569

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102571




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102572



Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102570

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102573

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102574






Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102577

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102576

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102578

SmartBalance Free Floor Standing Gen2




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102575

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102584




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102581



Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102583

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102580

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102587




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102588

Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102591


Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102586

SmartBalance Free Floor Standing Gen2


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102579




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102582




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102585




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102590




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102589




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102592



Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102593



Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102594



Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102595

SmartBalance Free Floor Standing Gen2

