



Philips SmartBalance Free Floor Standing: kombinerer ytelse med smart design

SmartBalance Free Floor Standing gen2

Gulvstående armaturer er kundenenes favoritt når det gjelder personlig tilpasset, fleksibel og komfortabel belysning. Philips SmartBalance gen2 er enda bedre gulvstående armaturer med slankere og smartere design samt flere varianter for økt fleksibilitet. Den toppmoderne lysteknologien og de mange tilkoblingsmulighetene gjør disse LED-armaturene enda mer energieffektive. Og for å redusere belysningskostnadene ytterligere, kan én armatur brukes til å belyse to pulter til nivåene som kreves for kontorer. Brukerne har full kontroll og kan styre disse stilige, frittstående armaturene via en berøringsknapp og dimmeknapp på stangen. Den rene og kompakte designen gjør også at de passer til alle typer interiør. SmartBalance gen2 er også designet for resirkulerbarhet, noe som gjør denne gratis gulvstående LED-armaturen til et ekte "grønt valg".

Fordeler

- Ensartet, refleksjonsfri belysning for den beste kontorbelysningen
- Én gulvstående SmartBalance-armatur kan lyse opp to pulter i tråd med kravene til kontorbelysning
- Fullstendig personlig kontroll over lyset på en arbeidsstasjon for fleksibilitet og komfort
- Spar >50 % i energikostnader med opptil 140 lm/W
- Kompakt form med ett slankt hode (39 mm) som passer godt inn i moderne interiører

SmartBalance Free Floor Standing gen2

Funksjoner

- Komfortabelt lys med personlig kontroll og separat dimming for direkte og indirekte lysnivåer
- Velg rund eller kantet form på hodet og U-formet eller rektangulær fot
- Homogen belysning med høy lyskvalitet i taket (opptil 14500 lm) for å overholde kontornormer UGR<19, L65<3000cd/sm
- 3000 K, 4000 K, CRI>90
- Lang levetid 100 000 timer @L75
- Leveres med miljødeklarasjon

Søknad

- Kontorer

Warnings and safety


- Produktet er IPX0 og er som sådan ikke beskyttet mot vanninntrenging. Derfor anbefaler vi på det sterkeste at miljøet som armaturen skal installeres i kontrolleres på passende måte.
- Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere trygg svikt, og produktgarantien blir ugyldig.

Versions



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
SPP- WH- U foot

Målskisse



SmartBalance Free Floor Standing gen2

Produkt detaljer



SmartBalance FFS Gen2_FS486F-
sensor_DPP-WH



SmartBalance FFS Gen2 FS485F
Head DPP- WH with sensor



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
SPP- SI- REC foot with sensor



SmartBalance FFS Gen2 FS485F
Head DPP- SI



SmartBalance FFS Gen2_Head
pole Detail- WH



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
Head DPP- BK with sensor



SmartBalance FFS Gen2_ BSWD
DPP01

SmartBalance Free Floor Standing gen2

Produkt detaljer



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
Head DPP- SI



SmartBalance FFS Gen2_FS486F-
sensor_DPP-SI



SmartBalance FFS Gen2_FS486F-
BACK-SL_DPP



SmartBalance FFS Gen2_Head
pole Detail- BK



SmartBalance FFS Gen2 FS485F
Head DPP- BK



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
SPP- BK- U foot



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
Head DPP- BK




SmartBalance FFS Gen2_ BSWD
DPP03

SmartBalance Free Floor Standing gen2

Produkt detaljer




SmartBalance FFS Gen2 FS486F
Head DPP- WH



SmartBalance FFS Gen2_REC foot
BK- DPP




SmartBalance FFS Gen2_FS486F-
BACK-BK_DPP



SmartBalance FFS Gen2_U foot
WH- DPP



SmartBalance FFS Gen2_REC foot
SI- DPP



SmartBalance FFS Gen2_U foot
BK- DPP



SmartBalance FFS Gen2_REC foot
WH- DPP



SmartBalance FFS Gen2_FS486F-
sensor_DPP-BK



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
Head DPP- WH with sensor

SmartBalance Free Floor Standing gen2

Produkt detaljer



SmartBalance FFS Gen2_Head
pole Detail- SI




SmartBalance FFS Gen2_FS486F-
BACK_DPP



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
Head DPP- SI with sensor



SmartBalance FFS Gen2_ BSWD
DPP02



SmartBalance FFS Gen2_U foot SI-
DPP




SmartBalance FFS Gen2 FS485F
Head DPP- WH



SmartBalance FFS Gen2_ BSWD
DPP04

SmartBalance Free Floor Standing gen2

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102593

