



reproducción cromática superior

High CRI T12

Las lámparas Philips T12 High CRI son soluciones de iluminación de bajo consumo que ofrecen una excelente consistencia del color durante toda la vida útil del producto.

Beneficios

- Bajo contenido de mercurio y cumple con el TCLP*
- Reduce los costos de mantenimiento debido a la menor cantidad de ciclos de reemplazo de las lámparas
- * El ensayo de TCLP de la EPA se usa para determinar si un artículo se puede tratar como un residuo peligroso o no peligroso. Las lámparas Philips ALTO y ALTO II cumplen con el TCLP y se pueden tratar como residuos no peligrosos.

Características

- Hasta 90 CRI
- Funciona con balasto magnético o electrónico
- Recambio directo para la solución T12 actual

Aplicaciones

- Ideal para las aplicaciones que requieren un color superior y un flujo luminoso que se mantiene en forma continua.

High CRI T12

Versions






LPPR F-T12-UR G13 ALC



LPPR F-T12-RP G13 GB

Plano de dimensiones




Product
F96T12/C50Supreme/ALTO 15pk
F96T12/CW Supreme/ALTO 15PK

Product
F40T12/CWSupreme/PLUS/ALTO 30PK

Product
F40T12/C50Supreme/ALTO 30pk
F40T12/CWSupreme/ALTO
F40T12/NX/ALTO 30PK

High CRI T12

Plano de dimensiones



Product
FB40/T12/CW Supreme/6 12PK
FB40/T12/NX/6 12PK

Información general

Order Code	Full Product Name	Tapa-base
927895000211	F96T12/C50Supreme/ALTO 15pk	FA8
927895003704	F96T12/CW Supreme/ALTO 15PK	FA8
927887803901	F40T12/CWSupreme/ALTO	G13
927888000213	F40T12/C50Supreme/ALTO 30pk	G13

Order Code	Full Product Name	Tapa-base
927888004904	F40T12/NX/ALTO 30PK	G13
927862003702	FB40/T12/CW Supreme/6 12PK	G13
927862004902	FB40/T12/NX/6 12PK	G13
927887803704	F40T12/CWSupreme/PLUS/ALTO 30PK	G13

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Designación de color	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Flujo luminoso
927895000211	F96T12/C50Supreme/ALTO 15pk	C50 Supreme	5000 K	90	5,000 lm
927895003704	F96T12/CW Supreme/ALTO 15PK	Blanco frío superior	4100 K	89	5,000 lm
927887803901	F40T12/CWSupreme/ALTO	Blanco frío superior	4100 K	89	2,600 lm
927888000213	F40T12/C50Supreme/ALTO 30pk	C50 Supreme	5000 K	90	2,545 lm

Order Code	Full Product Name	Designación de color	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Flujo luminoso
927888004904	F40T12/NX/ALTO 30PK	Neutral DX	3500 K	88	2,550 lm
927862003702	FB40/T12/CW Supreme/6 12PK	Blanco frío superior	4100 K	90	2,300 lm
927862004902	FB40/T12/NX/6 12PK	Neutral DX	3500 K	90	2,300 lm
927887803704	F40T12/CWSupreme/PLUS/ALTO 30PK	Blanco frío superior	4100 K	89	2,550 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
927895000211	F96T12/C50Supreme/ALTO 15pk	75 W
927895003704	F96T12/CW Supreme/ALTO 15PK	75 W
927887803901	F40T12/CWSupreme/ALTO	40 W
927888000213	F40T12/C50Supreme/ALTO 30pk	40 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
927888004904	F40T12/NX/ALTO 30PK	40 W
927862003702	FB40/T12/CW Supreme/6 12PK	40 W
927862004902	FB40/T12/NX/6 12PK	40 W
927887803704	F40T12/CWSupreme/PLUS/ALTO 30PK	40 W

Mecánica y carcasa

High CRI T12

Order Code	Full Product Name	Forma del foco
927895000211	F96T12/C50Supreme/ALTO 15pk	T-12
927895003704	F96T12/CW Supreme/ALTO 15PK	T-12
927887803901	F40T12/CWSupreme/ALTO	T-12
927888000213	F40T12/C50Supreme/ALTO 30pk	T-12

Order Code	Full Product Name	Forma del foco
927888004904	F40T12/NX/ALTO 30PK	T-12
927862003702	FB40/T12/CW Supreme/6 12PK	T12-6U
927862004902	FB40/T12/NX/6 12PK	T12-6U
927887803704	F40T12/CWSupreme/PLUS/ALTO 30PK	T-12

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Producto de ahorro de energía	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)
927895000211	F96T12/C50Supreme/ALTO 15pk	Ahorro de energía	6.8 mg
927895003704	F96T12/CW Supreme/ALTO 15PK	Ahorro de energía	6.8 mg
927887803901	F40T12/CWSupreme/ALTO	Ahorro de energía	4.4 mg
927888000213	F40T12/C50Supreme/ALTO 30pk	Ahorro de energía	4.4 mg

Order Code	Full Product Name	Producto de ahorro de energía	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)
927888004904	F40T12/NX/ALTO 30PK	Ahorro de energía	4.4 mg
927862003702	FB40/T12/CW Supreme/6 12PK	No aplica	10.0 mg
927862004902	FB40/T12/NX/6 12PK	No aplica	10.0 mg
927887803704	F40T12/CWSupreme/PLUS/ALTO 30PK	Ahorro de energía	4.4 mg

