



Lámparas respetuosas con el medio ambiente

High Output T12

Las lámparas fluorescentes Philips T12 ofrecen un alto rendimiento en una amplia gama de tamaños, formas y tipos.

Beneficios

- Solución de iluminación sostenible: una menor cantidad de mercurio y de lámparas en los basurales, combinada con bajo consumo, reduce el impacto en el medio ambiente.
- Período de garantía de 12 meses.
- Cumple con el TCLP*
- * Las lámparas fluorescentes que cumplen con el TCLP reducen la cantidad de contaminantes que se emiten al medio ambiente.

Características

- Tecnología de lámparas ALTO®.
- Alto rendimiento luminoso.
- Disponible en 35, 40, 50, 55, 60, 75, 80, 85 y 100 W, en colores blanco frío, luz natural, spec35 y Ultralume.

Aplicaciones

- Ideal para el uso en aplicaciones a gran altura, como almacenes, centros de distribución y fábricas.

High Output T12

Versions



LPPR F-T12-HO RDC GB

Plano de dimensiones



T12 Recessed Double Contact

Información general

Tapa-base R17d (RDC)

Mecánica y carcasa

Forma del foco T-12

Aprobación y aplicación

Producto de ahorro de energía No aplica

Product

F48T12/CW/HO ALTO 15PK

F72T12/CW/HO ALTO 15PK

F72T12/D/HO ALTO 15PK

F96T12/D/HO-O ALTO 15PK

TL F96T12/CW/HO-O ALTO 110W FLUOR. LAMP

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Designación de color	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Flujo luminoso
927890203305	F48T12/CW/HO ALTO 15PK	Blanco frío (CW)	4100 K	62	4,050 lm
927893203304	F72T12/CW/HO ALTO 15PK	Blanco frío (CW)	4100 K	62	6,350 lm
927893205402	F72T12/D/HO ALTO 15PK	luz natural	6500 K	79	5,600 lm

Order Code	Full Product Name	Designación de color	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Flujo luminoso
927895203323	TL F96T12/CW/HO-O ALTO 110W FLUOR. LAMP	Blanco frío (CW)	4100 K	62	8,800 lm

High Output T12

Order Code	Full Product Name	Designación de color	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Flujo luminoso
927895205408	F96T12/D/HO-O ALTO 15PK	luz natural	6500 K	79	7,800 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
927890203305	F48T12/CW/HO ALTO 15PK	60 W
927893203304	F72T12/CW/HO ALTO 15PK	85 W
927893205402	F72T12/D/HO ALTO 15PK	85 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
927895203323	TL F96T12/CW/HO-O ALTO 110W FLUOR. LAMP	110 W
927895205408	F96T12/D/HO-O ALTO 15PK	110 W

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)
927890203305	F48T12/CW/HO ALTO 15PK	3.5 mg
927893203304	F72T12/CW/HO ALTO 15PK	6.8 mg
927893205402	F72T12/D/HO ALTO 15PK	6.8 mg

Order Code	Full Product Name	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)
927895203323	TL F96T12/CW/HO-O ALTO 110W FLUOR. LAMP	6.8 mg
927895205408	F96T12/D/HO-O ALTO 15PK	6.8 mg

