PHILIPS

Lighting

Lámparas respetuosas con el medio ambiente

Rapid Start T12

Las lámparas fluorescentes Philips T12 proporcionan un alto rendimiento y una larga vida útil en una amplia gama de tamaños, formas y tipos.

Beneficios

- Solución de iluminación sostenible: una menor cantidad de mercurio y de lámparas en los basurales, combinada con bajo consumo, reduce el impacto en el medio ambiente.
- Período de garantía de 12 meses.
- Cumple con el TCLP*
- * Las lámparas fluorescentes que cumplen con el TCLP reducen la cantidad de contaminantes que se emiten al medio ambiente.

Características

- Excepcional rendimiento de flujo luminoso.
- Disminuye el impacto en el medio ambiente.
- Bajo contenido de mercurio.
- Disponible en 34 y 40 W con temperaturas de color.

Aplicaciones

- Ideal para aplicaciones comerciales con sistemas de 2 × 4 ft.

Rapid Start T12

Versions

LPPR F-T12-HO RDC GB

Plano de dimensiones



T12 Recessed Double Contact

Product
F96T12/DX/HO/ALTO 15PK

Product
F30T12/CW/RS ALTO 30PK
F30T12/WW/RS ALTO 30PK



Mecánica y carcasa

Forma del foco	T-12

Información general

Order Code	Full Product Name	Tapa-base
927894705701	F96T12/DX/HO/ALTO 15PK	R17d (RDC)
927886002905	F30T12/WW/RS ALTO 30PK	G13

Order Code	Full Product Name	Tapa-base
927886003305	F30T12/CW/RS ALTO 30PK	G13

Información técnica sobre la luz

Rapid Start T12

Order Code	Full Product Name	Designación de color	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Flujo luminoso
927894705701	F96T12/DX/HO/ALTO 15PK	-	6500 K	90	6,750 lm
927886002905	F30T12/WW/RS	Blanco cálido (WW)	3000 K	53	2,300 lm

Order Code	Full Product Name	Designación de color	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Flujo luminoso
	ALTO 30PK				
927886003305	F30T12/CW/RS ALTO 30PK	Blanco frío (CW)	4100 K	62	2,250 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
927894705701	F96T12/DX/HO/ALTO 15PK	110 W
927886002905	F30T12/WW/RS ALTO 30PK	30 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
927886003305	F30T12/CW/RS ALTO 30PK	30 W

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Producto de ahorro de energía	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)
927894705701	F96T12/DX/HO/ALTO 15PK	-	6.8 mg
927886002905	F30T12/WW/RS ALTO 30PK	No aplica	3.5 mg

Order Code	Full Product Name	Producto de ahorro de energía	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)
927886003305	F30T12/CW/RS ALTO 30PK	No aplica	3.5 mg

© 2025 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.