



Lámparas respetuosas con el medio ambiente

U-Bent Rapid Start T12

Las lámparas fluorescentes Philips T12 proporcionan un alto rendimiento y una larga vida útil en una amplia gama de tamaños, formas y tipos.

Beneficios

- Solución de iluminación sostenible: una menor cantidad de mercurio y de lámparas en los basurales, combinada con bajo consumo, reduce el impacto en el medio ambiente.
- Período de garantía de 12 meses.
- Cumple con TCLP*
- * Las lámparas fluorescentes que cumplen con TCLP reducen la cantidad de contaminantes emitidos en el medio ambiente.

Características

- Línea completa de espacio entre patas de 6 in.
- Excepcional rendimiento de flujo luminoso.
- Disminuye el impacto en el medio ambiente.
- Bajo contenido de mercurio.

Aplicaciones

- Ideal para aplicaciones comerciales con sistemas de 2 × 2 ft.

U-Bent Rapid Start T12

Versions



LPPR F-T12-UR G13 ALC

Plano de dimensiones

Product
FB40DX/6 12PK

