



Preheat T5

T5 Preheat

Las lámparas fluorescentes T5 de Philips son lámparas increíblemente potentes, respetuosas con el medio ambiente, con una larga vida útil y un perfil ultradelgado. Esto se traduce en costos de mantenimiento y eliminación reducidos y también permite el uso de luminarias más pequeñas, lo que lleva a tener limpio y despejado el cielo.

Beneficios

- Lámparas de bajo consumo en vez de las lámparas T8 y T12.
- Perfil reducido.


Características

- Requiere un interruptor de encendido o precalentamiento. Requiere varios segundos de precalentamiento antes de encenderse.
- Disponible en 4, 6, 8 y 13 W blanco frío; 6 y 8 W luz natural; 8 W blanco cálido; 8 y 13 W Ultralume.

Aplicaciones

- Ideal para su uso en la iluminación debajo de gabinetes.

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
F13T5/CW PH 25PK	16 mm	516.9 mm	524.0 mm	521.6 mm	531.1 mm
F8T5/CW PH 25PK	16 mm	288.3 mm	295.4 mm	293.0 mm	302.5 mm

T5 Preheat

Información general

Tapa-base G5

Información técnica sobre la luz

Designación de color Blanco frío (CW)

Temperatura de color correlacionada (nominal) 4100 K

Índice de producción de color (IRC) 60

Controles y atenuación

Regulable Sí

Mecánica y carcasa

Forma del foco T5

Aprobación y aplicación

Contenido de mercurio (Hg) (nominal) 4.4 mg

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Eficacia lumínica (promedio)	
		(nominal)	Flujo luminoso
928001003321	F8T5/CW PH 25PK	51 lm/W	410 lm

Order Code	Full Product Name	Eficacia lumínica (promedio)	
		(nominal)	Flujo luminoso
928001503332	F13T5/CW PH 25PK	71 lm/W	930 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Corriente de la lámpara		
		(nominal)	Voltaje (nominal)	Consumo de energía
928001003321	F8T5/CW PH 25PK	0.145 A	56 V	7.1 W

Order Code	Full Product Name	Corriente de la lámpara		
		(nominal)	Voltaje (nominal)	Consumo de energía
928001503332	F13T5/CW PH 25PK	0.170 A	90 V	13.0 W

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h
928001003321	F8T5/CW PH 25PK	8 kWh

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h
928001503332	F13T5/CW PH 25PK	14 kWh

