



Alto rendimiento, contenido de mercurio muy bajo

Advantage T8

Las lámparas Philips Advantage T8 son soluciones de bajo consumo y ofrecen una gran producción de flujo luminoso.

Beneficios

- Impacto en el medio ambiente reducido sin perjudicar el rendimiento
- Mejor para el medio ambiente: solo 1.7 mg de mercurio con Tecnología ALTO II

Características

- La alta producción de flujo luminoso permite múltiples opciones de sistemas para maximizar los ahorros de energía y reducir los costos de iluminación
- Totalmente regulable sin envejecimiento
- Disponible en varias potencias: 17 W, 25 W y 32 W
- Disponible en múltiples temperaturas de color: 3 000 K, 3 500 K, 4 100 K y 5 000 K

Aplicaciones

- Ideal para aplicaciones que requieren máxima producción de luz.

Advertencias y seguridad

- Para poder garantizar la integridad del revestimiento, se recomienda reemplazar las lámparas Secura antes o al momento de alcanzar el límite de vida útil especificado para la lámpara (50 % fallas en ciclo de interrupción de 3 horas).

Advantage T8


Versions



LPPR F-T8-Adv G13 GB

Plano de dimensiones

Product
F32T8/ADV830 ALTO 30PK
F32T8/ADV835 ALTO 30PK
F32T8/ADV841 ALTO 30PK
F32T8/ADV850 ALTO 30PK



Información general	
Tapa-base	G13
Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	3.000 lm
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	32 W
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	T-8
Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Ahorro de energía
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	1.7 mg

Información técnica sobre la luz

Advantage T8

Order Code	Full Product Name	Designación de color	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)
927869783102	F32T8/ ADV830 ALTO 30PK	Advantage 830	3000 K	85
927869783603	F32T8/ADV835 ALTO 30PK	Advantage 835	3500 K	85

Order Code	Full Product Name	Designación de color	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)
927869784203	F32T8/ADV841 ALTO 30PK	Advantage 841	4100 K	85
927869785102	F32T8/ ADV850 ALTO 30PK	Advantage 850	5000 K	82

