Lámparas respetuosas con el medio ambiente

Alto rendimiento T8

Philips lidera la industria con la tecnología con el menor nivel de mercurio. La reducción del nivel de mercurio (reducción de fuente) durante la fase de fabricación es fundamental para crear productos que son menos perjudiciales para el medio ambiente.

Beneficios

- Alto rendimiento luminoso.
- Alternativa de bajo consumo para las lámparas de alto rendimiento T12.
- La tecnología de lámpara ALTO es más ecológica.

Características

- Disponible en 44, 55 y 65 W con temperaturas de color de 3000, 3500 y 4100.

Aplicaciones

- Ideal para aplicaciones al aire libre o más frías.

Alto rendimiento T8

Versions

LPPR F-T8-HO RDC GB

LPPR F-T8-IS FA8 GB

Plano de dimensiones

Product
F48T8/TL841/HO ALTO 25/1



Product
F96T8/D - 6500K 25PK



Mecánica y carcasa

Forma del foco	T-8

Aprobación y aplicación

Producto de ahorro de energía	Ahorro de energía

Información general

Order Code	Full Product Name	Tapa-base
927871084104	F48T8/TL841/HO ALTO 25/1	R17d (RDC)

Order Code	Full Product Name	Tapa-base
927874705401	F96T8/D - 6500K 25PK	FA8

Información técnica sobre la luz

Alto rendimiento T8

Order Code	Full Product Name	Designación de color	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Flujo luminoso
927871084104	F48T8/TL841/HO ALTO 25/1	TL841	4100 K	86	4,000 lm

Order Code	Full Product Name	Designación de color	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Flujo luminoso
927874705401	F96T8/D - 6500K 25PK	luz natural	6500 K	73	3,900 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
927871084104	F48T8/TL841/HO ALTO 25/1	44 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
927874705401	F96T8/D - 6500K 25PK	60 W

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)
927871084104	F48T8/TL841/HO ALTO 25/1	-	3.5 mg

Order Code	Full Product Name	Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)
927874705401	F96T8/D - 6500K 25PK	4.4 mg	-

© 2025 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.