



Reduce los costos de mantenimiento

PLUS T8 High Output

Las lámparas fluorescentes Philips PLUS T8 High Output de 8 pies reducen el impacto en el medio ambiente al ofrecer una larga vida útil y un bajo contenido de mercurio.

Beneficios

- Bajo contenido de mercurio bajo: solo 4,4 mg por lámpara.
- Período de garantía de 24 meses.
- Cumple con el TCLP*
- * Las lámparas fluorescentes que cumplen con el TCLP reducen la cantidad de contaminantes que se emiten al medio ambiente.

Características

- Prolonga el ciclo de sustitución de las lámparas, para reducir los costos de mantenimiento y eliminación.
- PLUS T8 HO de 8 pies tiene la mayor vida útil promedio nominal de la industria.
- 30 000 horas de vida útil promedio nominal◇
- Más luz durante toda su vida útil con una conservación del flujo luminoso del 95 % comparado con una MH 400/U, que presenta una conservación del flujo luminoso del 67 %.
- Disponible en un largo de 8 pies y 86 W, con temperaturas de color de 3000, 3500 y 4100.
- ◇ Vida útil promedio según datos técnicos con apagado y reencendido de las lámparas una vez cada 12 horas de funcionamiento.

Aplicaciones

- Ideal para las aplicaciones industriales que requieren una mayor vida útil.

PLUS T8 High Output

Versions



LPPR F-T8-HOP RDC GB

Plano de dimensiones

Product
F96T8/TL841/HO/PLUS ALTO 25/1

