



Lámparas de bajo consumo T8 U-Bent

U-Bent Energy Advantage T8

Las lámparas Philips Energy Advantage T8 25W U-Bent son lámparas respetuosas con el medio ambiente, que presentan ahorros en energía y bajo contenido de mercurio.

Beneficios

- Solución de iluminación sostenible: reduce el impacto en el medio ambiente; bajo contenido de mercurio y bajo consumo.
- Período de garantía de Philips Energy Advantage T8 U-Bent: 36 meses.
- Ideal para aplicaciones que ya utilizan la lámpara lineal Philips Energy Advantage 25WT8.

Características

- Ahorrá 7 W por lámpara al instante y hasta un 25 % en costos de energía del sistema en comparación con una 32WT8 U-Bent.
- Ahorrá más de \$16,80 en costos de energía sobre la vida útil nominal promedio de la lámpara en comparación con una 32WT8 U-Bent*
- Reduce el impacto en el medio ambiente: bajo contenido de mercurio y bajo consumo.
- Solo 3 mg de mercurio.
- Disponible en 25 W con temperaturas de color de 3000, 3500, 4100 y 5000.
- * Sobre la base de una vida útil nominal promedio de 24.000 a \$0,10 por kWh y de 12 horas por encendido con balasto de inicio instantáneo (7 W x 24.000 horas/1000 x \$0,10 = \$16,80).

Aplicaciones

- Ideal para aplicaciones que requieren máximos ahorros de energía.


U-Bent Energy Advantage T8

Versions



LPPR F-T8-UEA G13 GB

Plano de dimensiones



Product

FB32T8/ADV841/6/XEW/ALTO 25W

FB32T8/ADV850/6/XEW/ALTO 25W

Información general

Tapa-base G13

Información técnica sobre la luz

Índice de producción de color (IRC) 85

Operación y aspectos eléctricos

Consumo de energía 25 W

Mecánica y carcasa

Forma del foco T8-6U

Aprobación y aplicación

Producto de ahorro de energía Ahorro de energía

Contenido de mercurio (Hg) (nominal) 3.0 mg

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Designación de color	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Flujo luminoso
927860184201	FB32T8/ ADV841/6/XEW/ ALTO 25W	Advantage 841	4100 K	2,400 lm

U-Bent Energy Advantage T8

Order Code	Full Product Name	Designación de color	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Flujo luminoso
927860185101	FB32T8/ ADV850/6/XEW/ ALTO 25W	Advantage 850	5000 K	2,350 lm

