



Muy bajo contenido de mercurio

T8 estándar

Las lámparas Philips T8 son soluciones de iluminación de bajo consumo.

Beneficios

- Mejor para el medio ambiente: solo 1,7 mg de mercurio por lámpara con Tecnología ALTO II
- Disminuye los costos de mantenimiento al extender el ciclo de reemplazo de las lámparas

Características

- 95 % de conservación del flujo luminoso y ennegrecimiento final de la lámpara reducido
- Disponible en varias potencias: 17 W, 25 W y 32 W
- Disponible en múltiples temperaturas de color: 3000 K, 3500 K, 4100 K y 5000 K

Aplicaciones

- Ideal para aplicaciones que requieren máxima conservación de la salida de luz.

T8 estándar



Versions



LPPR F-T8-Unv G13 GB

LPPR TL-D8G G13 T8

Plano de dimensiones



Product
F17T8/TL841/ALTO 30PK

Product
F32T8/TL840/ALTO 25PK
F32T8/TL865/ALTO 25PK

Información general	
Tapa-base	G13
Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Ahorro de energía

Información técnica sobre la luz

T8 estándar

	Full		Temperatura de	Índice de	
	Product	Designación	color	producción	
Order Code	Name	de color	correlacionada	de color	Flujo luminoso
927850084102	F17T8/ TL841/ ALTO 30PK	TL841	4100 K	85	1.375 lm
927925484001	F32T8/ TL840/	TL840	4000 K	80	2.850 lm

	Full		Temperatura de	Índice de	
	Product	Designación	color	producción	
Order Code	Name	de color	correlacionada	de color	Flujo luminoso
	ALTO 25PK				
927925486501	F32T8/ TL865/ ALTO 25PK	TL865	6500 K	80	2.750 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
927850084102	F17T8/TL841/ALTO 30PK	17 W
927925484001	F32T8/TL840/ALTO 25PK	32 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
927925486501	F32T8/TL865/ALTO 25PK	32 W

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Forma del foco
927850084102	F17T8/TL841/ALTO 30PK	T-8
927925484001	F32T8/TL840/ALTO 25PK	T8

Order Code	Full Product Name	Forma del foco
927925486501	F32T8/TL865/ALTO 25PK	T8

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)
927850084102	F17T8/TL841/ALTO 30PK	1,7 mg
927925484001	F32T8/TL840/ALTO 25PK	2,0 mg

Order Code	Full Product Name	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)
927925486501	F32T8/TL865/ALTO 25PK	2,0 mg

