



Muy bajo contenido de mercurio

T8 estándar

Las lámparas Philips T8 son soluciones de iluminación de bajo consumo.

Beneficios

- Mejor para el medio ambiente: solo 1,7 mg de mercurio por lámpara con Tecnología ALTO II
- Disminuye los costos de mantenimiento al extender el ciclo de reemplazo de las lámparas

Características



- 95 % de conservación del flujo luminoso y ennegrecimiento final de la lámpara reducido
- Disponible en varias potencias: 17 W, 25 W y 32 W
- Disponible en múltiples temperaturas de color: 3000 K, 3500 K, 4100 K y 5000 K

Aplicaciones

- Ideal para aplicaciones que requieren máxima conservación de la salida de luz.

T8 estándar

Plano de dimensiones



Product

F17T8/TL841/ALTO 30PK

F25T8/TL841/ALTO 30PK

Product

F32T8/TL840/ALTO 25PK

F32T8/TL850/ALTO 25PK

F32T8/TL865/ALTO 25PK

Información general

Tapa-base G13

Aprobación y aplicación

Producto de ahorro de energía Ahorro de energía

Información técnica sobre la luz

| Order Code | Full Product Name | Designación de color | Temperatura de color correlacionada (nominal) | Índice de producción de color (IRC) | Flujo luminoso |
|--------------|----------------------------------|----------------------|---|-------------------------------------|----------------|
| 927850084102 | F17T8/ TL841/ ALTO 30PK | TL841 | 4100 K | 85 | 1,375 lm |
| 927851084102 | F25T8/ TL841/ ALTO 30PK | TL841 | 4100 K | 85 | 2,150 lm |
| 927925484001 | F32T8/ TL840/ | TL840 | 4000 K | 80 | 2,850 lm |

| Order Code | Full Product Name | Designación de color | Temperatura de color correlacionada (nominal) | Índice de producción de color (IRC) | Flujo luminoso |
|--------------|----------------------------------|----------------------|---|-------------------------------------|----------------|
| | ALTO 25PK | | | | |
| 927925485001 | F32T8/ TL850/ ALTO 25PK | TL850 | 5000 K | 80 | 2,850 lm |
| 927925486501 | F32T8/ TL865/ ALTO 25PK | TL865 | 6500 K | 80 | 2,750 lm |

Operación y aspectos eléctricos

T8 estándar

| Order Code | Full Product Name | Consumo de energía |
|--------------|-----------------------|--------------------|
| 927850084102 | F17T8/TL841/ALTO 30PK | 17 W |
| 927851084102 | F25T8/TL841/ALTO 30PK | 25 W |
| 927925484001 | F32T8/TL840/ALTO 25PK | 32 W |

| Order Code | Full Product Name | Consumo de energía |
|--------------|-----------------------|--------------------|
| 927925485001 | F32T8/TL850/ALTO 25PK | 32 W |
| 927925486501 | F32T8/TL865/ALTO 25PK | 32 W |

Mecánica y carcasa

| Order Code | Full Product Name | Forma del foco |
|--------------|-----------------------|----------------|
| 927850084102 | F17T8/TL841/ALTO 30PK | T-8 |
| 927851084102 | F25T8/TL841/ALTO 30PK | T-8 |
| 927925484001 | F32T8/TL840/ALTO 25PK | T8 |

| Order Code | Full Product Name | Forma del foco |
|--------------|-----------------------|----------------|
| 927925485001 | F32T8/TL850/ALTO 25PK | T8 |
| 927925486501 | F32T8/TL865/ALTO 25PK | T8 |

Aprobación y aplicación

| Order Code | Full Product Name | Contenido de mercurio (Hg) (nominal) |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 927850084102 | F17T8/TL841/ALTO 30PK | 1.7 mg |
| 927851084102 | F25T8/TL841/ALTO 30PK | 1.7 mg |
| 927925484001 | F32T8/TL840/ALTO 25PK | 2.0 mg |

| Order Code | Full Product Name | Contenido de mercurio (Hg) (nominal) |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 927925485001 | F32T8/TL850/ALTO 25PK | 2.0 mg |
| 927925486501 | F32T8/TL865/ALTO 25PK | 2.0 mg |

