



功能强大、种类齐全、性能可靠

GreenUp Grid

商场照明和宾馆照明有一个明显的趋势，选择灯组成为此特定应用最重要的基因之一，且备受期待。GreenSpace Grid 产品系列提供全系列选项，包括全面控制、光学解决方案和强大的流明输出，同时灯具外形紧凑、性能可靠、质量出色。

优点

- 产品种类齐全，满足各种应用需求。
- 外形紧凑，却能提供强大的流明输出。
- 出色的眩光控制能力，并具有显色性能。
- 质量和可靠性值得信赖。

特点

- 多种流明输出、瓦数和光学装置选项。
- 全面的控制方式，包括开/关、1-10v、TRIAC 和 DALI。
- 可倾斜、可旋转
- UGR19 和 CRI90

应用



- 商场照明
- 宾馆照明
- 时尚业照明

Versions



GreenUp Grid

二维绘图



灯技术	
显色指数 (CRI)	>90
操作和电气	
保护等级 IEC	安全等级 II
输入电压	200 至 240 V
线频率	50 to 60 Hz
机械和外壳	
光罩类型	丙烯酸脂
外壳颜色	白色
机械冲击保护代码	IK03
IP 等级	IP20
审批和申请	
环境温度范围	-20 至 +40°C
CE 标志	否
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%

灯技术					
Order Code	Full Product Name	相关色温 (标称)	光效 (额定) (标称)	光通量	
911401511312	GD309B 3*P20 930 PSU-E MB	3000 K	90 lm/W	5,400 lm	
911401511412	GD309B 3*P20 930 PSU-E WB	3000 K	94 lm/W	5,640 lm	
911401512012	GD309B 3*P20 940 PSU-E NB	4000 K	96 lm/W	5,760 lm	
911401512312	GD309B 3*P20 940 PSU-E VWB	4000 K	80 lm/W	4,800 lm	
911401528112	GD309B 3*P24 940 PSU-E MB	4000 K	93 lm/W	6,700 lm	
911401559312	GD309B 3*P33 930 PSU-E MB	3000 K	86 lm/W	8,510 lm	
911401560212	GD309B 3*P33 940 PSU-E WB	4000 K	98 lm/W	9,700 lm	
911401572012	GD309B 3*P33 940 PSD-E NB	4000 K	95 lm/W	9,410 lm	

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗
911401511312	GD309B 3*P20 930 PSU-E MB	54 W
911401511412	GD309B 3*P20 930 PSU-E WB	54 W
911401512012	GD309B 3*P20 940 PSU-E NB	54 W
911401512312	GD309B 3*P20 940 PSU-E VWB	54 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401528112	GD309B 3*P24 940 PSU-E MB	64.8 W
911401559312	GD309B 3*P33 930 PSU-E MB	108.9 W
911401560212	GD309B 3*P33 940 PSU-E WB	108.9 W
911401572012	GD309B 3*P33 940 PSD-E NB	108.9 W

控制和调光

Order Code	Full Product Name	可调光
911401511312	GD309B 3*P20 930 PSU-E MB	否
911401511412	GD309B 3*P20 930 PSU-E WB	否
911401512012	GD309B 3*P20 940 PSU-E NB	否
911401512312	GD309B 3*P20 940 PSU-E VWB	否

Order Code	Full Product Name	可调光
911401528112	GD309B 3*P24 940 PSU-E MB	否
911401559312	GD309B 3*P33 930 PSU-E MB	否
911401560212	GD309B 3*P33 940 PSU-E WB	否
911401572012	GD309B 3*P33 940 PSD-E NB	是

