



Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2: En gitterlampe til detailhandlen, som kan serviceres og opgraderes

GreenSpace Accent Gridlight Gen2

Med GreenSpace Accent Gridlight Gen2 kan butikker og driftsansvarlige nyde den overlegne lyskvalitet og markedsførende energieffektivitet fra PerfectAccent-optik i en gitterlampe, som kan fås til en overkommelig pris og derudover er bæredygtig. Vedligeholdelse og opgraderinger af driver, LED og optik er let og kræver kun standardværktøj. På grund af dette kan GreenSpace Accent Gridlight Gen2 understøtte en cirkulær belysningsinstallation. GreenSpace Accent Gridlight Gen2 kan konfigureres med enkelt, dobbelt eller tredobbelt spothoved, hvor hvert spot kan retningsstyres uafhængigt af hinanden. Ud over dæmpningsfunktioner er der flere muligheder for systemintegration, herunder både med kabel og trådløst. Tjek vores modekatalogsider for at finde ud af mere om vores PremiumWhite og PremiumColor LED-lysopskrifter.

Fordele

- PerfectAccent-optik giver et mere funkende og behageligt lys for kunderne
- Forlæng produktets levetid med nem vedligeholdelse og opgraderinger
- Det neutrale, stilrene design får det til at smelte sammen med loftet
- Gitterlamper med flere spothoveder kan gøre loftet mere stilrent, så der opnås en mere afslappet atmosfære

GreenSpace Accent Gridlight Gen2

Funktioner

- Servicebar og kan opgraderes med standardværktøjer
- Udstyret med topmoderne PerfectAccent reflektoroptik
- Reduceret CO₂-fodaftryk på grund af høj effektivitet
- Fås med specifikke LED-nuancer
- Kablet (DALI) og trådløse tilslutningsmuligheder
- Valgfrit frontglas (anbefales til støvede miljøer)

Anvendelsesområder

- Tøjbutikker
- Supermarkeder og hypermarkeder
- Store detailbutikker
- Butikscentre

Advarsler og sikkerhed

- Alle fotometriske data er beregnet uden valgfri frontglas. Flux bør reduceres med 3,5 % ved brug af frontglas.
- Rengøring af optikken bør kun udføres med trykluft. Berøring af LED eller reflektor er forbudt. Til madlavningsområder og områder med høje mængder støv anbefaler vi kraftigt brugen af det valgfrie frontglas, da det kan rengøres med en tør mikrofiberklud.
- Under vedligeholdelse skal produktet være slukket og kølet ned.
- Produktet skal installeres uden for rækkevidde. Manipulering af produktet, når det er varmt, er kun muligt med en isoleret handske.

Versions







GD351B GreenSpace Accent
Gridlight Single Black



GD352B GreenSpace Accent
Gridlight Double White

Målskitse



GreenSpace Accent Gridlight Gen2

Oplysninger om produktet

GD351B GreenSpace Accent
Gridlight Single White



GD352B GreenSpace Accent
Gridlight Double Black



GD352B GreenSpace Accent
Gridlight Double White



GD351B GreenSpace Accent
Gridlight Single Black



Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Lyskildens strålevinkel	120 °
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Mekanik og armaturhus	
Eksplodingsfareklasse	-
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20
Nøddrift	
Centraliseret nødbelysning	Nej
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Mærke for brændbarhed	-
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Flimmerværdi (PstLM)	0,9
Indledende ydelse (overholder IEC-standard)	
Lysstrømtolerance	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Antal forkoblingsenheder
910505102777	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	2 enheder
910505102779	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	2 enheder
910505102770	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	1 enhed
910505102772	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	1 enhed
910505102774	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	1 enhed
910505102775	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	1 enhed
910505102771	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	1 enhed
910505102773	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	1 enhed
910505102776	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	2 enheder
910505102778	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	2 enheder
910505102780	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	2 enheder
910505102781	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	2 enheder

Lysteknisk (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
	Name				
910505102777	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	3000 K	>90	117 lm/W	2.700 lm
910505102779	GD352B 39S/83 O WIA-E MB BK	3000 K	>80	129 lm/W	4.000 lm
910505102770	GD351B 27S/83 O PSU-E WB WH	3000 K	>80	133 lm/W	3.000 lm
910505102772	GD351B 39S/82 7 PSU-E MB FG WH	2700 K	>80	127 lm/W	3.800 lm
910505102774	GD351B 39S/84 O PSU-E MB FG WH	4000 K	>80	140 lm/W	4.000 lm
910505102775	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	3000 K	>90	130 lm/W	3.900 lm
910505102771	GD351B 27S/	3000 K	>90	117 lm/W	2.700 lm

Lysteknisk (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiktype
910505102777	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	Bred stråle
910505102779	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	Mellemstrålende
910505102770	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	Bred stråle
910505102772	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	Mellemstrålende
910505102774	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	Mellemstrålende
910505102775	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	Bred stråle

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505102777	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	46 W
910505102779	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	62 W

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
	Name				
910505102773	GD351B 39S/83 O WIA-E MB BK	3000 K	>80	129 lm/W	4.000 lm
910505102776	GD352B 27S/83 O PSU-E WB WH	3000 K	>80	133 lm/W	3.000 lm
910505102778	GD352B 39S/82 7 PSU-E MB FG WH	2700 K	>80	127 lm/W	3.800 lm
910505102780	GD352B 39S/84 O PSU-E MB FG WH	4000 K	>80	140 lm/W	4.000 lm
910505102781	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	3000 K	>90	130 lm/W	3.900 lm

Order Code	Full Product Name	Optiktype
910505102771	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	Bred stråle
910505102773	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	Mellemstrålende
910505102776	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	Bred stråle
910505102778	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	Mellemstrålende
910505102780	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	Mellemstrålende
910505102781	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	Bred stråle

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505102770	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	22.5 W
910505102772	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	30 W

GreenSpace Accent Gridlight Gen2

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505102774	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	28,5 W
910505102775	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	30 W
910505102771	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	23 W
910505102773	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	31 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505102776	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	45 W
910505102778	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	60 W
910505102780	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	57 W
910505102781	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	60 W

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Maksimalt	
		Dæmpbar	dæmpningsniveau
910505102777	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	Ja	1%
910505102779	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	Ja	10%
910505102770	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	Nej	Ikke relevant
910505102772	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	Nej	Ikke relevant
910505102774	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	Nej	Ikke relevant
910505102775	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	Ja	1%

Order Code	Full Product Name	Maksimalt	
		Dæmpbar	dæmpningsniveau
910505102771	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	Ja	1%
910505102773	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	Ja	10%
910505102776	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	Nej	Ikke relevant
910505102778	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	Nej	Ikke relevant
910505102780	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	Nej	Ikke relevant
910505102781	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	Ja	1%

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
910505102777	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	Sort
910505102779	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	Sort
910505102770	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	Hvid
910505102772	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	Hvid
910505102774	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	Hvid
910505102775	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	Hvid

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
910505102771	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	Sort
910505102773	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	Sort
910505102776	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	Hvid
910505102778	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	Hvid
910505102780	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	Hvid
910505102781	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	Hvid

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505102777	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102779	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
910505102770	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
910505102772	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <2
910505102774	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <2
910505102775	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2


Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505102771	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102773	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
910505102776	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
910505102778	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <2
910505102780	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <2
910505102781	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505102777	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	GD352B
910505102779	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	GD352B
910505102770	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	GD351B
910505102772	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	GD351B
910505102774	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	GD351B
910505102775	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	GD351B

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505102771	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	GD351B
910505102773	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	GD351B
910505102776	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	GD352B
910505102778	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	GD352B
910505102780	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	GD352B
910505102781	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	GD352B


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102779




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102773




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102771




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102770




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102775




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102774



Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102777




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102781




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102778


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102772



Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102776



Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102780

