



Philips GreenSpace Accent Modulaire Gen2 : un module réparable et évolutif pour les commerces

GreenSpace Accent Modulaire Gen2

Avec GreenSpace Accent Modulaire Gen2, les détaillants et les exploitants de bâtiments peuvent profiter d'une qualité de lumière supérieure et de l'efficacité énergétique leader du marché des optiques PerfectAccent, dans une grille lumineuse abordable et durable. La maintenance et les mises à niveau du pilote, de la LED et de l'optique sont faciles et ne nécessitent que des outils standards. Pour cette raison, GreenSpace Accent Gridlight Gen2 peut prendre en charge une installation d'éclairage circulaire. GreenSpace Accent Gridlight Gen2 peut être configuré à simple, double ou triple tête de spot, dans laquelle chaque tête de spot peut être orientée indépendamment. En plus des options de gradation, plusieurs options d'intégration de système sont disponibles, y compris filaire et sans fil. Consultez nos pages de catalogue Mode pour en savoir plus sur nos recettes lumineuses LED PremiumWhite et PremiumColor.

Avantages

- Confort visuel accru avec les optiques PerfectAccent
- Prolongez la durée de vie utile du produit grâce à une maintenance facile et une meilleure réparabilité
- La conception neutre et épurée du produit permet une insertion discrète dans le plafond

GreenSpace Accent Modulaire Gen2

Fonctions

- Réparable très facilement
- Équipé d'optiques à réflecteur de pointe : PerfectAccent
- Empreinte carbone réduite grâce à une efficacité élevée
- Disponible avec des types de LED spécifiques
- Options de connectivité filaire (DALI) et sans fil
- Vitre de protection en option (recommandée pour les environnements poussiéreux)

Application

- Mode
- Supermarchés et hypermarchés
- Grandes surfaces
- Centres commerciaux


Mises en garde et sécurité

- Toutes les données photométriques sont calculées sans vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de 3,5 % lors de l'utilisation d'une vitre de protection.
- Le nettoyage de l'optique doit être effectué uniquement avec de l'air sous pression. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation des aliments et les zones très poussiéreuses, nous recommandons fortement l'utilisation de la vitre de protection en option, car elle peut être nettoyée avec un chiffon sec en microfibre.
- Pendant la maintenance, le produit doit être éteint et refroidi.
- Le produit doit être installé hors de portée des bras. La manipulation du produit à chaud n'est possible qu'avec un gant isolant.

Versions







GD352B GreenSpace Accent
Gridlight Double Black



GD351B GreenSpace Accent
Gridlight Single Black

Schéma dimensionnel



GreenSpace Accent Modulaire Gen2

Détails sur le produit



GD351B GreenSpace Accent
Gridlight Single White



GD352B GreenSpace Accent
Gridlight Double Black



GD352B GreenSpace Accent
Gridlight Double White



GD351B GreenSpace Accent
Gridlight Single Black

GreenSpace Accent Modulaire Gen2

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Mécanique et boîtier	
Classe du risque explosif	-
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20
Fonctionnement de secours	
Secours centralisé	Non
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	-
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Valeur de scintillement (PstLM)	0,9
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	-10% / +10%

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Nombre d'appareillages
58835600	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	2 unités
58837000	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	2 unités
58828800	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	1 unité
58830100	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	1 unité
58832500	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	1 unité
58833200	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	1 unité
58829500	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	1 unité
58831800	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	1 unité
58834900	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	2 unités
58836300	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	2 unités
58838700	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	2 unités
58839400	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	2 unités

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Indice de rendu de couleur			
		Température de couleur corrélée (nom.)	rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
58835600	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	3000 K	>90	117 lm/W	2 700 lm
58837000	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	3000 K	>80	129 lm/W	4 000 lm
58828800	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	133 lm/W	3 000 lm

Order Code	Full Product Name	Indice de rendu de couleur			
		Température de couleur corrélée (nom.)	rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
58830100	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	2700 K	>80	127 lm/W	3 800 lm
58832500	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	4000 K	>80	140 lm/W	4 000 lm
58833200	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	3000 K	>90	130 lm/W	3 900 lm

GreenSpace Accent Modulaire Gen2

		Indice de rendu de couleur		Efficacité lumineuse	
Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	(IRC)	(nominale)	Flux lumineux
58829500	GD351B 27S/ PC930 DIA-E WB BK	3000 K	>90	117 lm/W	2 700 lm
58831800	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	3000 K	>80	129 lm/W	4 000 lm
58834900	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	133 lm/W	3 000 lm
58836300	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	2700 K	>80	127 lm/W	3 800 lm

		Indice de rendu de couleur		Efficacité lumineuse	
Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	(IRC)	(nominale)	Flux lumineux
58838700	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	4000 K	>80	140 lm/W	4 000 lm
58839400	GD352B 39S/ PW930 DIA-E WB WH	3000 K	>90	130 lm/W	3 900 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
58835600	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	Faisceau extensif
58837000	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	Faisceau semi-intensif
58828800	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	Faisceau extensif
58830100	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	Faisceau semi-intensif
58832500	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	Faisceau semi-intensif
58833200	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
58829500	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	Faisceau extensif
58831800	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	Faisceau semi-intensif
58834900	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	Faisceau extensif
58836300	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	Faisceau semi-intensif
58838700	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	Faisceau semi-intensif
58839400	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
58835600	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	46 W
58837000	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	62 W
58828800	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	22,5 W
58830100	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	30 W
58832500	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	28,5 W
58833200	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	30 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
58829500	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	23 W
58831800	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	31 W
58834900	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	45 W
58836300	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	60 W
58838700	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	57 W
58839400	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	60 W

Commandes et gradation

		Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
Order Code	Full Product Name		
58835600	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	Oui	1%
58837000	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	Oui	10%
58828800	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	Non	Non applicable
58830100	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	Non	Non applicable
58832500	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	Non	Non applicable
58833200	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	Oui	1%

		Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
Order Code	Full Product Name		
58829500	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	Oui	1%
58831800	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	Oui	10%
58834900	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	Non	Non applicable
58836300	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	Non	Non applicable
58838700	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	Non	Non applicable
58839400	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	Oui	1%

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
58835600	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	Noir
58837000	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	Noir

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
58828800	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	Blanc
58830100	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	Blanc

GreenSpace Accent Modulaire Gen2

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
58832500	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	Blanc
58833200	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	Blanc
58829500	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	Noir
58831800	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	Noir

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
58834900	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	Blanc
58836300	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	Blanc
58838700	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	Blanc
58839400	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	Blanc

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
58835600	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
58837000	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
58828800	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
58830100	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <2
58832500	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <2
58833200	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2


Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
58829500	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
58831800	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
58834900	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
58836300	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <2
58838700	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <2
58839400	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Données du produit


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
58835600	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	GD352B
58837000	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	GD352B
58828800	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	GD351B
58830100	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	GD351B
58832500	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	GD351B
58833200	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	GD351B

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
58829500	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	GD351B
58831800	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	GD351B
58834900	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	GD352B
58836300	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	GD352B
58838700	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	GD352B
58839400	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	GD352B


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102779




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102773




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102771


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102770




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102775




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102774




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102777




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102781




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102778



Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102772



Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102776



Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102780

GreenSpace Accent Modulaire Gen2

