



Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2: gitterlys for butikker som kan repareres og oppgraderes

GreenSpace Accent Gridlight Gen2

GreenSpace Accent Gridlight Gen2 gir butikkeiere og bygningsoperatører overlegen lyskvalitet og markedsledende energieffektivitet takket være PerfectAccent-optikken i dette rimelige og bærekraftige gitterlyset. Vedlikehold og oppgraderinger av driver, LED og optikk er enkelt og krever kun standardverktøy. På grunn av dette kan GreenSpace Accent Gridlight Gen2 støtte en sirkulær belysningsinstallasjon. GreenSpace Accent Gridlight Gen2 kan konfigureres med én, to eller tre spothoder, og spothodene kan siktes inn uavhengig av hverandre. I tillegg til dimmealternativer er flere systemintegrasjonsalternativer tilgjengelige, inkludert kablet og trådløst. Ta en titt på motekatalogsidene våre for å finne ut mer om våre PremiumWhite og PremiumColor LED-lysoppskrifter.

Fordeler

- Økt glans og bedre komfort for kundens øyne med PerfectAccent-optikk
- Forleng produktets levetid med enkelt vedlikehold og oppgraderinger
- Den nøytrale og rene designen gjør at produktet går i ett med taket
- Gitterlys med flere spothoder kan bidra til et ryddigere tak og en mer avslappet atmosfære

GreenSpace Accent Gridlight Gen2

Funksjoner

- Kan repareres og oppgraderes med standardverktøy
- Utstyrt med toppmoderne PerfectAccent-reflektoroptikk
- Redusert karbonavtrykk på grunn av den høye effektiviteten
- Tilgjengelig med spesifikke LED-varianter
- Kablede (DALI) og trådløse tilkoblingsmuligheter
- Valgfritt frontglass (anbefalt for støvete miljøer)

Søknad

- Mote
- Supermarkeder og hypermarkeder
- Storhandel
- Kjøpesentre

Warnings and safety





- Alle fotometriske data er beregnet uten valgfritt frontglass. Fluks bør reduseres med 3,5 % ved bruk av frontglass.
- Rengjøring av optikken bør kun gjøres med trykkluft. Berøring av LED eller reflektor er forbudt. For matlagingsområder og områder med høye mengder støv anbefaler vi på det sterkeste bruk av det valgfrie frontglasset, da det kan rengjøres med en tørr mikrofiberklut.
- Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned.
- Produktet må monteres utenfor umiddelbar rekkevidde. Manipulering av produktet når det er varmt er kun mulig med en isolert hanske.

Versions



GD351B GreenSpace Accent
Gridlight Single Black

Målskisse



GreenSpace Accent Gridlight Gen2

Produkt detaljer



GD351B GreenSpace Accent
Gridlight Single White



GD352B GreenSpace Accent
Gridlight Double Black



GD352B GreenSpace Accent
Gridlight Double White



GD351B GreenSpace Accent
Gridlight Single Black

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Service Tag	Ja
Teknisk belysning	
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 grad(er)
Drift og elektronikk	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Egnet for tilfeldig veksling	Nei
Mekanikk og innfatning	
Eksplisjonsfare-klasse	-
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02
Ingress beskyttelseskode	IP20
Nøddrift	
Sentral nødbelysning	Nei
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Brennbarhetsmerke	-
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Flimmerverdi (PstLM)	0,9
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Antall utstyrsenheter
910505102777	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	2 enheter
910505102779	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	2 enheter
910505102770	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	1 enhet
910505102772	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	1 enhet
910505102774	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	1 enhet
910505102775	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	1 enhet
910505102771	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	1 enhet
910505102773	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	1 enhet
910505102776	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	2 enheter
910505102778	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	2 enheter
910505102780	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	2 enheter
910505102781	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	2 enheter

Teknisk belysning (1/2)

Full Korrelert Lysutbytte						Full Korrelert Lysutbytte					
Product		fargetemperatur	Fargegjengivelsesindeks	(vurdert)		Product		fargetemperatur	Fargegjengivelsesindeks	(vurdert)	
Order Code	Name	(nom.)	(CRI)	(Nom)	Lysytelse	Order Code	Name	(nom.)	(CRI)	(Nom)	Lysytelse
910505102777	GD352B	3000 K	>90	117 lm/W	2 700 lm	910505102773	PC930				
	27S/						DIA-E				
	PC930						WB BK				
	DIA-E						GD351B	3000 K	>80	129 lm/W	4 000 lm
910505102779	WB BK					910505102776	39S/83				
	GD352B	3000 K	>80	129 lm/W	4 000 lm		O WIA-				
	39S/83						E MB				
	O WIA-						BK				
910505102770	E MB					910505102778	GD352B	3000 K	>80	133 lm/W	3 000 lm
	BK						27S/83				
	GD351B	3000 K	>80	133 lm/W	3 000 lm		O PSU-				
	27S/83						E WB				
910505102772	O PSU-					910505102778	WH				
	E WB						GD352B	2700 K	>80	127 lm/W	3 800 lm
	WH						39S/82				
	GD351B	2700 K	>80	127 lm/W	3 800 lm		7 PSU-				
910505102774	39S/82					910505102780	E MB				
	7 PSU-						FG WH				
	E MB						GD352B	4000 K	>80	140 lm/W	4 000 lm
	FG WH						39S/84				
910505102774	GD351B	4000 K	>80	140 lm/W	4 000 lm	910505102781	O PSU-				
	39S/84						E MB				
	O PSU-						FG WH				
	E MB						GD352B	3000 K	>90	130 lm/W	3 900 lm
910505102775	FG WH					910505102775	39S/				
	GD351B	3000 K	>90	130 lm/W	3 900 lm		PW930				
	39S/						DIA-E				
	PW930						WB WH				
910505102775	DIA-E					910505102771	GD351B	3000 K	>90	117 lm/W	2 700 lm
	WB WH						27S/				
	GD351B	3000 K	>90	117 lm/W	2 700 lm						
	27S/										

Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optikktype	Order Code	Full Product Name	Optikktype
910505102777	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	Bredstrålet	910505102771	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	Bredstrålet
910505102779	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	Mellomstrålet	910505102773	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	Mellomstrålet
910505102770	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	Bredstrålet	910505102776	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	Bredstrålet
910505102772	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	Mellomstrålet	910505102778	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	Mellomstrålet
910505102774	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	Mellomstrålet	910505102780	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	Mellomstrålet
910505102775	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	Bredstrålet	910505102781	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	Bredstrålet

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505102777	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	46 W	910505102770	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	22.5 W
910505102779	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	62 W	910505102772	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	30 W

GreenSpace Accent Gridlight Gen2

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505102774	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	28,5 W
910505102775	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	30 W
910505102771	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	23 W
910505102773	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	31 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505102776	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	45 W
910505102778	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	60 W
910505102780	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	57 W
910505102781	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	60 W

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Maksimalt	
		Kan dimmes	dimmenivå
910505102777	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	Ja	1%
910505102779	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	Ja	10%
910505102770	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	Nei	Ikke relevant
910505102772	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	Nei	Ikke relevant
910505102774	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	Nei	Ikke relevant
910505102775	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	Ja	1%

Order Code	Full Product Name	Maksimalt	
		Kan dimmes	dimmenivå
910505102771	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	Ja	1%
910505102773	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	Ja	10%
910505102776	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	Nei	Ikke relevant
910505102778	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	Nei	Ikke relevant
910505102780	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	Nei	Ikke relevant
910505102781	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	Ja	1%

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505102777	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	Svart
910505102779	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	Svart
910505102770	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	Hvit
910505102772	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	Hvit
910505102774	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	Hvit
910505102775	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	Hvit

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505102771	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	Svart
910505102773	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	Svart
910505102776	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	Hvit
910505102778	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	Hvit
910505102780	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	Hvit
910505102781	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	Hvit

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505102777	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102779	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
910505102770	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
910505102772	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <2
910505102774	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <2
910505102775	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2


Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505102771	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102773	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
910505102776	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
910505102778	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <2
910505102780	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <2
910505102781	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505102777	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	GD352B
910505102779	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	GD352B
910505102770	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	GD351B
910505102772	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	GD351B
910505102774	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	GD351B
910505102775	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	GD351B

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505102771	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	GD351B
910505102773	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	GD351B
910505102776	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	GD352B
910505102778	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	GD352B
910505102780	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	GD352B
910505102781	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	GD352B


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102779




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102773




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102771




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102770




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102775




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102774



Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102777




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102781




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102778

GreenSpace Accent Gridlight Gen2


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102772



Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102776



Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102780

