



Philips GreenSpace Accent Gridlight gen2: en reparerbar och uppgraderbar infälld armatur för butiker

GreenSpace Accent Gridlight gen2

Med GreenSpace Accent Gridlight gen2 kan återförsäljare och fastighetsägare utnyttja den överlägsna ljuskvaliteten och marknadsledande energieffektiviteten hos PerfectAccent-optiken i en prisvärd och hållbar armatur. Underhåll och uppgraderingar av drivdon, LED och optik är enkelt och kräver endast standardverktyg. Tack vare det kan GreenSpace Accent Gridlight gen2 användas för en cirkulär belysning. GreenSpace Accent Gridlight gen2 kan användas i en konfiguration med en, två eller tre spottar, där varje spot kan riktas individuellt. Förutom dimningsalternativ finns det flera alternativ för systemintegrationer, inklusive trådbundna och trådlösa. Läs mer om våra PremiumWhite och PremiumColor LED-alternativ på våra katalogsidor om mode.

Fördelar

- Få butiken att gnistra och gör belysningen mer behaglig för kunderna med PerfectAccent-optik
- Förläng produktens livslängd med enkelt underhåll och enkla uppgraderingar
- Den neutrala stilrena produktdesignen gör att de passar sömlöst in i taket
- Rutnät med flera spottar gör takets utseende mindre rörigt för en lugnare atmosfär

GreenSpace Accent Gridlight gen2

Funktioner

- Kan underhållas och uppgraderas med standardverktyg
- Utrustad med den senaste PerfectAccent-reflektoroptiken
- Minskat koldioxidavtryck tack vare hög effektivitet
- Finns med specifika LED-utföranden
- Trådbundna (DALI) och trådlösa anslutningsalternativ
- Alternativ för frontglas (rekommenderas för dammiga miljöer)

Användning

- Modebutiker
- Snabbköp och stormarknader
- Stora butikskedjor
- Gallerior

Varning och Säkerhet

- Alla fotometriska data beräknas utan valfritt frontglas. Flödet bör minskas med 3,5 % vid användning av frontglas.
- Rengöring av optik bör endast göras med tryckluft. Det är förbjudet att vidröra LED-lampan eller reflektorn. För matlagingsområden och områden med höga dammnivåer rekommenderar vi starkt att du använder det valfria frontglaset, eftersom det kan rengöras med en torr mikrofiberduk.
- Vid underhåll måste produkten stängas av och svalna.
- Produkten måste installeras utom räckhåll. Manipulering av produkten när den är varm är endast möjlig med en isolerad handske.

Versions







GD352B GreenSpace Accent
Gridlight Double Black



GD352B GreenSpace Accent
Gridlight Double White

Måttskiss



GreenSpace Accent Gridlight gen2

Produktinformation



GD351B GreenSpace Accent
Gridlight Single White



GD352B GreenSpace Accent
Gridlight Double Black



GD352B GreenSpace Accent
Gridlight Double White



GD351B GreenSpace Accent
Gridlight Single Black

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Service tag	Ja
Ljusteknik	
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Drift och elektricitet	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej
Mekanik och armaturhus	
Riskklass, explosioner	-
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Kod för kapslingsklass	IP20
Nöddrift	
Central nödbelysning	Nej
Användning och godkännande	
Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Flimmervärde (PstLM)	0,9
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Antal driftdonsenheter
910505102777	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	2 enheter
910505102779	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	2 enheter
910505102770	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	1 enhet
910505102772	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	1 enhet
910505102774	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	1 enhet
910505102775	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	1 enhet
910505102771	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	1 enhet
910505102773	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	1 enhet
910505102776	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	2 enheter
910505102778	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	2 enheter
910505102780	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	2 enheter
910505102781	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	2 enheter

GreenSpace Accent Gridlight gen2

	Full	Korrelerad		Ljusutbyte	
	Product	färgtemperatur		(märkvärde)	
Order Code	Name	(Nom)	Färgåtergivningsindex	(nom)	Ljusflöde
910505102777	GD352B 27S/ PC930 DIA-E WB BK	3000 K	>90	117 lm/W	2 700 lm
910505102779	GD352B 39S/83 0 WIA- E MB BK	3000 K	>80	129 lm/W	4 000 lm
910505102770	GD351B 27S/83 0 PSU- E WB WH	3000 K	>80	133 lm/W	3 000 lm
910505102772	GD351B 39S/82 7 PSU- E MB FG WH	2700 K	>80	127 lm/W	3 800 lm
910505102774	GD351B 39S/84 0 PSU- E MB FG WH	4000 K	>80	140 lm/W	4 000 lm
910505102775	GD351B 39S/ PW930 DIA-E WB WH	3000 K	>90	130 lm/W	3 900 lm
910505102771	GD351B 27S/	3000 K	>90	117 lm/W	2 700 lm

Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
910505102777	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	Bredstrålande ljusfördelning
910505102779	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	Medelstrålande ljusfördelning
910505102770	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	Bredstrålande ljusfördelning
910505102772	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	Medelstrålande ljusfördelning
910505102774	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	Medelstrålande ljusfördelning
910505102775	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	Bredstrålande ljusfördelning

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505102777	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	46 W
910505102779	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	62 W
910505102770	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	22,5 W

	Full	Korrelerad		Ljusutbyte	
	Product	färgtemperatur		(märkvärde)	
Order Code	Name	(Nom)	Färgåtergivningsindex	(nom)	Ljusflöde
	PC930 DIA-E WB BK				
910505102773	GD351B 39S/83 0 WIA- E MB BK	3000 K	>80	129 lm/W	4 000 lm
910505102776	GD352B 27S/83 0 PSU- E WB WH	3000 K	>80	133 lm/W	3 000 lm
910505102778	GD352B 39S/82 7 PSU- E MB FG WH	2700 K	>80	127 lm/W	3 800 lm
910505102780	GD352B 39S/84 0 PSU- E MB FG WH	4000 K	>80	140 lm/W	4 000 lm
910505102781	GD352B 39S/ PW930 DIA-E WB WH	3000 K	>90	130 lm/W	3 900 lm

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
910505102771	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	Bredstrålande ljusfördelning
910505102773	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	Medelstrålande ljusfördelning
910505102776	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	Bredstrålande ljusfördelning
910505102778	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	Medelstrålande ljusfördelning
910505102780	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	Medelstrålande ljusfördelning
910505102781	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	Bredstrålande ljusfördelning

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505102772	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	30 W
910505102774	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	28,5 W
910505102775	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	30 W

GreenSpace Accent Gridlight gen2

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505102771	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	23 W
910505102773	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	31 W
910505102776	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	45 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505102778	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	60 W
910505102780	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	57 W
910505102781	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	60 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Max. dimringsnivå
910505102777	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	Ja	1%
910505102779	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	Ja	10%
910505102770	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	Nej	Ej tillämpligt
910505102772	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	Nej	Ej tillämpligt
910505102774	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	Nej	Ej tillämpligt
910505102775	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	Ja	1%

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Max. dimringsnivå
910505102771	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	Ja	1%
910505102773	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	Ja	10%
910505102776	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	Nej	Ej tillämpligt
910505102778	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	Nej	Ej tillämpligt
910505102780	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	Nej	Ej tillämpligt
910505102781	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	Ja	1%

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505102777	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	Svart
910505102779	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	Svart
910505102770	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	Vit
910505102772	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	Vit
910505102774	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	Vit
910505102775	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	Vit

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505102771	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	Svart
910505102773	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	Svart
910505102776	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	Vit
910505102778	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	Vit
910505102780	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	Vit
910505102781	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	Vit

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505102777	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102779	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
910505102770	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
910505102772	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <2
910505102774	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <2
910505102775	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2


Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505102771	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102773	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
910505102776	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
910505102778	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <2
910505102780	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <2
910505102781	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505102777	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	GD352B
910505102779	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	GD352B
910505102770	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	GD351B
910505102772	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	GD351B
910505102774	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	GD351B
910505102775	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	GD351B

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505102771	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	GD351B
910505102773	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	GD351B
910505102776	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	GD352B
910505102778	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	GD352B
910505102780	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	GD352B
910505102781	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	GD352B


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102779




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102773




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102771




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102770




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102775




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102774



Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102777




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102781




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102778


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102772



Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102776



Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102780

