



StoreFlux – ισχυρός φωτισμός ανάδειξης LED που ενσωματώνεται τέλεια στην αρχιτεκτονική του καταστήματος

Στεφάνη StoreFlux gen3

Το StoreFlux gridlight μπορεί να εξοπλιστεί με έως τέσσερις μονάδες LED με ειδικό σύστημα ανακλαστήρα, προκειμένου να παρέχεται φως κορυφαίας ποιότητας που προσδίδει εξαιρετική εμφάνιση στο κατάστημά σας και στα εμπορεύματα. Ο συνδυασμός πολλών πηγών LED με πακέτα υψηλής φωτεινότητας σε ένα φωτιστικό δημιουργεί εφέ λαμπερού φωτός. Το StoreFlux έχει χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης σε σύγκριση με τις CDM και υψηλή απόδοση σε σύγκριση με τις αλογόνου.

Οφέλη

- Υψηλής ποιότητας φωτισμός ανάδειξης χάρη στη φωτεινή υπογραφή του ανακλαστήρα του PerfectAccent
- Μικρός χρόνος αποπληρωμής σε σχέση με τα φωτιστικά CDM, χάρη στην υψηλή απόδοση συστήματος
- Αποδοτικό και με χαμηλό κόστος συντήρησης χάρη στην τεχνολογία LED

Χαρακτηριστικά

- Πολλαπλές πηγές φωτός ανάδειξης σε ένα φωτιστικό (1, 2, 3, ή 4 μονάδες LED)
- Υψηλά πακέτα φωτεινότητας: έως 3900 lm ανά μονάδα (έκδοση με έως 3 κεφαλές)
- Διατίθεται έκδοση με στεφάνη, παραλλαγή χωρίς στεφάνη, υπάρχει δυνατότητα για διαφορετικούς συνδυασμούς χρωμάτων RAL
- Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση (χωριστό πλαίσιο εγκατάστασης, αντικαταστάσιμος εξοπλισμός φωτισμού LED και ανακλαστήρες)

Εφαρμογή

- Καταστήματα, μόδα
- Χώροι φιλοξενίας

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Το φωτιστικό θα πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο όπου δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση με το χέρι. Ο χειρισμός του προϊόντος όταν είναι ζεστό είναι δυνατός μόνο με μονωμένο γάντι
- Η εγκατάσταση και η αποσυναρμολόγηση του φωτιστικού θα πρέπει να ανατίθενται σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο και η σύνδεση να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του IEE ή τις εθνικές απαιτήσεις
- Ο υπολογισμός όλων των φωτομετρικών δεδομένων πραγματοποιείται χωρίς το προαιρετικό μπροστινό γυαλί. Η φωτεινή ροή μειώνεται κατά 3,5%, όταν χρησιμοποιείται μπροστινό γυαλί
- Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μπροστινός γυάλινος φακός, ο καθαρισμός του οπτικού συστήματος θα πρέπει να γίνεται μόνο με πεπιεσμένο αέρα. Απαγορεύεται να αγγίξετε τη λυχνία LED ή τον ανακλαστήρα. Για χώρους με υψηλά επίπεδα σκόνης, συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση του προαιρετικού μπροστινού γυαλιού, επειδή μπορεί να καθαριστεί εύκολα στη συνέχεια με (στεγνό) πανί μικροϊνών
- Για διαμορφώσεις πολλαπλών σποτ, χρησιμοποιήστε φωτομετρία μίας διαμόρφωσης και αντιγράψτε την σύμφωνα με τον αριθμό των σποτ στη συγκεκριμένη διαμόρφωση.

Versions



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD622B BK







StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD621B BK



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD622B WH

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Λεπτομέρειες για το προϊόν



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD622B_BK_SPP2-DPP



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD621B_BK_SPP2-DPP



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD621B_WH_SPP2-DPP



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD622B_WH_SPP2-DPP

Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Επκέτα σέρβις	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	120 μοίρα(ες)
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Χρώμα περιβλήματος	Λευκό
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK02
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20
Έγκριση και Εφαρμογή	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	+10 έως +35 °C
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	Σήμανση ENEC
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	0,5
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Αριθμός οργάνων
01225700	GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	2 μονάδες
01213400	GD621B 17S/830 PSU-E MB WH	1 μονάδα
01214100	GD621B 17S/830 PSU-E WB WH	1 μονάδα
01215800	GD621B 27S/840 PSU-E MB WH	1 μονάδα
01216500	GD621B 27S/830 DIA-E MB WH	1 μονάδα
01217200	GD621B 27S/830 DIA-E WB WH	1 μονάδα
01218900	GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH	1 μονάδα
01219600	GD621B 27S/PW930 PSU-E HMB WH	1 μονάδα
01221900	GD621B 27S/PW930 PSU-E HVWB WH	1 μονάδα
01222600	GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH	1 μονάδα
01223300	GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH	1 μονάδα
01212700	GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK	1 μονάδα
01224000	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	2 μονάδες

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (1/2)

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
01225700	GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	3000 K	>90	133 lm/W	8.000 lm
01213400	GD621B 17S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	118 lm/W	1.700 lm
01214100	GD621B 17S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	118 lm/W	1.700 lm
01215800	GD621B 27S/840 PSU-E MB WH	4000 K	>80	119 lm/W	2.800 lm
01216500	GD621B 27S/830 DIA-E MB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2.700 lm
01217200	GD621B 27S/830 DIA-E WB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2.700 lm
01218900	GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH	3000 K	>90	108 lm/W	2.000 lm
01219600	GD621B 27S/PW930 PSU-E HMB WH	3000 K	>90	138 lm/W	2.600 lm
01221900	GD621B 27S/PW930 PSU-E HVWB WH	3000 K	>90	138 lm/W	2.600 lm

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
01222600	GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH	3000 K	>90	133 lm/W	4.000 lm
01223300	GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4.000 lm

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (2/2)

Order Code	Full Product Name	Τύπος οπτικού συστήματος
01225700	GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών
01213400	GD621B 17S/830 PSU-E MB WH	Μεσαίας δέσμης
01214100	GD621B 17S/830 PSU-E WB WH	Ευρείας δέσμης
01215800	GD621B 27S/840 PSU-E MB WH	Μεσαίας δέσμης
01216500	GD621B 27S/830 DIA-E MB WH	Μεσαίας δέσμης
01217200	GD621B 27S/830 DIA-E WB WH	Ευρείας δέσμης
01218900	GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, στενής δέσμης 10 έως 20 μοιρών
01219600	GD621B 27S/PW930 PSU-E HMB WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, μεσαίας δέσμης 20 έως 40 μοιρών

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
01225700	GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	60 W
01213400	GD621B 17S/830 PSU-E MB WH	14,4 W
01214100	GD621B 17S/830 PSU-E WB WH	14,4 W
01215800	GD621B 27S/840 PSU-E MB WH	23,5 W
01216500	GD621B 27S/830 DIA-E MB WH	23,5 W
01217200	GD621B 27S/830 DIA-E WB WH	23,5 W
01218900	GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH	18,5 W

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
01225700	GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
01213400	GD621B 17S/830 PSU-E MB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
01214100	GD621B 17S/830 PSU-E WB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
01215800	GD621B 27S/840 PSU-E MB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
01216500	GD621B 27S/830 DIA-E MB WH	Ναι	10%
01217200	GD621B 27S/830 DIA-E WB WH	Ναι	Δεν εφαρμόζεται

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
01212700	GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK	2700 K	>80	115 lm/W	1.700 lm
01224000	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2.700 lm

Order Code	Full Product Name	Τύπος οπτικού συστήματος
01221900	GD621B 27S/PW930 PSU-E HVWB WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, πολύ ευρείας δέσμης >80 μοιρών
01222600	GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, μεσαίας δέσμης 20 έως 40 μοιρών
01223300	GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, μεσαίας δέσμης 20 έως 40 μοιρών
01212700	GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK	Ευρείας δέσμης
01224000	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	Ευρείας δέσμης

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
01219600	GD621B 27S/PW930 PSU-E HMB WH	18,8 W
01221900	GD621B 27S/PW930 PSU-E HVWB WH	18,8 W
01222600	GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH	30 W
01223300	GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH	32 W
01212700	GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK	14,4 W
01224000	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	47 W

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
01218900	GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
01219600	GD621B 27S/PW930 PSU-E HMB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
01221900	GD621B 27S/PW930 PSU-E HVWB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
01222600	GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται

Στεφάνη StoreFlux gen3

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
01223300	GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
01212700	GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
01224000	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	Ναι	Δεν εφαρμόζεται

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
01225700	GD622B 39S/PW930 PSU-E HMB BK	(0.422,0.386)<2
01213400	GD621B 17S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
01214100	GD621B 17S/830 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<3
01215800	GD621B 27S/840 PSU-E MB WH	(0.382,0.380)<3
01216500	GD621B 27S/830 DIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
01217200	GD621B 27S/830 DIA-E WB WH	(0.434,0.403)<3
01218900	GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH	(0.422,0.386)<2


Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
01219600	GD621B 27S/PW930 PSU-E HMB WH	(0.422,0.386)<2
01221900	GD621B 27S/PW930 PSU-E HVWB WH	(0.422,0.386)<2
01222600	GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH	(0.422,0.386)<2
01223300	GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH	(0.422,0.386)<2
01212700	GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK	(0.458,0.410)<3
01224000	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<3

Στοιχεία προϊόντος


Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
01225700	GD622B 39S/PW930 PSU-E HMB BK	GD622B
01213400	GD621B 17S/830 PSU-E MB WH	GD621B
01214100	GD621B 17S/830 PSU-E WB WH	GD621B
01215800	GD621B 27S/840 PSU-E MB WH	GD621B
01216500	GD621B 27S/830 DIA-E MB WH	GD621B
01217200	GD621B 27S/830 DIA-E WB WH	GD621B
01218900	GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH	GD621B

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
01219600	GD621B 27S/PW930 PSU-E HMB WH	GD621B
01221900	GD621B 27S/PW930 PSU-E HVWB WH	GD621B
01222600	GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH	GD621B
01223300	GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH	GD621B
01212700	GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK	GD621B
01224000	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	GD622B


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102193




Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102202




Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102197


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102196




Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102194




Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102203




Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102204




Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102199



Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102192



Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102195



Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102198

