



StoreFlux – výkonné akcentačné LED osvetlenie, ktoré splynie s architektúrou obchodu

StoreFlux gen3 rim

StoreFlux je viacdrožové systémové svietidlo, ktoré môže byť osadené až štyrmi LED modulmi so špeciálnym systémom reflektorov. Poskytuje svetlo najvyššej kvality, vďaka ktorému budú vaša predajňa a tovar vyzerat skutočne skvelo. Kombinácia viacerých LED zdrojov s vynikajúcim svetelným výkonom v jednom svietidle vytvára žiarivé svetelné efekty. Svietidlo StoreFlux je v porovnaní s verziou s CDM menej náročné na údržbu a v porovnaní s halogénovými žiarovkami má vyššiu účinnosť.

Výhody

- Vysokokvalitné akcentačné osvetlenie vďaka svetelnému reflektoru PerfectAccent
- Rýchla návratnosť investícií v porovnaní so svietidlami s CDM vďaka vysokej účinnosti systému
- Účinnosť a nízke náklady na údržbu vďaka technológii LED

Vlastnosti

- Viacdrožové akcentačné osvetlenie v jednom svietidle (1, 2, 3 alebo 4 LED moduly)
- Vysoký svetelný tok: až 3 900 lm na jeden modul (verzia až s tromi zdrojmi)
- Dostupný variant s rámom a bez rámu, možné rôzne farebné kombinácie RAL
- Jednoduchá inštalácia a údržba (samostatný montážny rám, vymeniteľné LED svetelné zdroje a reflektory)

Aplikácie

- Obchody, maloobchodné predajne s módnym oblečením
- HoReKa

Varovanie a ochrana

- Svietidlo by malo byť namontované mimo dosahu rúk. Keď sa tento výrobok zahreje, možno s ním manipulovať iba v ochranných rukaviciach.
- Montáž a demontáž svietidla má vykonať kvalifikovaný elektrikár a svietidlo sa musí zapojiť v súlade s najnovšími elektroinštalačnými predpismi alebo vnútroštátnymi požiadavkami.
- Všetky fotometrické údaje sa vypočítali bez voliteľného krycieho skla. Pri použití krycieho skla by malo dôjsť k poklesu svetelného toku o 3,5 %.
- V prípade používania bez krycieho skla treba čistenie optiky vykonávať len pomocou stlačeného vzduchu. Dotýkať sa modulov LED alebo reflektora je zakázané. Pre oblasti s vysokou prašnosťou sa dôrazne odporúča použitie krycieho skla, ktoré možno potom čistiť pomocou (suchej) handričky z mikrovlákna.
- Pre viacbodové konfigurácie použite fotometriu v jednej konfigurácii a duplikujte ju podľa počtu bodov v danej konfigurácii osvetlenia.

Versions



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD622B BK



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD623B WH



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD621B BK




StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD623B BK



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD622B WH

Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte

StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD622B_BK_SPP2-DPP



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD623B_BK_SPP2-DPP



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD623B_WH_SPP2-DPP



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD621B_BK_SPP2-DPP



Podrobnosti o produkte

StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD621B_WH_SPP2-DPP



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD622B_WH_SPP2-DPP



Všeobecné informácie

Vrátane napájača	Áno
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Servisná značka	Áno

Svetelné technické

Uhol vyžarovania svetelného zdroja	120 stupeň (stupne)
------------------------------------	------------------------

Prevádzkové a elektrické

Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nie

Mechanické časti a teleso

Farba telesa	Biela
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02
Krytie IP	IP20

Schválenie a použitie

Rozsah okolitých teplôt	+10 až +35 °C
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka horľavosti	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	1
Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)	0,5

Počiatočný výkon (súladi s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
----------------------------	--------

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Počet jednotiek predradníka
01225700	GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	2 jednotky
01226400	GD623B 27S/830 PSU-E WB WH	3 jednotky
01213400	GD621B 17S/830 PSU-E MB WH	1 jednotka
01214100	GD621B 17S/830 PSU-E WB WH	1 jednotka
01215800	GD621B 27S/840 PSU-E MB WH	1 jednotka
01216500	GD621B 27S/830 DIA-E MB WH	1 jednotka
01217200	GD621B 27S/830 DIA-E WB WH	1 jednotka
01218900	GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH	1 jednotka
01219600	GD621B 27S/PW930 PSU-E HMB WH	1 jednotka
01220200	GD621B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	1 jednotka
01221900	GD621B 27S/PW930 PSU-E HVWB WH	1 jednotka
01222600	GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH	1 jednotka
01223300	GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH	1 jednotka
01212700	GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK	1 jednotka
01227100	GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	3 jednotky
01224000	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	2 jednotky

Svetelné technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
01225700	GD622B 39S/ PW930 PSU-E HNB BK	3000 K	>90	133 lm/W	8 000 lm
01226400	GD623B 27S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2 700 lm
01213400	GD621B 17S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	118 lm/W	1 700 lm
01214100	GD621B 17S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	118 lm/W	1 700 lm
01215800	GD621B 27S/840 PSU-E MB WH	4000 K	>80	119 lm/W	2 800 lm
01216500	GD621B 27S/830 DIA-E MB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2 700 lm
01217200	GD621B 27S/830 DIA-E WB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2 700 lm
01218900	GD621B 20S/ PW930 PSU-E HNB WH	3000 K	>90	108 lm/W	2 000 lm
01219600	GD621B 27S/ PW930 PSU-E HMB WH	3000 K	>90	138 lm/W	2 600 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
01220200	GD621B 27S/ PW930 PSU-E HNB WH	3000 K	>90	138 lm/W	2 600 lm
01221900	GD621B 27S/ PW930 PSU-E HVB WH	3000 K	>90	138 lm/W	2 600 lm
01222600	GD621B 39S/ PW930 PSU-E HMB WH	3000 K	>90	133 lm/W	4 000 lm
01223300	GD621B 39S/ PC930 PSU-E HMB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4 000 lm
01212700	GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK	2700 K	>80	115 lm/W	1 700 lm
01227100	GD623B 39S/ PW930 PSU-E HNB BK	3000 K	>90	133 lm/W	12 000 lm
01224000	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2 700 lm

Svetelné technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
01225700	GD622B 39S/PW930 PSU-E HNB BK	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov
01226400	GD623B 27S/830 PSU-E WB WH	Široké vyžarovanie
01213400	GD621B 17S/830 PSU-E MB WH	Stredné vyžarovanie
01214100	GD621B 17S/830 PSU-E WB WH	Široké vyžarovanie
01215800	GD621B 27S/840 PSU-E MB WH	Stredné vyžarovanie
01216500	GD621B 27S/830 DIA-E MB WH	Stredné vyžarovanie
01217200	GD621B 27S/830 DIA-E WB WH	Široké vyžarovanie
01218900	GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, úzke vyžarovanie od 10 do 20 stupňov
01219600	GD621B 27S/PW930 PSU-E HMB WH	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
01220200	GD621B 27S/PW930 PSU-E HNB WH	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
01221900	GD621B 27S/PW930 PSU-E HVB WH	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, veľmi široké vyžarovanie >80 stupňov
01222600	GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
01223300	GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
01212700	GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK	Široké vyžarovanie
01227100	GD623B 39S/PW930 PSU-E HNB BK	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov
01224000	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	Široké vyžarovanie

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
01225700	GD622B 39S/PW930 PSU-E HNB BK	60 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
01226400	GD623B 27S/830 PSU-E WB WH	71 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
01213400	GD621B 17S/830 PSU-E MB WH	14,4 W
01214100	GD621B 17S/830 PSU-E WB WH	14,4 W
01215800	GD621B 27S/840 PSU-E MB WH	23,5 W
01216500	GD621B 27S/830 DIA-E MB WH	23,5 W
01217200	GD621B 27S/830 DIA-E WB WH	23,5 W
01218900	GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH	18,5 W
01219600	GD621B 27S/PW930 PSU-E HMB WH	18,8 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
01220200	GD621B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	18,8 W
01221900	GD621B 27S/PW930 PSU-E HVWB WH	18,8 W
01222600	GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH	30 W
01223300	GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH	32 W
01212700	GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK	14,4 W
01227100	GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	90 W
01224000	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	47 W

Ovládanie a stmievanie

		Maximálna úroveň	
Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	stmievania
01225700	GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
01226400	GD623B 27S/830 PSU-E WB WH	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
01213400	GD621B 17S/830 PSU-E MB WH	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
01214100	GD621B 17S/830 PSU-E WB WH	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
01215800	GD621B 27S/840 PSU-E MB WH	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
01216500	GD621B 27S/830 DIA-E MB WH	Áno	10%
01217200	GD621B 27S/830 DIA-E WB WH	Áno	Nevzťahuje sa na zariadenie
01218900	GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
01219600	GD621B 27S/PW930 PSU-E HMB WH	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie

		Maximálna úroveň	
Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	stmievania
01220200	GD621B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
01221900	GD621B 27S/PW930 PSU-E HVWB WH	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
01222600	GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
01223300	GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
01212700	GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
01227100	GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
01224000	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	Áno	Nevzťahuje sa na zariadenie

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
01225700	GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	(0.422,0.386)<2
01226400	GD623B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<3
01213400	GD621B 17S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
01214100	GD621B 17S/830 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<3
01215800	GD621B 27S/840 PSU-E MB WH	(0.382,0.380)<3
01216500	GD621B 27S/830 DIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
01217200	GD621B 27S/830 DIA-E WB WH	(0.434,0.403)<3
01218900	GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH	(0.422,0.386)<2

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
01219600	GD621B 27S/PW930 PSU-E HMB WH	(0.422,0.386)<2
01220200	GD621B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
01221900	GD621B 27S/PW930 PSU-E HVWB WH	(0.422,0.386)<2
01222600	GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH	(0.422,0.386)<2
01223300	GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH	(0.422,0.386)<2
01212700	GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK	(0.458,0.410)<3
01227100	GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	(0.422,0.386)<2
01224000	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<3

Údaje o produkte




Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
01225700	GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	GD622B
01226400	GD623B 27S/830 PSU-E WB WH	GD623B
01213400	GD621B 17S/830 PSU-E MB WH	GD621B
01214100	GD621B 17S/830 PSU-E WB WH	GD621B
01215800	GD621B 27S/840 PSU-E MB WH	GD621B
01216500	GD621B 27S/830 DIA-E MB WH	GD621B

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
01217200	GD621B 27S/830 DIA-E WB WH	GD621B
01218900	GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH	GD621B
01219600	GD621B 27S/PW930 PSU-E HMB WH	GD621B
01220200	GD621B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	GD621B
01221900	GD621B 27S/PW930 PSU-E HVWB WH	GD621B
01222600	GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH	GD621B


Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
01223300	GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH	GD621B
01212700	GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK	GD621B

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
01227100	GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	GD623B
01224000	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	GD622B


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102201




Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102193




Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102202




Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102197



Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102196



Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102194



Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102203




Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102204




Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102199




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102192



Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102195



Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102198

