



StoreFlux – güçlü LED vurgu aydınlatma mağaza mimarisine mükemmel uyum sağlar

StoreFlux gen3 çerçeve

StoreFlux, mağazanızın ve sergilenen ürünlerinizin güzel görünmesini sağlayan yüksek kaliteli ışık sağlamak için özel reflektör sistemi kullanan ve dört başlığa kadar genişleyebilen LED grid aydınlatma çözümüdür. Tek bir aydınlatma armatüründe yüksek lümen paketleri içeren bu çok sayıda LED kaynağının kombinasyonu parlak ışık efektleri yaratır. StoreFlux, CDM ile karşılaştırıldığında düşük bakım giderleri, halojen ile karşılaştırıldığında yüksek verimlilik sunar.

Faydaları

- PerfectAccent reflektörünün ışık imzası sayesinde yüksek kaliteli vurgu aydınlatma
- Yüksek sistem verimliliği sayesinde CDM aydınlatma armatürlerine kıyasla daha kısa geri ödeme süresi
- LED teknolojisi sayesinde verimli ve bakım gerektirmez

Özellikler

- Tek bir aydınlatma armatüründe çok sayıda başlıklı kaynak (1, 2, 3 veya 4 LED modülü)
- Yüksek lümen paketler: Modül başına 3900 lm'e kadar (3 başlı modele kadar)
- Çerçevesiz model; çerçevesiz çeşit mevcuttur; farklı RAL renk kombinasyonları mümkündür
- Kurulum ve bakım kolaylığı (ayrı kurulum çerçevesi; yenilenebilir LED ışık motorları ve reflektörler)

StoreFlux gen3 çerçeve

Uygulama

- Perakende; moda
- Konaklama alanı

Güvenlik ve uyarılar

- Aydınlatma armatürü, kol mesafesinde olmayan bir yere monte edilmelidir. Ürüne sıcakken yalnızca yalıtımlı bir eldivenle müdahale edebilirsiniz.
- Aydınlatma armatürü, yetkili bir elektrik teknisyeni tarafından monte edilip sökülmesi ve kablo bağlantıları en güncel IEE elektrik düzenlemelerine veya ulusal gerekliliklere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
- Tüm fotometrik veriler opsiyonel ön cam olmaksızın hesaplanır. Ön cam kullanıldığında akı %3,5 oranında azaltılmalıdır.
- Ön cam yoksa optiğin temizliği sadece basınçlı hava ile yapılmalıdır. LED veya reflektöre dokunmak yasaktır. Toz seviyelerinin yüksek olduğu alanlar için, isteğe bağlı ön cam kullanımı şiddetle tavsiye edilir çünkü daha sonra (kuru) mikrofiber bir bezle kolayca temizlenebilir.
- Çok spotlu konfigürasyonlar için, lütfen tek konfigürasyon fotometrisini kullanın ve verilen konfigürasyondaki spot sayısına göre çoğaltın.

Versions



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD623B WH




StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD621B WH




StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD622B WH

Boyutlu çizim



StoreFlux gen3 çerçeve

Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ

StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD623B_WH_SPP2-DPP



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD621B_WH_SPP2-DPP



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD622B_WH_SPP2-DPP



StoreFlux gen3 çerçeve

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık kaynağının ışın açısı	120 °
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Optik sistem türü	Geniş ışın

Çalıştırma ve Elektrik

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Rastgele anahtara uygun	Hayır

Kontroller ve Dim Etme

Maksimum dim seviyesi	Yok
-----------------------	-----

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Beyaz
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 ila +35 °C
CE işareti	Evet
ENEC işareti	ENEC işareti
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	1
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,5

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıç renk türü	(0.434,0.403)<3
Işık akısı toleransı	+/-10%

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Sürücü birimi sayısı
01226400	GD623B 27S/830 PSU-E WB WH	3 ünite
01214100	GD621B 17S/830 PSU-E WB WH	1 ünite
01224000	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	2 ünite

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı
01226400	GD623B 27S/830 PSU-E WB WH	117 lm/W	2.700 lm
01214100	GD621B 17S/830 PSU-E WB WH	118 lm/W	1.700 lm

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı
01224000	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	117 lm/W	2.700 lm

Çalıştırma ve Elektrik

StoreFlux gen3 çerçeve

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
01226400	GD623B 27S/830 PSU-E WB WH	71 W
01214100	GD621B 17S/830 PSU-E WB WH	14,4 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
01224000	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	47 W

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
01226400	GD623B 27S/830 PSU-E WB WH	Hayır
01214100	GD621B 17S/830 PSU-E WB WH	Hayır


Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
01224000	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	Evet

Ürün Verileri

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
01226400	GD623B 27S/830 PSU-E WB WH	GD623B
01214100	GD621B 17S/830 PSU-E WB WH	GD621B

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
01224000	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	GD622B

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - GD601BI -
910505102194

