




描述

Electronic transformers

可搭配 12V 鹵素燈運作的高頻電子變壓器。獨特且輕巧的尺寸，完全符合 IEC 標準。

优点

- 優於電磁變壓器的高效能
- 可使用前切式與後切式調光器進行彈性調光
- 環保靜音，無交流聲 (<距離 1 公尺時，為 30dB)
- 輕巧的規格實現簡易燈具設計

特点

- 適用 APR 所有市場的單一通用驅動器 (220 - 240V, 50/60Hz)
- 過熱保護
- 迅速點火時間 (<0.8 秒)
- 20,000 小時運作 (外殼溫度為 65°C 時，90% 維持不滅)
- 導線
- >0.95 功率因數
- SELV

应用


- 室內家用：客廳燈、裝飾燈及重點照明
- 專業照明用途：接待區、辦公室、商店空間及展示間

安全提示

- 變壓器不適合使用於直流電


Electronic transformers

Versions



GPPR ET-E 0001

二维绘图



Product	D1	C1	A1	B1
ET-E 60 220-240V 50/60Hz	4.4 mm	24.5 mm	76.0 mm	38.0 mm

