



Trusted quality for best performance

Essential LV MR16

The Essential LV MR16 is part of the Philips "Value for Money" ranges. It is a good choice for professional end-users looking for high-quality accent light to create contrast in shops, hotels and restaurants.

Advantages

- Accent light to create the perfect focus on the objects to be lit
- Cool beam to minimize the effects of halogen light on sensitive objects
- Best dimmability to meet different brightness requirements

Fonctions


- Bright sparkling light to create ambient atmosphere.
- Excellent color rendering (Ra=100) to present the true color of objects.
- Instant start to offer direct brightness from the moment switch on.
- No mercury to ensure the safety usage.
- Reliable quality to be trusted.

Application

- Shops, hotels and restaurants

Essential LV MR16

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
35 W GU5.3 cap Warm white Halogen spot	51 mm	46 mm
50 W GU5.3 cap Warm white Halogen spot	51 mm	46 mm

Informations générales	
Culot	GU5.3
Durée de vie nominale (heures)	2 000 h
Nombre de cycles d'allumage	8 000
Durée de vie nominale	2 000 h
Position de fonctionnement	UNIVERSEL
Données techniques de l'éclairage	
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	100
Fonctionnement et électricité	
Tension (nom.)	12 V
Heure de démarrage (nom.)	0,0 s
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	MR16

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Consommation électrique
88593765	Ess MR16 35W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	2,92 A	35 W
88579160	Ess MR16 50W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	4,17 A	50 W

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h
88593765	Ess MR16 35W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	-

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h
88579160	Ess MR16 50W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	53 kWh

