

Product Description

HF-BASIC II

Οικονομικό, αξιόπιστο, συμβατό κατά CE, ηλεκτρονικό μπάλαστ υψηλής συχνότητας για λαμπτήρες φθορισμού TLD. Ιδανική εναλλακτική λύση για ηλεκτρομαγνητικά μπάλαστ (EM).

Οφέλη

- .


Χαρακτηριστικά

- .

Εφαρμογή

- .

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

HF-BASIC II

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβληµα	
Περιβληµα	-
Έγκριση και Εφαρμογή	
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	A2

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code		Full Product Name		Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A
				Τύπου B) (ονοµ.)
93158030	HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	28		

Order Code		Full Product Name		Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A
				Τύπου B) (ονοµ.)
93160330	HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	12		

