



HF Basic elektronikus előtét fénycsövek működtetésére

HF-Basic II for TL-D lamps

Ideális választás hagyományos elektromágneses előtétetek elektronikusra váltásához, mindeközben megfizethető, megbízható és az Európai szabványoknak is megfelel

Előnyök

- 25% energiamegtakarítás a hagyományos C típusú elektromágneses előtétetekhez képest
- Azonnali begyújtás
- A nagyfrekvenciás működésnek köszönhetően nincs zavaró hatása a szemre
- Egyszerű használat és bekötés, nincs szükség kondenzátorra és gyújtóra
- Ellenálló kialakítás amely megfelel mindenféle EMC, szigetelési és egyéb biztonsági szabványoknak
- IEC/EN 61347 szabványnak megfelel
- Automatikus újragyújtás ami megkönnyíti a használatot

Szolgáltatások


- CELMA EEI = A2 besorolásnak megfelelő hatásfok
- CE, VDE-EMC, ENEC tanúsítvánnyal rendelkezik
- 50.000 óra élettartam (75°C (Tc max) és 4.000 le-fel kapcsolás mellett)
- Teljesítmény tényező korrekció
- Azonnali villodzás mentes indulás
- Magas, legalább 0.96 teljesítménytényező max 15% THD mellett
- 198 - 254 V szükséges az induláskor
- 176 - 254 V szükséges a működéshez
- A garantált működéshez DC 220 - 240 V szükséges
- EMC tanúsítvány az EN 55015 2006 + A1 2007 szabvány szerint
- WAGO 251 csatlakozó

HF-Basic II for TL-D lamps

Alkalmazás


- Azokhoz a projektekhez ideális, ahol a fényforrások folyamatos hosszú használatban vannak naponta max 3 le-felkapcsolással
- Ideális reptereken, irodákban, áruházakban
- Robbanásveszélyes körzetekben is használható

Versions



GPPR_BTLE2_PHL-Product photo

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Mechanika és tokozás	
Ház	-
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahasznosítási index	A2

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
93158030	HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	28

HF-Basic II for TL-D lamps

Order Code	Full Product Name	Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
93160330	HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	12

