

Vankka rakenne, pieni koko

HF-Matchbox Red

HF-Matchbox Red on edullinen, luotettava, pienikokoinen ja kevyt korkeataajuuksinen liitäntälaite käytettäväksi järjestelmissä, joiden teho on alle 25 W, yhdessä TL mini-, TL-D-, TL5-lamppujen sekä TL5c-, PL-T/C- ja PL-L/S-lamppujen kanssa. HF-M Red -sarja on malliltaan vankka sekä kaikkien kansainvälisten turvallisuus- ja suorituskykystandardien mukainen, ja sen energiatehokkuusluokka (CELMA EEL) on A2. Liitäntälaite on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokan I vaatimukset ja oltava riittävän hyvin vesi- ja pölysuojattu. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyyppillisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

Hyödyt

- Voidaan käyttää liiketunnistusohjausjärjestelmien kanssa
- Automaattinen uudelleensytytys (jännitekatkon tai lampunvaihdon jälkeen) varmistaa helpon toiminnan ja mutkattoman lampunvaihdon
- Sopii käytettäväksi luokan I tai luokan II valaisimissa

Ominaisuudet


- Yli 60 000 sytytys-/sammutuskertaa yhtä lamppua kohden (määräytyy lamppu-liitäntälaite-yhdistelmän mukaan)
- Sopii hätäkäyttöön 190–254 V:n tasavirralla
- Ohjelmoitu, välkkyvätön, esilämmitetty sytytys (< 0,8 s), joka mahdollistaa lampun sytytyksen ja sammutuksen ilman, että käyttöikä lyhenee

HF-Matchbox Red

Käyttökohteet

- Voidaan käyttää Philips OccuPlus -järjestelmän ja muiden liiketunnistusohjausjärjestelmien kanssa
- Pääasiassa sisäkäyttöön esimerkiksi kohdevalaisimissa, downlight-valaisimissa sekä hätä- ja turvavalaisimissa, joita käytetään yleisesti myymälöissä, toimistorakennuksissa, hotelleissa, kodeissa ja asuinrakennuksissa.
- Asuinrakennuskohteet, kuten puutarhan ulkovalaistus, autotallialueet, portait

Mittapiirros



Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm
HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S 230-240V	4,2 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm
HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm
HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	94,0 mm	70,0 mm	40,0 mm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Tulojännite	230–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz

Mekaaniset tiedot ja runko

Runko	SH
-------	----

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)
913700420666	HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	48
913700422866	HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	159

Order Code	Full Product Name	Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)
913700423266	HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S 230-240V	101
913700423466	HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V	73

